



PAC50-BCD

PAC50

DRUKSENSOREN

SICK
Sensor Intelligence.



Afbeelding kan afwijken



Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
PAC50-BCD	1062967

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/PAC50

Gedetailleerde technische specificaties

Kenmerken

Medium	Droge perslucht
Druktype	Relatieve druk
Drukeenheid	bar
Meetbereik	-1 bar ... 1 bar
Overbelastingsveiligheid	5 bar
Procestemperatuur	0 °C ... +60 °C
Maximale last R_A	Optioneel 4 mA ... 20 mA / 0 V... 10 V. Automatische omschakeling afhankelijk van aangesloten last of vast instelbaar. Omkeerbare uitgangssignalen: 20 mA ... 4 mA / 10 V ... 0 V, Lastweerstand bij stromingsoutput < 600 ohm, Bürdewiderstand bij spanningsoutput > 3 kOhm
Nulpuntafstelling	Max. + 5% van spanne
Outputsignaal	IO-Link/ PNP + PNP/NPN/ Push-Pull
Diagnose-uitgang	Schakeluitgang 2 kan als diagnose-uitgang worden ingesteld
Indicator (Display)	Lcd met led-achtergrondverlichting (groen/rood), elektronisch 180° draaibaar Drukindicatie: 4 punten, 16 segmenten Drukeenheid indicatie omschakelbaar: bar, MPa, kPa, psi en in Hg Actualisering: 1.000, 500, 200, 100 ms (programmeerbaar)
Initialisatietijd	300 ms

Mechanisch/Elektrisch

Communicatie-interface	IO-Link
Communicatie-interface detail	IO-Link V1.1
Procesaansluiting	PIF 4 mm + G ¼ ¹⁾

¹⁾ Onderkant: push-in fitting voor 4 mm pneumatische slang, achterkant: G ¼-binnendraad volgens DIN ISO 16030.

²⁾ Isolatieklasse IP Conform IEC 60529. De aangegeven isolatieklassen gelden uitsluitend in ingestoken toestand met connectoren met dezelfde isolatieklasse.

Materiaal behuizing	Behuizing: polycarbonaat, Toetsen: TPE, DIN-rail-bevestiging: POM, Afdichtingen: NBR
Aansluittype	Ronde connector M12 x 1, 4-pins
Voedingsspanning	17 V DC ... 30 V DC
Stroomopname	Max. 40 mA bei $L^+ = 24$ VDC
Elektrische veiligheid	Isolatieklasse: III Overspanningsbeveiliging: 32 V DC Korsluitvastheid: Q_A , Q_1 , Q_2 met M en met L^+ Ompoolbeveiliging: L^+ met M
CE-conformiteit	EMC-richtlijn: 2004/108/EC EN 61326-2-3
Gewicht sensor	Ca. 40 g
Isolatieklasse	IP65 ²⁾ IP67 ²⁾
Beschermingsklasse III	✓
MTTF	243,01 jaren

¹⁾ Onderkant: push-in fitting voor 4 mm pneumatische slang, achterkant: G ¼-binnendraad volgens DIN ISO 16030.

²⁾ Isolatieklasse IP Conform IEC 60529. De aangegeven isolatieklassen gelden uitsluitend in ingestoken toestand met connectoren met dezelfde isolatieklasse.

Performance

Niet-lineariteit	$\leq \pm 0,5$ %, van spanne (Best Fit Straight Line, BFSL) volgens IEC 61298-2
Meetnauwkeurigheid	$\leq \pm 1,5$ %, van spanne (Inclusief niet-lineariteit, hysteresis, nulpunt- en eindwaardeafwijking (komt overeen met meetafwijking volgens IEC 61298-2))
Instelnauwkeurigheid schakeluitgangen	$\leq \pm 0,2$ % van spanne
Niet-herhaalbaarheid	$\leq \pm 0,2$ % van spanne
Bereik meettemperatuur	+10 °C ... +60 °C

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur in bedrijf	0 °C ... +60 °C
Opslagtemperatuur	-20 °C ... +80 °C
Relatieve luchtvochtigheid	≤ 90 %
Schokbelasting	Max. 30 g, xyz, volgens DIN EN 60068-2-27 (11 ms, schok mechanisch)
Trillingsbelasting	Max. 5 g (10 ... 150 Hz), xyz, volgens DIN EN 60068-2-6

Certificaten


EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
IO-Link certificate	✓
Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓

Classificaties

ECLASS 5.0	27200620
ECLASS 5.1.4	27200620
ECLASS 6.0	27200620
ECLASS 6.2	27200620


ECLASS 7.0	27200620
ECLASS 8.0	27200620
ECLASS 8.1	27200620
ECLASS 9.0	27200620
ECLASS 10.0	27200620
ECLASS 11.0	27200620
ECLASS 12.0	27200620
ETIM 5.0	EC000243
ETIM 6.0	EC000243
ETIM 7.0	EC000243
ETIM 8.0	EC000243
UNSPSC 16.0901	41112409

Maattekening Onderkant: push-in fitting voor 4 mm pneumatische slang, achterkant: G 1/4-binnendraad




Afmetingen in mm (inch)

Aansluittype Ronde connector M12 x 1, 4-pins




Output signals	Type code	Electrical connection	Pin assignment
2 x digital	PAC50-xxA	M12 x 1, 4 pins	L+ = 1, M = 3, Q1 = 4, Q2 = 2
1 x digital + analog	PAC50-xxB	M12 x 1, 4 pins	L+ = 1, M = 3, Q1 = 4, QA = 2
1 x IO-Link/digital + digital	PAC50-xxD	M12 x 1, 4 pins	L+ = 1, M = 3, C/Q1 = 4, Q2 = 2


Montageaanwijzingen




Opening in het schakelpaneel




Montageaanwijzingen



Montageaanwijzingen



Montageaanwijzingen Bevestigingsset



Aanbevolen accessoires

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/PAC50

	Korte beschrijving	Type	Artikelnr.
Bevestigingstechniek			
	Beschrijving: Wandmontageset; bevestigingselement voor wandmontage van drukschakelaar PAC50 Materiaal: Kunststof, Staal Details: Bevestigingselement: polycarbonaat, Schroeven: staal, verzinkt	BEF-MA-WLMNTS-PAC5	2069198
	Beschrijving: Inbouwset voor bedieningspaneel voor robuuste toepassingen (schokken, trillingen) voor inbouw van de drukschakelaar PAC50. Maximale dikte van bedieningspaneel: 5 mm Materiaal: Roestvast staal Details: Roestvast staal, aluminium, kunststof	BEF-MA-CTRLPX-PAC5	2099916
integratiemodule en adapter			
	Beschrijving: Aantal IO-Link poorten: 4; communicatiemodus: COM1/COM2; IO-Link-versie: IO-Link V1.0; schakelinpuut: PNP; voedingsspanning Uv: DC 24 V; datatransmissiesnelheid: max. 12 MBaud, autobaud; adresruimtetoewijzing: 1 tot 126; Aansluittype: M12-stekker; aansluittype, IO-Link poorten: M12-stekker, 5-pins; voedingsspanning Uv, module: DC 18 ... 30 V; stroomopname: typ. 75 mA / max. 100 mA (aan UL bij DC 24 V), typ. 25 mA + sensorstroom / max. 800 mA (aan Us bij DC 24 V), voor PROFIBUS	IOLSHPB-P3104R01	6039728

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → www.sick.com