



TIM351-2134001

TiM

2D-LIDAR-SENSOREN

SICK
Sensor Intelligence.



Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
TIM351-2134001	1067299

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/TiM



Gedetailleerde technische specificaties

Kenmerken

Toepassingsgebied	Outdoor, Indoor
Meetprincipe	HDDM ⁺
Lichtbron	Infrarood (850 nm)
Laserklasse	1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021)
Openingshoek	Horizontaal 270°
Scanfrequentie	15 Hz
Hoekresolutie	Horizontaal 1°
Werkgedeelte	0,05 m ... 10 m
Reikwijdte	Bij 10% remissiefactor 8 m

Mechanisch/Elektrisch

Aansluittype	1 x Aansluiting "ethernet", 4-pins M12-contactdoos 1 x Aansluiting "voedingsspanning", 12-pins M12-stekker 1 x Micro-USB-contactdoos, type B
Voedingsspanning	9 V DC ... 28 V DC
Opgenomen vermogen	Typ. 4 W, 16 W bij 4 max. belaste digitale outputs
Uitgangsstroom	≤ 100 mA
Kleur behuizing	Grijs (RAL 7032)
Isolatieklasse	IP67, alleen geldig bij gesloten kunststofafdekking van de "Aux-interface" (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013)
Beschermingsklasse	III (IEC 61140:2016-1)
Gewicht	250 g, Zonder aansluitkabels
Afmetingen (L x B x H)	60 mm x 60 mm x 86 mm
MTBF	> 100 jaren

Veiligheidstechnische karakteristieken

MTTF_D	100 jaren
-------------------------	-----------

Performance

Responstijd	1 scan, typ. 67 ms 2 scans, ≤ 134 ms ¹⁾
Detecteerbare objectvorm	Nagenoeg willekeurig
Systematische fout	± 60 mm ²⁾
Statistische fout	< 20 mm ²⁾
Geïntegreerde applicatie	Veldanalyse
Aantal veldsets	16 Triplevelden (48 velden, Contour als referentie, waarvan 1 drietal (3 flexibele velden) direct op de scanner kan worden geconfigureerd)
Simultane evaluaties	1 (3 velden) 2 (2 velden detectie en 1 veld contour als referentie)

¹⁾ Bij +45° tot +225° van het werkbereik; max. 150 ms bij -45° tot +45° van het werkbereik.

²⁾ Typische waarde bij 90% remissiefactor tot de maximale reikwijdte; werkelijke waarde afhankelijk van omgevingscondities.

Interfaces

Ethernet	✓, TCP/IP
Functie	Service-interface, Parametrering
USB	✓
Opmerking	Micro-USB
Functie	Service-interface, Parametrering
Digitale inputs/outputs	
Inputs	4
Outputs	3 (PNP, bovendien 1 x "Device Ready")
Tijdvertraging	67 ms ... 30.000 ms (Configureerbaar)
Stoptijd	67 ms ... 600.052 ms (Configureerbaar)
Optische indicatoren	2 LEDs (ON, Schakeltoestand)

Omgevingsgegevens

Objectremissie	4 % ... 1.000 % (Reflectors)
Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)	
Uitgezonden straling	Woongebied (EN 61000-6-3:2007+AMD:A1:2011)
Elektromagnetische ogevoeligheid	Industriële omgeving (EN 61000-6-2:2005)
Schokbestendigheid	
Sinus-resonantie-scan	10 Hz ... 1.000 Hz ¹⁾
Sinustest	10 Hz ... 500 Hz, 5 g, 10 frequentiecycli ¹⁾
Geluidstest	10 Hz ... 250 Hz, 4,24 g RMS, 5 h ²⁾
Schokbestendigheid	50 g, 11 ms, ± 3 enkele schokken / as ³⁾

¹⁾ IEC 60068-2-6:2007.

²⁾ IEC 60068-2-64:2008.

³⁾ IEC 60068-2-27:2008.

⁴⁾ IEC 60068-2-14:2009.

⁵⁾ EN 60068-2-14:2009.

⁶⁾ EN 60068-2-30:2005.

	25 g, 6 ms, ± 1.000 permanente schokken / as ³⁾ 50 g, 3 ms, ± 5.000 permanente schokken / as ³⁾
Bedrijfsomgevingstemperatuur	-25 °C ... +50 °C ⁴⁾
Opslagtemperatuur	-40 °C ... +75 °C ⁴⁾
Inschakeltemperatuur	-10 °C ... +50 °C
Temperatuurverandering	-25 °C ... +50 °C, 10 cycli ⁵⁾
Vochtige warmte	+25 °C ... +55 °C, 95 % RV, 6 cycli ⁶⁾
Toegestane relatieve luchtvochtigheid	Bedrijf < 80 %, niet-condenserend (EN 60068-2-30:2005)
	Magazijn ≤ 90 %, niet-condenserend (EN 60068-2-30:2005)
Vreemdlichtongevoeligheid	80.000 lx

¹⁾ IEC 60068-2-6:2007.

²⁾ IEC 60068-2-64:2008.

³⁾ IEC 60068-2-27:2008.

⁴⁾ IEC 60068-2-14:2009.

⁵⁾ EN 60068-2-14:2009.

⁶⁾ EN 60068-2-30:2005.

Algemene aanwijzingen

Opmerking voor gebruik	De sensor is geen veiligheidscomponent zoals bedoeld in de geldende veiligheidsnormen voor machines.
------------------------	--

Certificaten

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
cTUVus-certificaat	✓
Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓

Classificaties

ECLASS 5.0	27270990
ECLASS 5.1.4	27270990
ECLASS 6.0	27270913
ECLASS 6.2	27270913
ECLASS 7.0	27270913
ECLASS 8.0	27270913
ECLASS 8.1	27270913
ECLASS 9.0	27270913
ECLASS 10.0	27270913
ECLASS 11.0	27270913
ECLASS 12.0	27270913
ETIM 5.0	EC002550
ETIM 6.0	EC002550
ETIM 7.0	EC002550


ETIM 8.0

EC002550

UNSPSC 16.0901

41111615

Maattekening




Afmetingen in mm (inch)

- ① 2 x bevestigingslip met bouw M3 x 4 mm (bij levering inbegrepen)
- ② Bevestigingsschroefdraad M3, 2,8 mm diep (blindegatschroefdraad), max. aanhaalmoment 0,8 Nm
- ③ Optische kap
- ④ Ontvangstbereik (lichtingang)
- ⑤ Zendbereik (lichtuitgang)
- ⑥ Functietoets voor teach-in
- ⑦ rode en groene LED (statusindicaties)
- ⑧ Draaibare stekkereenheid
- ⑨ Micro-USB-contactdoos, type B

- ⑩ Aansluiting "voedingsspanning", 12-pins M12-stekker
- ⑪ Markering voor positie lichtuitgangsniveau
- ⑫ Aansluiting "ethernet", 4-pins M12-contactdoos
- ⑬ Bereik waarin zich bij het gemonteerde apparaat geen reflecterend vlak mag bevinden
- ⑭ Peilmarkering voor ondersteuning van afstellen (90°-as)
- ⑮ Openingshoek 270° (zichtbaar bereik)
- ⑯ 2 x verzonken schroef (torx TX 6) M2 x 4 mm


Werkbereikdiagram

Scanning range in m (feet)



- Scanning range max. 10 m (32.81 feet)
- Scanning range typical 8 m (26.25 feet) for objects up to 10 % remission


Aansluittype Ethernet



Contactdoos M12, 4-pins, D-codering

- ① TX+
- ② RX+
- ③ TX-
- ④ RX-

PIN-toewijzing Power I/O-aansluiting



Aansluitkabel met stekker of stekker M12, 12-pol., A-codering

- ① GND
- ② DC 9 V ... 28 V
- ③ In₁
- ④ In₂
- ⑤ OUT1
- ⑥ OUT2
- ⑦ OUT3
- ⑧ OUT4
- ⑨ PNP: INGND, NPN: IN 9 V ... 28 V
- ⑩ In3
- ⑪ In4
- ⑫ nc

Aanbevolen accessoires

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/TiM

	Korte beschrijving	Type	Artikelnr.
Bevestigingstechniek			
	Beschrijving: Bevestigingsset met schokdemper Materiaal: Geëloxeerd aluminium Details: Geëloxeerd aluminium Leveringsomvang: Incl. bevestigingsmateriaal Geschikt voor: TiM3xx, TiM5xx, TiM7xx	Bevestigingsset	2086074
stekkers en kabels			
	Aansluittype kop A: Stekker, Micro-B, 4-pins, recht Aansluittype kop B: Stekker, USB-A, 4-pins, recht Signaaltipe: USB 2.0 Kabel: 2 m, 4-draads Beschrijving: USB 2.0, Niet geïsoleerd	USB-kabel	6036106
	Aansluittype kop A: Contactdoos, M12, 12-pins, recht, A-gecodeerd Aansluittype kop B: Open kabeluiteinde Signaaltipe: Sensor-actuatorkabel Kabel: 5 m, 12-draads, PUR Beschrijving: Sensor-actuatorkabel, Pin 1 / pin 2 verwisseld, Geïsoleerd Aansluittechniek: Open kabeluiteinde Toepassingsbereik: Gebruik met sleepkettingen, Olie-/smeermiddelbereik, Robot, Outdoor, Outdoor	YF2A6B-050S01X-LEAX	6054974

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → www.sick.com