



DATASHEET

# GSE6-P1221

G6  
Reflex-tasters en sensoren

## REFLEXTASTERS EN SENSOREN

## GSE6-P1221

## BESTELINFORMATIE

Type	Artikelnr.
GSE6-P1221	<a href="#">1073529</a>

Verdere apparaatvarianten en accessoires op [www.sick.com/G6](http://www.sick.com/G6)



Abbeelding kan afwijken



## GEDETAILEERDE TECHNISCHE SPECIFICATIES

## KENMERKEN

Werkingsprincipe	Zender-ontvanger	
Schakelafstand max.	0 m ... 14,5 m	
Schakelafstand	0 m ... 10,6 m	
Polarisatiefilter	Nee	
Zendstraal	Lichtbron	Led <sup>1)</sup>
	Lichtsoort	Infraroodlicht
LED-karakteristieken	Golflengte	850 nm
	Instelling	Potentiometer, 270°
Artikelnummer individuele componenten	2070158 GS6-D1321 2079527 GE6-P1221	

<sup>1)</sup> Gemiddelde levensduur: 100.000 h bij T<sub>0</sub> = +25 °C.

**ELEKTRISCH**

Voedingsspanning $U_b$	10 V DC ... 30 V DC <sup>1)</sup>
Rimpel	$\pm 10\%$ <sup>2)</sup>
Stroomopname	30 mA <sup>3)</sup>
Beschermingsklasse	III
Digitale output	<p>Type PNP</p> <p>Type schakeling Helder-/donkerschakelend</p> <p>Schakeltype selecteerbaar Naar keuze, per licht-/donkerschakelaar</p> <p>Signaalspanning PNP HIGH/LOW <math>U_v - (\leq 3\text{ V}) / \text{ca. } 0\text{ V}</math></p> <p>Uitgangsstroom <math>I_{\text{max}}</math> <math>\leq 100\text{ mA}</math> <sup>4)</sup></p> <p>Responstijd <math>&lt; 500\ \mu\text{s}</math> <sup>5)</sup></p> <p>Schakelfrequentie 1.000 Hz <sup>6)</sup></p>
Beveiligingsschakelingen	A <sup>7)</sup> B <sup>8)</sup> D <sup>9)</sup>

<sup>1)</sup> Grenswaarden bij gebruik in netwerk met korstluitbeveiliging max. 8 A.

<sup>2)</sup> Mag  $U_v$ -toleranties niet over- of onderschrijden.

<sup>3)</sup> Onbelast.

<sup>4)</sup> Bij  $U_v > 24\text{ V}$ ,  $I_a \text{ max} = 50\text{ mA}$ .

<sup>5)</sup> Signaallooptijd bij Ohmse belasting.

<sup>6)</sup> Bij licht-donkerverhouding 1:1.

<sup>7)</sup> A =  $U_v$ -aansluitingen ompoolbeveiligd.

<sup>8)</sup> B = in- en uitgangen ompoolbeveiligd.

<sup>9)</sup> D = outputs overstroom- en kortsluitvast.

**MECHANICA**

Constructie	Blokvormig
Afmetingen (B x H x D)	12 mm x 31,5 mm x 21 mm
Aansluiting	Leiding, 3-draad, 2 m <sup>1)</sup>
Aansluiting detail	<p>Kabeldoorsnede 0,14 mm<sup>2</sup></p> <p>Kabellengte (L) 2 m <sup>1)</sup></p>
Materiaal	<p>Behuizing Kunststof, ABS/PC</p> <p>Frontlens Kunststof, PMMA</p> <p>Kabel Kunststof, PVC</p>
Gewicht	170 g

<sup>1)</sup> Onder de 0 °C kabel niet buigen.

**OMGEVINGSGEGEVENS**


Isolatieklasse	IP67
Omgevingstemperatuur bedrijf	-25 °C ... +55 °C <sup>1)</sup>
Omgevingstemperatuur magazijn	-40 °C ... +70 °C
UL-file-nr.	NRKH.E348498 & NRKH7.E348498

<sup>1)</sup> Temperatuurstabiliteit na instelling +/- 10°C.

## CERTIFICATEN

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
cULus certificate	✓
Photobiological safety (DIN EN 62471) certificate	✓


## MAATTEKENING



Afmetingen in mm (inch)


- ① Optische as, ontvanger
- ② Optische as, zender
- ③ Montageboringen M3
- ④ Indicatie-LED groen: voedingsspanning actief
- ⑤ Indicatie-LED geel: status lichtontvangst
- ⑥ helder / donker schakelend: L = helder schakelend, D = donker schakelend

## INSTELMOGELIJKHEDEN INSTELMOGELIJKHEID




- ④ Indicatie-LED groen: voedingsspanning actief
- ⑤ Indicatie-LED geel: status lichtontvangst
- ⑦ Gevoeligheidsinsteller: potentiometer


## AANSLUITTYPE




**AANSLUITSCHEMA CD-049**




**KARAKTERISTIEK MET GE6-P1111, GE6-N1111, GE6-P1111S63**



**LICHTVLEKGROOTTE**



**SCHAKELAFSTANDGRAFIEK**



Meer informatie en geschikte accessoires, toepassingsvoorbeelden en downloads zoals CAD-maatmodellen, gebruiksaanwijzingen en software vindt u onder [www.sick.com/1073529](http://www.sick.com/1073529)



# SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is een wereldwijd toonaangevende technologieonderneming voor intelligente sensoroplossingen en geïntegreerde oplossingen in de industriële automatisering. Onze technologieën stellen wereldwijd nieuwe normen en maken uw industriële processen efficiënter, veiliger en duurzamer – zowel in de logistiek als in de productie.

SICK combineert sensorintelligentie met branche-inzicht en gecertificeerde adviesdiensten. Wij bieden u de ideale basis voor schaalbare en op maat gesneden automatiseringsoplossingen en bieden u een toegevoegde waarde over de hele waardescheppingsketen. Onze nauwe samenwerking met onze klanten is meer dan alleen een belofte: samen verbeteren we de productiviteit, verhogen we de kwaliteit, beschermen we de gezondheid en veiligheid en zorgen we voor een duurzame toekomst. Met empathie en vertrouwen.

Met passie en een pioniersgeest ontwikkelt SICK al sinds 1946 innovatieve technologieën. Dankzij een wereldwijd netwerk in ca. 40 landen biedt SICK wereldwijde dekking en is ook altijd aanwezig bij u in de buurt. Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in Waldkirch in de buurt van Freiburg in Duitsland. Onze klanten doen hun voordeel met ons inzicht in lokale en wereldwijde eisen en behoeften, die wij vertalen naar oplossingen op maat.