





# AFM60B-BZPC000S13

AFS/AFM60 SSI

**ABSOLUTE ENCODERS**

**SICK**  
Sensor Intelligence.



Afbeelding kan afwijken



## Bestelinformatie

| Type              | Artikelnr. |
|-------------------|------------|
| AFM60B-BZPC000S13 | 1082349    |

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → [www.sick.com/AFS\\_AFM60\\_SSI](http://www.sick.com/AFS_AFM60_SSI)

## Gedetailleerde technische specificaties

### Kenmerken

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Speciaal product</b>             | ✓                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Bijzonderheid</b>                | Klantspecifieke blinde holle as<br>Diameter holle as 6 mm                                                                                                                                                                           |
| <b>Standaard-referentieapparaat</b> | AFM60B-BAPC032768                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Meer informatie</b>              | De klemringschroef moet met vloeibare schroevenlijm worden geborgd tegen losgaan. De klemringschroef, torx-schroef T20, met een aanhaalmoment van $3,5 \pm 0,1$ Nm vastdraaien. De meegeleverde spie is niet nodig voor de montage. |

### Veiligheidstechnische karakteristieken

|                                                                      |                                          |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>MTTF<sub>D</sub> (gemiddelde tijd tot een gevaarlijke uitval)</b> | 250 jaren (EN ISO 13849-1) <sup>1)</sup> |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|

<sup>1)</sup> Bij dit product gaat het om een standaardproduct en geen veiligheidscomponent in de zin van de machinerichtlijn. Berekening op basis van nominale last van de componenten, gemiddelde omgevingstemperatuur 40 °C, inzetfrequentie 8760 h/a. Alle elektronische uitvallen worden gezien als gevaarlijke uitvallen. Voor nadere informatie zie documentnr. 8015532.

### Performance

|                                                                               |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Aantal stappen per omwenteling (max. resolutie)</b>                        | 32.768 (15 bit)                  |
| <b>Aantal omwentelingen</b>                                                   | 4.096 (12 bit)                   |
| <b>Max. resolutie (aantal stappen per omwenteling x aantal omwentelingen)</b> | 15 bit x 12 bit (32.768 x 4.096) |
| <b>Foutgrenzen G</b>                                                          | 0,05° <sup>1)</sup>              |
| <b>Standaardafwijking bij herhaling <math>\sigma_r</math></b>                 | 0,002° <sup>2)</sup>             |

<sup>1)</sup> Volgens DIN ISO 1319-1, positie van bovenste en onderste foutgrens afhankelijk van inbouwsituatie, aangegeven waarde heeft betrekking op symmetrische positie d.w.z. afwijkingen in bovenste en onderste richting hebben dezelfde waarde.

<sup>2)</sup> Volgens DIN ISO 55350-13; 68,3% van de gemeten waarde liggen binnen het aangegeven beleid.

### Interfaces

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| <b>Communicatie-interface</b> | SSI |
|-------------------------------|-----|

<sup>1)</sup> Op basis van deze tijd kunnen geldige posities worden afgelezen.

<sup>2)</sup> Minimaal, LOW-niveau(Clock+): 250 ns.

|                                                  |                                                      |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Initialisatietijd</b>                         | 50 ms <sup>1)</sup>                                  |
| <b>Positievormingstijd</b>                       | < 1 µs                                               |
| <b>Codetype</b>                                  | Gray                                                 |
| <b>Codeverloop parametreerbaar</b>               | CW/CCW (V/R) Parametreerbaar                         |
| <b>Taktfrequentie</b>                            | ≤ 2 MHz <sup>2)</sup>                                |
| <b>Set (elektronische afstelling)</b>            | H-actief (L = 0 - 3 V, H = 4,0 - U <sub>s</sub> V)   |
| <b>CW/CCW (stappenvolgorde in draairichting)</b> | L-actief (L = 0 - 1,5 V, H = 2,0 - U <sub>s</sub> V) |

<sup>1)</sup> Op basis van deze tijd kunnen geldige posities worden afgelezen.

<sup>2)</sup> Minimaal, LOW-niveau(Clock+): 250 ns.

## Elektrisch

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| <b>Aansluittype</b>       | Stekker, M12, 8-pins, Radiaal |
| <b>Voedingsspanning</b>   | 4,5 ... 32 V DC               |
| <b>Opgenomen vermogen</b> | ≤ 0,7 W (Onbelast)            |
| <b>Ompoolbeveiligd</b>    | ✓                             |

## Mechanica

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Mechanische uitvoering</b>          | Speciale uitvoering                     |
| <b>Detail mechanische uitvoering</b>   | Holle opzetas 6 mm                      |
| <b>Eigenschap van de as</b>            | Klemming vooraan                        |
| <b>Gewicht</b>                         | 0,2 kg <sup>1)</sup>                    |
| <b>Materiaal, as</b>                   | Roestvast staal                         |
| <b>Materiaal, flens</b>                | Aluminium                               |
| <b>Materiaal, behuizing</b>            | Gegoten aluminium                       |
| <b>Draaimoment bij start</b>           | < 0,8 Ncm (+20 °C)                      |
| <b>Draaimoment bij bedrijf</b>         | < 0,6 Ncm (+20 °C)                      |
| <b>Toegestane asbeweging statisch</b>  | ± 0,3 mm (Radiaal)<br>± 0,5 mm (Axiaal) |
| <b>Toegestane asbeweging dynamisch</b> | ± 0,1 mm (Radiaal)<br>± 0,2 mm (Axiaal) |
| <b>Bedrijfstoerental</b>               | ≤ 6.000 min <sup>-1</sup> <sup>2)</sup> |
| <b>Traagheidsmoment rotor</b>          | 40 gcm <sup>2</sup>                     |
| <b>Levensduur lagers</b>               | 3,0 x 10 <sup>9</sup> omwentelingen     |
| <b>Hoekversnelling</b>                 | ≤ 500.000 rad/s <sup>2</sup>            |

<sup>1)</sup> Met betrekking tot apparaten met stekker.

<sup>2)</sup> Houd rekening met een zelfverwarming van 3,3 K per 1.000 min<sup>-1</sup> bij het ontwerp van het bedrijfstemperatuurbereik.

## Omgevingsgegevens

|                       |                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EMC</b>            | Conform EN 61000-6-2 en EN 61000-6-3 <sup>1)</sup>                                  |
| <b>Isolatieklasse</b> | IP65, Aan aszijde (IEC 60529)<br>IP67, Aan behuizingzijde (IEC 60529) <sup>2)</sup> |

<sup>1)</sup> De EMC conform de genoemde normen wordt gegarandeerd als geïsoleerde kabels worden gebruikt.

<sup>2)</sup> Voor apparaten met stekker: bij gemonteerde contrastekker.

<sup>3)</sup> Bij vaste bedrading van de kabel.

|                                              |                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Toegestane relatieve luchtvochtigheid</b> | 90 % (Bedauwing niet toegestaan)        |
| <b>Bedrijfstemperatuurbereik</b>             | -40 °C ... +100 °C <sup>3)</sup>        |
| <b>Opslagtemperatuurbereik</b>               | -40 °C ... +100 °C, Zonder verpakking   |
| <b>Weerstandsvermogen bij schokken</b>       | 70 g, 6 ms (EN 60068-2-27)              |
| <b>Weerstandsvermogen bij trillingen</b>     | 30 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6) |

<sup>1)</sup> De EMC conform de genoemde normen wordt gegarandeerd als geïsoleerde kabels worden gebruikt.

<sup>2)</sup> Voor apparaten met stekker: bij gemonteerde contrastekker.

<sup>3)</sup> Bij vaste bedrading van de kabel.


## Certificaten

|                                                                              |   |
|------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>EU declaration of conformity</b>                                          | ✓ |
| <b>UK declaration of conformity</b>                                          | ✓ |
| <b>ACMA declaration of conformity</b>                                        | ✓ |
| <b>Moroccan declaration of conformity</b>                                    | ✓ |
| <b>China RoHS</b>                                                            | ✓ |
| <b>Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)</b> | ✓ |

## Classificaties


|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>ECLASS 5.0</b>     | 27270502 |
| <b>ECLASS 5.1.4</b>   | 27270502 |
| <b>ECLASS 6.0</b>     | 27270590 |
| <b>ECLASS 6.2</b>     | 27270590 |
| <b>ECLASS 7.0</b>     | 27270502 |
| <b>ECLASS 8.0</b>     | 27270502 |
| <b>ECLASS 8.1</b>     | 27270502 |
| <b>ECLASS 9.0</b>     | 27270502 |
| <b>ECLASS 10.0</b>    | 27270502 |
| <b>ECLASS 11.0</b>    | 27270502 |
| <b>ECLASS 12.0</b>    | 27270502 |
| <b>ETIM 5.0</b>       | EC001486 |
| <b>ETIM 6.0</b>       | EC001486 |
| <b>ETIM 7.0</b>       | EC001486 |
| <b>ETIM 8.0</b>       | EC001486 |
| <b>UNSPSC 16.0901</b> | 41112113 |

## Maattekening



Afmetingen in mm (inch)

## Anschlussbelegung Stecker M12, 8-pins en kabel, 8-draads, SSI/Gray




Aanzicht apparaatstekker M12 aan encoder

| PIN | Draadkleur (kabelaansluiting) | Signaal | Toelichting                   |
|-----|-------------------------------|---------|-------------------------------|
| 1   | Bruin                         | Data -  | Interfacesignalen             |
| 2   | Wit                           | Data +  | Interfacesignalen             |
| 3   | Zwart                         | V/R     | Stappenreeks in draairichting |

| PIN | Draadkleur (kabelaansluiting) | Signaal     | Toelichting                                                                                        |
|-----|-------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4   | Roze                          | SET         | Elektronische afstelling<br>Interfacesignalen                                                      |
| 5   | Geel                          | Clock +     | Interfacesignalen                                                                                  |
| 6   | Paars                         | Clock -     | Interfacesignalen                                                                                  |
| 7   | Blauw                         | GND         | Massa-aansluiting                                                                                  |
| 8   | Rood                          | $U_S$       | Bedrijfsspanning                                                                                   |
| -   | -                             | Afscherming | Afscherming aangesloten op de behuizing aan encoderzijde. Aan controllerzijde met aarde verbinden. |

### Diagrammen



The maximum speed is also dependent on the shaft type.

## SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

**Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.**

## WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → [www.sick.com](http://www.sick.com)