



IQB2S12-04B4DW2

IQB2S

CONTACTLOZE VEILIGHEIDSSCHAKELAARS

SICK
Sensor Intelligence.



Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
IQB2S12-04B4DW2	1091955

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/IQB2S



Gedetailleerde technische specificaties

Kenmerken

Sensorprincipe	Inductief
Aantal veilige outputs	2
Schakelafstand S_n	4 mm ¹⁾
Beveiligde inschakelafstand S_{ao}	3,2 mm ¹⁾
Beveiligde uitschakelafstand S_{ar}	6 mm ¹⁾
Actieve sensorvlakken	1
Activeringsfrequentie	≤ 100 Hz

¹⁾ Waarden gelden voor staal (FE360).

Veiligheidstechnische karakteristieken

Safety Integrity Level	SIL 2 (IEC 61508)
Categorie	Categorie 2 (ISO 13849-1)
Performance level	PL d (ISO 13849-1)
PFH_D (gemiddelde waarschijnlijkheid van gevaarlijk falen en/of defect per uur)	$6,0 \times 10^{-8}$ ¹⁾
T_M (gebruiksduur)	20 jaren (ISO 13849-1)
Model	Model 3 (ISO 13849-1)
Coderingsniveau actuator	Niet gecodeerd (EN ISO 14119)
Veilige toestand bij storing	Minimaal één veiligheidsgerichte halfgeleideroutputs (OSSD) bevindt zich in de UIT-toestand.

¹⁾ Bij 40 °C en 1.000 m boven NAP.

Functies

Veilige serieschakeling	Geen, alleen enkele bedrading (met diagnose)
--------------------------------	--

Interfaces

Aansluittype	Kabel, 4-draads
Kabellengte	2 m

Kabeldiameter	3,9 mm
Kabeldoorsnede	0,25 mm ²
Buigradius (bij vaste plaatsing)	> 6 x kabeldiameter bij starre bedrading
Buigradius (bij beweeglijke kabel)	> 10 x kabeldiameter
Draadsectie	PVC
Geleidermateriaal	Koper
Displayelementen	LEDs
Indicatie diagnose	✓
Indicatie Status	✓

Elektrisch

Beschermingsklasse	III (IEC 61140)
Nominale isolatiespanning U_i	28,8 V
Piekspanningbestendigheid U_{imp}	1.500 V
Voedingsspanning U_v	24 V DC (19,2 V DC ... 28,8 V DC)
Stroomopname	≤ 20 mA
Type output	Zelfbewakende halfgeleideruitgangen (schakeloutput)
Responstijd	≤ 1 ms
Vrijgavetijd	≤ 2 ms
Risicotijd	≤ 20 ms
Inschakeltijd	1 s

Mechanica

Constructie	Blokvormig
Afmetingen	12 mm x 40 mm x 26 mm
Materiaal	
Behuizing	VISTAL®
Sensorvlak	VISTAL®
Kabel	PVC
Inbouw in metaal	Bondig

Omgevingsgegevens

Isolatieklasse	IP67 (IEC 60529)
Bedrijfsomgevingstemperatuur	-25 °C ... +70 °C
Opslagtemperatuur	-25 °C ... +70 °C
Relatieve luchtvochtigheid	50 %, Bij 70 °C (IEC 60947-5-2)
Schokbestendigheid	10 Hz ... 55 Hz, 1 mm (IEC 60947-5-2)
EMC	IEC 60947-5-2 IEC 61000-6-7 IEC 60947-5-3

Classificaties


ECLASS 5.0	27272401
ECLASS 5.1.4	27272401
ECLASS 6.0	27272401
ECLASS 6.2	27272401

ECLASS 7.0	27272401
ECLASS 8.0	27272401
ECLASS 8.1	27272401
ECLASS 9.0	27272401
ECLASS 10.0	27272401
ECLASS 11.0	27272401
ECLASS 12.0	27274101
ETIM 5.0	EC001818
ETIM 6.0	EC001818
ETIM 7.0	EC001818
ETIM 8.0	EC001818
UNSPSC 16.0901	39122205

Certificaten


EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
UK-Type-Examination approval	✓
cULus certificate	✓
EC-Type-Examination approval	✓
Third party certificate	✓

Maattekening



Afmetingen in mm (inch)


Responsbereik



- ① Veiligheidsschakelaar
- ② Beveiligde inschakelafstand S_{a0}
- ③ Schakelafstand S_n

- ④ Beveiligde uitschakelafstand S_{ar}
- ⑤ Actuatoren

Aansluitconfiguratie



Draadkleur	Aanduiding	Beschrijving
Bruin	+24 V DC	Voedingsspanning 24 V DC
Wit	OSSD 1	Output OSSD 1
Blauw	0 V DC	Voedingsspanning 0 V DC
Zwart	OSSD 2	Output OSSD 2

Voor details zie de gebruiksaanwijzing

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → www.sick.com