



RLY3-OSSD400

ReLy

VEILIGHEIDSRELAIS

SICK
Sensor Intelligence.



Afbeelding kan afwijken



Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
RLY3-OSSD400	1099971

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/ReLy

Gedetailleerde technische specificaties

Kenmerken

Toepassingen	Outputuitbreiding voor OSSD's
Compatible sensortypen	Beveiligingssensoren met OSSDs

Veiligheidstechnische karakteristieken

Safety Integrity Level	SIL 3 (IEC 61508)
Categorie	Categorie 4 (ISO 13849-1)
Performance level	PL e (ISO 13849-1)
PFH_D (gemiddelde waarschijnlijkheid van gevaarlijk falen en/of defect per uur)	$1,0 \times 10^{-9}$
T_M (gebruiksduur)	20 jaren (ISO 13849-1)
Stopcategorie	0 (IEC 60204-1)

Functies

Pad voor relaiscontrole (EDM)	✓
--------------------------------------	---

Interfaces

Aansluittype	Frontstekker met trekveerklemmen
Inputs	2 veiligheidsinputs
Outputs	4 vrijgavestroompaden (betrouwbaar) 1 feedbackstroompad (voor gebruik als relaiscontrole, niet betrouwbaar) 1 meldingsstroompad (niet betrouwbaar)
Displayelementen	LEDs

Elektrisch

Voedingsspanning	Passief (geen actieve voedingsspanning)
Opgenomen vermogen (inputcircuits)	≤ 2,5 W (DC)

veiligheidsinputs		
Aantal	2	
Inputspanning HIGH	24 V DC (15 V ... 30 V)	
Inputspanning LOW	0 V DC (-3 V ... 5 V)	
Inputstroom	≤ 60 mA	
Testpulsbreedte	≤ 1 ms	
Testpulsfrequentie	≤ 10 Hz	
Vrijgavestroompaden		
Responstijd (openen van de vrijgavestroompaden)	12 ms	
Aantal	4	
Type output	Maakcontacten, gedwongen geleid	
Contactmateriaal	Zilverlegering, verguld	
Schakelspanning	10 V AC ... 230 V AC	
	10 V DC ... 230 V DC	
Schakelstroom	10 mA ... 6 A	
Totaalstroom	12 A	
Mechanische levensduur	1 x 10 ⁷ schakelcycli	
Overspanningscategorie	III (EN 60664-1)	
Piekspanningbestendigheid U _{imp}	6 kV (EN 60664-1)	
Feedbackstroompaden		
Aantal	1	
Type output	Verbreekcontact, gedwongen geleid	
Contactmateriaal	Zilverlegering, verguld	
Schakelspanning	10 V AC ... 30 V AC	
	10 V DC ... 30 V DC	
Schakelstroom	3 mA ... 100 mA	
Mechanische levensduur	1 x 10 ⁷ schakelcycli	
Meldingsstroompaden		
Aantal	1	
Type output	Verbreekcontact, gedwongen geleid	
Contactmateriaal	Zilverlegering, verguld	
Schakelspanning	10 V AC ... 30 V AC	
	10 V DC ... 30 V DC	
Schakelstroom	10 mA ... 100 mA	
Mechanische levensduur	1 x 10 ⁷ schakelcycli	

Mechanica

Afmetingen (B x H x D)	28 mm x 124,6 mm x 85,5 mm
Gewicht	180 g

Omgevingsgegevens

Isolatieklasse	IP20 (IEC 60529)
Bedrijfsomgevingstemperatuur	-25 °C ... +55 °C

Opslagtemperatuur	-25 °C ... +70 °C
Luchtvochtigheid	≤ 95 %, niet-condenserend
Interferentie	Conform IEC 61000-6-4
Storingsbestendigheid	Conform IEC 61326-3-1 Conform IEC 61000-6-2 Conform IEC 60947-5-1


Certificaten

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
CCC certificate	✓
UK-Type-Examination approval	✓
cULus certificate	✓
EAC certificate / DoC	✓
cTUVus-certificaat	✓
S Mark certificate	✓
EC-Type-Examination approval	✓
EC-Type-Examination approval (Machinery Directive)	✓
EC-Type-Examination approval (Machinery Regulation)	✓
Third party certificate	✓

Classificaties

ECLASS 5.0	27371990
ECLASS 5.1.4	27371990
ECLASS 6.0	27371819
ECLASS 6.2	27371819
ECLASS 7.0	27371819
ECLASS 8.0	27371819
ECLASS 8.1	27371819
ECLASS 9.0	27371819
ECLASS 10.0	27371819
ECLASS 11.0	27371819
ECLASS 12.0	27371819
ETIM 5.0	EC001449
ETIM 6.0	EC001449
ETIM 7.0	EC001449
ETIM 8.0	EC001449
UNSPSC 16.0901	41113704

Maattekening OSSD4



Afmetingen in mm (inch)

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → www.sick.com