



RLY3-LOOP100

ReLy

VEILIGHEIDSRÉLAIS

SICK
Sensor Intelligence.



Afbeelding kan afwijken



Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
RLY3-LOOP100	1100696

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/ReLy

Gedetailleerde technische specificaties

Kenmerken

Toepassingen	Analyse-eenheid
Compatible sensortypen	Veilige serieschakeling Flexi Loop

Veiligheidstechnische karakteristieken

Safety Integrity Level	SIL 3 (IEC 61508)
Categorie	Categorie 4 (ISO 13849-1)
Performance level	PL e (ISO 13849-1)
PFH_D (gemiddelde waarschijnlijkheid van gevaarlijk falen en/of defect per uur)	$1,5 \times 10^{-9}$
T_M (gebruiksduur)	20 jaren (ISO 13849-1)
Stopcategorie	0 (IEC 60204-1)

Functies

Flexi-Loop-bewaking	✓
Herstartblokkering	✓
Resetten	Automatisch Handmatig
Relaiscontrole (EDM)	✓

Interfaces

Aansluittype	Frontstekker met trekveerklemmen
Inputs	2 veiligheidsinputs 1 input voor resetdrukknop of relaiscontrole (EDM)
Outputs	3 vrijgavestroompaden (betrouwbaar) 2 uitgangsmelding (niet betrouwbaar)

	1 testpuls-output (niet betrouwbaar)
Displayelementen	LEDs
Type configuratie	Door aansluitbedrading DIP-switches

Elektrisch

Voedingsspanning	PELV of SELV
Voedingsspanning U_V	24 V DC (16,8 V ... 30 V)
Rimpel	$\leq 2,4$ V
Opgenomen vermogen	$\leq 2,5$ W (DC)
veiligheidsinputs	
Aantal	2
Inputspanning HIGH	24 V DC (11 V ... 30 V)
Inputspanning LOW	0 V DC (-3 V ... 5 V)
Inputstroom	4 mA ... 6 mA
Gelijktijdigheid-bewakingstijd	≤ 3 s
Input resetdrukknop of relaiscontrole (EDM)	
Aantal	1
Inputspanning HIGH	24 V DC (11 V ... 30 V)
Inputspanning LOW	0 V DC (-3 V ... 5 V)
Inputstroom	4 mA ... 6 mA
Vrijgavestroompaden	
Responstijd (openen van de vrijgavestroompaden)	79 ms
Aantal	3
Type output	Maakcontacten, gedwongen geleid
Contactmateriaal	Zilverlegering, verguld
Schakelspanning	10 V AC ... 230 V AC 10 V DC ... 230 V DC
Schakelstroom	10 mA ... 6 A
Totaalstroom	12 A
Mechanische levensduur	1×10^7 schakelcycli
Overspanningscategorie	III (EN 60664-1)
Piekspanningbestendigheid U_{imp}	6 kV (EN 60664-1)
Uitgangsmelding	
Aantal	2
Type output	Push-Pull-halfgeleideruitgang, kortsluitingsbestendig
Outputspanning HIGH	$\geq U_V - 3$ V
Outputspanning LOW	≤ 3 V
Ingangsstroom (NPN)	≤ 15 mA
Outputstroom (PNP)	≤ 120 mA
Testpulsoutputs	
Aantal	1
Type output	PNP-halfgeleider, kortsluitvast

Uitgangsspanning	$\geq U_V - 3 \text{ V}$
Testpulsbreedte	2 ms
Testpulsinterval	40 ms

Mechanica

Afmetingen (B x H x D)	18 mm x 124,6 mm x 85,5 mm
Gewicht	160 g

Omgevingsgegevens

Isolatieklasse	IP20 (IEC 60529)
Bedrijfsomgevingstemperatuur	-25 °C ... +55 °C
Opslagtemperatuur	-25 °C ... +70 °C
Luchtvochtigheid	$\leq 95 \%$, niet-condenserend
Interferentie	Conform IEC 61000-6-4
Storingsbestendigheid	Conform IEC 61326-3-1 Conform IEC 61000-6-2 Conform IEC 60947-5-1

Classificaties


ECLASS 5.0	27371990
ECLASS 5.1.4	27371990
ECLASS 6.0	27371819
ECLASS 6.2	27371819
ECLASS 7.0	27371819
ECLASS 8.0	27371819
ECLASS 8.1	27371819
ECLASS 9.0	27371819
ECLASS 10.0	27371819
ECLASS 11.0	27371819
ECLASS 12.0	27371819
ETIM 5.0	EC001449
ETIM 6.0	EC001449
ETIM 7.0	EC001449
ETIM 8.0	EC001449
UNSPSC 16.0901	41113704

Certificaten

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
CCC certificate	✓
UK-Type-Examination approval	✓
cULus certificate	✓
EAC certificate / DoC	✓

cTUVus-certificaat	✓
S Mark certificate	✓
EC-Type-Examination approval	✓
EC-Type-Examination approval (Machinery Directive)	✓
EC-Type-Examination approval (Machinery Regulation)	✓
Third party certificate	✓

Maattekening EMSS3, LOOP1, MULT1, OSSD3



Afmetingen in mm (inch)

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → www.sick.com