

GLD20G-QLRC2170ZZZ
G20

REFLEXTASTERS EN SENSOREN

SICK
Sensor Intelligence.




Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
GLD20G-QLRC2170ZZZ	1119876

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/G20

Afbeelding kan afwijken



Gedetailleerde technische specificaties

Kenmerken

Werkingsprincipe	Reflector fotocel
Werkingsprincipe detail	Met minimale afstand tot de reflector (systeem met dubbele lens)
Schakelafstand	
Schakelafstand min.	0,03 m
Schakelafstand max.	20 m
Afstandsbereik reflector tot sensor max. (operationele reserve 1)	0,03 m ... 20 m
Afstandsbereik reflector tot sensor aanbevolen (operationele reserve 2)	0,03 m ... 16 m
Referentiereflector	Reflector PL80A
Polarisatiefilter	Ja
Zendstraal	
Lichtbron	Led
Lichtsoort	Zichtbaar rood licht
Lichtvlekvorm	Rechthoekig
Lichtvlek grootte (afstand)	Ø 200 mm (5.000 mm)
Maximale verstrooiing van de zendstraal rond de genormaliseerde zendas (loensenhoek)	< +/- 1,5° (bij T _U = +23 °C)
LED-karakteristieken	
Normatieve referentie	EN 62471:2008-09 IEC 62471:2006, gewijzigd
LED-risicogroepmarkering	Vrije groep
Golflengte	630 nm
Gemiddelde levensduur	100.000 h bij T _U = +25 °C

Instelling	Potentiometer	Voor de instelling van de gevoeligheid, 270°
Indicator (Display)		
	LED, groen	Bedrijfsmodusindicatie Statisch aan: Power on
	LED geel	Status lichtontvangst Statisch aan: object niet aanwezig Laag: object aanwezig

Elektrisch

Voedingsspanning U _e		24 V AC/DC ... 240 V AC/DC ¹⁾
Rimpel		< 10 %
Gebruikscategorie		DC-13 (Conform EN 60947-1) AC-15 (Conform EN 60947-1)
Stroomopname		≤ 10 mA, zonder belasting. Bij 230 V AC/DC ≤ 45 mA, zonder belasting. Bij 24 V AC/DC
Beschermingsklasse		II
Digitale output		
	Aantal	2 (Antivalent)
	Type	Relais, SPDT, elektrisch veilig gescheiden ²⁾
	Type schakeling	Helder-/donkerschakelend
	Uitgangsstroom I _{max.}	4 A@250 V AC, 4 A@24 VDC, 0.11 A@250 V DC
		UL: 4 A@250 V AC, general use
		4 A @ 250 V AC, resistive (NO)
		3 A @ 250 V AC, resistive (NC)
		4 A @ 24 V DC, NO, general use
		3 A @ 24 V DC, NC, general use
		R300/B300 (NO contacts only)
	Responstijd	≤ 15 ms
	Schakelfrequentie	10 Hz ³⁾
Pin-/draad-bezetting		
	BN 1	L/(+)
	BU 2	N/(-)
	WH 3	Relay COM
	BK 4	Relay NC Relaisoutput, helderschakelend, object aanwezig → output LOW
	GY 5	Relay NO

¹⁾ +/- 10 %.

²⁾ Geldt alleen voor apparaten die zijn gefabriceerd voor 18 juni 2023 met een datumcode van 2324 en eerder. Zorg voor passende vonkverwijdering bij inductieve of capacatieve belastingen. De relaisoutput-contacten zijn van de voedingsspanning gescheiden door een basisisolatie van 3,2 mm. Afhankelijk van de applicatie kan extra isolatie in het gebruikerscircuit nodig zijn.

³⁾ Bij licht-donkerverhouding 1:1.

Mechanica

Constructie	Blokvormig
Afmetingen (B x H x D)	23,5 mm x 74,5 mm x 63 mm
Aansluiting	Klemaansluiting, 5 klemmen

Materiaal	Behuizing	Kunststof, ABS
	Frontlens	Kunststof, PMMA
Gewicht		Ca. 88 g

Omgevingsgegevens

Isolatieklasse	IP67 (EN 60529)
Omgevingstemperatuur bedrijf	-30 °C ... +60 °C ¹⁾
Omgevingstemperatuur magazijn	-40 °C ... +70 °C
Typ. Vreemdlichtongevoeligheid	Zonlicht: ≤ 20.000 lx
Schokbestendigheid	30 g, 11 ms (3 positieve en 3 negatieve schokken langs de X-, Y- en Z-as, 18 schokken in totaal (EN60068-2-27))
Schokbestendigheid	10 Hz ... 1.000 Hz (Amplitude 1 mm, 3 x 30 min (EN60068-2-6))
Luchtvochtigheid	35 % ... 95 %, relatieve luchtvochtigheid (geen aanslag)
Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)	EN 60947-5-2, EN 61000-6-3
UL-file-nr.	NRKH.E348498 & NRKH7.E348498

¹⁾ De maximale omgevingstemperatuur is 50 °C (UL).

Certificaten

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
CCC certificate	✓
cULus certificate	✓
Photobiological safety (IEC EN 62471)	✓


Classificaties

ECLASS 5.0	27270902
ECLASS 5.1.4	27270902
ECLASS 6.0	27270902
ECLASS 6.2	27270902
ECLASS 7.0	27270902
ECLASS 8.0	27270902
ECLASS 8.1	27270902
ECLASS 9.0	27270902
ECLASS 10.0	27270902
ECLASS 11.0	27270902
ECLASS 12.0	27270904
ETIM 5.0	EC002717
ETIM 6.0	EC002717
ETIM 7.0	EC002717
ETIM 8.0	EC002717

UNSPSC 16.0901


39121528

Weergave- en instelelementen



② LED geel

Weergave- en instelelementen




- ① LED, groen
- ② LED geel
- ③ Potentiometer


Aansluittype



Aansluitschema Cd-589




Karakteristiek



- ① Reflector PL20A
- ② Reflector PL50A, P250, PL30A, PL31A, PL40A
- ③ Reflector PL80A, C110A, PL100

Karakteristiek

Operating reserve




① Reflecterende folie REF-IRF-56


② Reflecterende folie Diamond Grade, 100 mm x 100 mm

Lichtvlek grootte

Dimensions in mm (inch)




Schakelafstandgrafiek



1	Reflector PL20A
2	Reflector PL50A, P250, PL30A, PL31A, PL40A
3	Reflector PL80A, C110A, PL100
A	Schakelafstand min. in m
B	Schakelafstand max. in m
C	Afstandsbereik reflector tot sensor max. (operationele reserve 1)
D	Afstandsbereik reflector tot sensor aanbevolen (operationele reserve 2)

Schakelafstandgrafiek



1	Reflecterende folie REF-IRF-56
2	Reflecterende folie Diamond Grade, 100 mm x 100 mm
A	Schakelafstand min. in m
B	Schakelafstand max. in m
C	Afstandsbereik reflector tot sensor max. (operationele reserve 1)
D	Afstandsbereik reflector tot sensor aanbevolen (operationele reserve 2)

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → www.sick.com