



MLG05W-0900G12501

MLG-2 WebChecker

MODULAIR LICHTSCHERM

SICK
Sensor Intelligence.



Afbeelding kan afwijken



Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
MLG05W-0900G12501	1117489

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/MLG-2_WebChecker

Gedetailleerde technische specificaties

Kenmerken

Apparaatuitvoering	Bandrandregeling
Sensorprincipe	Zender/ontvanger
Minimale objectlengte	4 mm ¹⁾
Straalafstand	5 mm
Resolutie	0,1 mm
Cyclustijd	32 µs per straal
Herhaalnauwkeurigheid	6 µm ²⁾
Meetnauwkeurigheid	± 0,3 mm ³⁾
Type synchronisatie	Kabel
Aantal stralen	270
Totale meetveldbreedte	1.345 mm
Meetveldbreedte detail	
Meetveldbreedte (aansluitzijde)	1.345 mm
Blinde zone (gemiddeld bereik)	0 mm
Meetveldbreedte (kopse kant)	0 mm
Software features (default)	
Q ₁ /C	Alarm algemeen

¹⁾ Zie grafiek: productdefinitie.

²⁾ 1 sigma, 0% objecttransmissie.

³⁾ Typical 0.1 mm. bij ondoorzichtige objecten en exacte uitlijning van zender/ontvanger.

	Q ₂	Standaard Teach-In
	Q ₃	Positie rand 1
	Q _A	Positie rand 1 oplopend
	Toepassing	Standaardmodus
Bij levering inbegrepen		1 × zender 1 × ontvanger 4/6 × QuickFix-houders (vanaf 2 m bewakingshoogte 6 QuickFix-houders) 1 × Quickstart-handleiding

¹⁾ Zie grafiek: productdefinitie.

²⁾ 1 sigma, 0% objecttransmissie.

³⁾ Typical 0.1 mm. bij ondoorzichtige objecten en exacte uitlijning van zender/ontvanger.

Mechanisch/Elektrisch

Lichtbron	Led, Infraroodlicht
Golflengte	850 nm
Voedingsspanning U_V	DC 19,2 V ... 28,8 V ¹⁾
Stroomopname zender	68,5 mA ²⁾
Stroomopname ontvanger	174 mA ²⁾
Rimpel	< 5 V _{ss}
Uitgangsstroom I_{max}	100 mA
Outputbelasting, capacitief	100 nF
Outputbelasting, inductief	1 H
Initialisatietijd	< 1 s
Schakeloutput	Push-pull: PNP/NPN
Afmetingen (B x H x D)	34 mm x 1.429,4 mm x 30,6 mm
Aansluittype	Stekker M12, 5-pins, 0,22 m Stekker M12, 8-pins, 0,27 m Contactdoos M12, 4-pins, D-codering, 0,19 m
Materiaal behuizing	Aluminium
Indicator (Display)	LED
Isolatieklasse	IP65, IP67 ³⁾
Beveiligingsschakelingen	U _V -aansluitingen met ompoolbeveiliging Output Q beveiligd tegen kortsluiting Interferentie-onderdrukking
Beschermingsklasse	III
Gewicht	2,959 kg
Frontlens	PMMA
Optie	Geen
UL-file-nr.	NRKH.E181493

¹⁾ Onbelast.

²⁾ Zonder last bij 24 V.

³⁾ Gebruik buiten uitsluitend met een externe beschermende behuizing.

Performance

Maximale reikwijdte	3,5 m ¹⁾
Minimale reikwijdte	≥ 0,2 m
Bedrijfsreikwijdte	2,5 m
Responstijd	54,4 ms ²⁾

¹⁾ Geen reserve voor omgevingsinvloeden en veroudering van de diode.

²⁾ Met ohmse last.

Interfaces

IO-Link	✓ , IO-Link V1.1
Datatransmissiesnelheid	230,4 kbit/s (COM3)
Maximale kabellengte	20 m
Cyclustijd	3 ms
VendorID	26
DeviceID HEX	80022F
DeviceID DEC	8389167
Procesdatalengte	32 Byte (TYPE_2_V) ¹⁾
Analoog	✓ , Stroom
Inputs/outputs	1 x analoog + 3 x Q (IO-Link)
Analoge output	Q _{A1}
Aantal	1
Type	Stroomoutput
Stroom	4 mA ... 20 mA
Digitale output	Q ₁ ... Q ₃
Aantal	3
Digitale input	Q ₂ , Q ₃
Aantal	2

¹⁾ Bij een IO-Link-master met V1.0 terugkeer naar Interleaved modus (bestaande uit TYPE_1_1 (ProcessData) en TYPE_1_2 (On-request Data)).

Omgevingsgegevens

Schokbestendigheid	Continue schokken 10 g, 16 ms, 1000 schokken Individuele schokken 15 g, 11 ms, 3 per as
Schokbestendigheid	Trillingen sinusvormig 10-150 Hz 5 g
Vreemdlichtongevoeligheid	100.000 lx
Omgevingstemperatuur bedrijf	-30 °C ... +55 °C
Omgevingstemperatuur magazijn	-40 °C ... +70 °C

Smart Task

Aanduiding Smart Task	Basislogica
------------------------------	-------------

Certificaten


EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓

China RoHS	✓
cULus certificate	✓
IO-Link certificate	✓
Photobiological safety (IEC EN 62471)	✓
Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓

Classificaties

ECLASS 5.0	27270910
ECLASS 5.1.4	27270910
ECLASS 6.0	27270910
ECLASS 6.2	27270910
ECLASS 7.0	27270910
ECLASS 8.0	27270910
ECLASS 8.1	27270910
ECLASS 9.0	27270910
ECLASS 10.0	27270910
ECLASS 11.0	27270910
ECLASS 12.0	27270910
ETIM 5.0	EC002549
ETIM 6.0	EC002549
ETIM 7.0	EC002549
ETIM 8.0	EC002549
UNSPSC 16.0901	39121528


Maattekening




Afmetingen in mm (inch)

- ① eerste straal
- ② laatste straal
- ③ meetveldbreedte totaal (zie technische gegevens)
- ④ straalafstand
- ⑤ Optische as
- ⑥ Statusindicatie: LED's groen, geel, rood
- ⑦ Aansluiting

Aansluittype en -schema MLG-2 WebChecker




Instelmogelijkheden




① Statusindicatie: LED's groen, geel, rood

Aansluitschema T-verdeler



Productdefinitie



- ① bedrijfsreikwijdte
- ② totale meetveldbreedte
- ③ meetveldbreedte (kopse kant)
- ④ Blinde zone (gemiddeld bereik)
- ⑤ meetveldbreedte (aansluitzijde)

- ⑥ zender
- ⑦ ontvanger
- ⑧ straalafstand
- ⑨ minimale objectlengte

Aanbevolen accessoires

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/MLG-2_WebChecker

	Korte beschrijving	Type	Artikelnr.
stekkers en kabels			
	Aansluittype kop A: Contactdoos, M12, 8-pins, recht Aansluittype kop B: Open kabeluiteinde Signaaltype: Sensor-actuatorkabel Kabel: 5 m, 8-draads, PVC Beschrijving: Sensor-actuatorkabel, Speciale kleurcodering, Geïsoleerd Aansluittechniek: Open kabeluiteinde Toepassingsbereik: Onbelaste zones, Chemicaliën bereik	DOL-1208-G05MF	6020664
	Aansluittype kop A: Contactdoos, M12, 5-pins, A-gecodeerd Aansluittype kop B: Contactdoos, M12, 8-pins, A-gecodeerd Aansluittype kop C: Stekker, M12, 8-pins, A-gecodeerd Beschrijving: Niet geïsoleerd Opmerking: Voor verbinding van een PLC	SBO-02F12-SM1	6053172
	Aansluittype kop A: Contactdoos, M12, 5-pins, recht, A-gecodeerd Aansluittype kop B: Stekker, M12, 5-pins, recht, A-gecodeerd Signaaltype: Sensor-actuatorkabel Kabel: 2 m, 5-draads, PUR, halogeen vrij Beschrijving: Sensor-actuatorkabel, Niet geïsoleerd Toepassingsbereik: Gebruik met sleepkettingen, Olie-/smeermiddel bereik, Robot, Gebruik met sleepkettingen	YF2A15-020UB5M2A15	2096009
	Aansluittype kop A: Contactdoos, M12, 8-pins, recht, A-gecodeerd Aansluittype kop B: Stekker, M12, 8-pins, recht, A-gecodeerd Signaaltype: Sensor-actuatorkabel Kabel: 2 m, 8-draads, PUR, halogeen vrij Beschrijving: Sensor-actuatorkabel, Geïsoleerd Toepassingsbereik: Gebruik met sleepkettingen, Olie-/smeermiddel bereik, Robot, Gebruik met sleepkettingen	YF2A28-020UA6M2A28	2096105
	Aansluittype kop A: Stekker, M12, 4-pins, recht, Met D-codering Aansluittype kop B: Stekker, RJ45, 4-pins, recht Signaaltype: Ethernet, PROFINET Kabel: 2 m, 4-draads, PUR, halogeen vrij Beschrijving: Ethernet, Geïsoleerd, PROFINET Toepassingsbereik: Gebruik met sleepkettingen, Olie-/smeermiddel bereik	YM2D24-020PN1MR-JA4	2106182

	Korte beschrijving	Type	Artikelnr.
netwerkkapparaten			
		SIG350-0004AP100	6076871
		SIG350-0006AP100	6076924
		SIG350-0005AP100	6076923

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → www.sick.com