



3D Belt Pick Ruler3000 Bundle

Ruler3000

3D MACHINE VISION

SICK
Sensor Intelligence.



Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
3D Belt Pick Ruler3000 Bundle	1128736

bij levering inbegrepen: V3DU3-120RM21A (1), SIM1012-0AXG200 3D Belt Pick (1), V3DU3-120RM11A (1)

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/Ruler3000



Geetailerde technische specificaties

Kenmerken

Technologie	3D-Lasertriangulatie
Streaming	✓
Voorgekalibreerd	✓
Shutter-technologie	Global-Shutter
Werkgedeelte	430 mm ... 1.445 mm
Voorbeeld zichtveld	1.200 mm x 345 mm
Belichtingsmodus	Lineair HDR
Belichting	Geïntegreerd
Verlichtingskleur	Rood, Laser, Zichtbaar, 660 nm, ± 15 nm
Laserklasse	2 (EN 60825-1:2014+A11:2021; IEC 60825-1:2014, voldoet aan de FDA-prestatienormen voor laserproducten met uitzondering van de conformiteit met IEC 60825-1 Ed.3. zoals beschreven in Laser Notice No. 56 van 8 mei 2019.)
Gegevenssynchronisatie	Vrij lopend, encoder triggering, externe triggering
3D-meting	✓
Strooielichtmeting	✓
Reflectiemeting	✓
Onderdrukking van extern licht	✓ ¹⁾
Scheimpflugadapter, geïntegreerd	✓
Breedte bij minimale werkafstand	540 mm
Breedte bij maximale werkafstand	1.680 mm
Maximaal hoogtbereik	1.015 mm

¹⁾ Rood bandfilter.

Mechanisch/Elektrisch

Materiaal, aansluitingen	M12: messing met nikkelcoating
Voedingsspanning	24 V DC, ± 10 %
Rimpel	< 5 V _{ss}

Opgenomen vermogen	≤ 12 W
Isolatieklasse	IP65 IP67
Beschermingsklasse	III
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Blauw
Frontglas materiaal	Vlakglas, antireflex-gecoat
Gewicht	2,3 kg
Afmetingen (L x B x H)	336 mm x 77 mm x 138 mm

Performance

Beeldsensor	CMOS-sensor van SICK met ROCC-technologie, M30
Scan-/beeldfrequentie	46.000 3D-profiel/s, in gereduceerde ROI 7.000 3D-profiel/s, volledig formaat
Datapunten/profiel	3.200
Herhalingsprecisie	8 µm ¹⁾
Typische resolutie	Z-resolutie (hoogte): 33 µm ... 265 µm, X-resolutie (breedte): 246 µm ... 710 µm

¹⁾ Hoogtewaarden gemeten voor verschillende posities in het gezichtsveld. Op elke positie worden 20 metingen verricht. De herhaalbaarheidswaarde is het drievoudige van de standaardafwijking (3 σ) voor alle metingen op alle posities.

Interfaces

Ethernet	✓ , UDP/IP
Opmerking	GigE Vision-standaard
Datatransmissiesnelheid	≤ 1 Gbit/s
Configuratiesoftware	Stream Setup
Besturingssysteem	Windows 10
Programmeerinterface (API)	GenAPI, GenTL, eigen SICK GenIStream
Inputs/outputs	4 x HIGH = 10 V ... 28,8 V, Configureerbaar
Encoderinterface	RS-422 5 V, 2 x HTL single-ended

Omgevingsgegevens

Schokbelasting	15 g, 3 cycli per as
Trillingsbelasting	5 g, 10 Hz ... 150 Hz (EN 60068-2-6)
Bedrijfsomgevingstemperatuur	0 °C ... +50 °C ¹⁾
Opslagtemperatuur	-30 °C ... +70 °C ¹⁾

¹⁾ Niet-condenserend.

Classificaties

ECLASS 5.0	27310205
ECLASS 5.1.4	27310205
ECLASS 6.0	27310205
ECLASS 6.2	27310205
ECLASS 7.0	27310205
ECLASS 8.0	27310205
ECLASS 8.1	27310205


ECLASS 9.0	27310205
ECLASS 10.0	27310205
ECLASS 11.0	27310205
ECLASS 12.0	27310205
ETIM 5.0	EC001820
ETIM 6.0	EC001820
ETIM 7.0	EC001820
ETIM 8.0	EC001820
UNSPSC 16.0901	43211731

Certificaten

GigE Vision	✓
GenICam	✓

Karakteristiek

Line rate (kHz) ①







de maximale lijnsnelheid afhankelijk van het aantal gebruikte sensorkabels

- ① Lijnsnelheid (kHz)
- ② Aantal lijnen
- ③ Ruler3000 met geactiveerd HDR
- ④ Ruler3000 zonder geactiveerd HDR
- ⑤ bandbreedtebegrenzing voor beeldbreedte 2.560, alleen hoogtebereik
- ⑥ bandbreedtebegrenzing voor beeldbreedte 3.072, alleen hoogtebereik
- ⑦ bandbreedtebegrenzing voor beeldbreedte 2.560, hoogtebereik en reflectiefactor
- ⑧ bandbreedtebegrenzing voor beeldbreedte 3.072, hoogtebereik en reflectiefactor

Aanbevolen accessoires

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/Ruler3000

	Korte beschrijving	Type	Artikelnr.
integratiemodule en adapter			
	<ul style="list-style-type: none"> Beschrijving: De accessoireset voor de 3D Belt Pick Ruler3000 Bundle omvat een power I/O-kabel, een powermodule, een gigabit ethernetkabel, een sensor-/actuatorekabel, een encoderterminal, een 4Dpro aansluitmodule en een montagebeugel. 	3D Belt Pick Ruler3000 Bundle accessoireset	1130201
stekkers en kabels			
	<ul style="list-style-type: none"> Beschrijving: Sensor-actuatorekabel, Per paar getwist, Geïsoleerd Aansluittype kop A: Contactdoos, M12, 17-pins, recht, A-gecodeerd Aansluittype kop B: Open kabeluiteinde Signaaltype: Sensor-actuatorekabel Kabel: 3 m, 17-draads, PUR Toepassingsbereik: Olie-/smeermiddelbereik, Olie-/smeermiddelbereik, Robot, Gebruik met sleepkettingen 	YF2A2D-030UV1X-LEAX	6042772
	<ul style="list-style-type: none"> Aansluittype kop A: Stekker, M12, 8-pins, recht, Met X-codering Aansluittype kop B: Stekker, RJ45, 8-pins, recht Signaaltype: Ethernet, Gigabit-ethernet Kabel: 2 m, 8-draads, PUR, halogeenvrij Beschrijving: Ethernet, Geïsoleerd, Gigabit-ethernet Toepassingsbereik: Olie-/smeermiddelbereik 	YM2X18-020EG1MR-JA8	2106258
	<ul style="list-style-type: none"> Aansluittype kop A: Stekker, M12, 8-pins, recht, Met X-codering Aansluittype kop B: Stekker, RJ45, 8-pins, recht Signaaltype: Ethernet, Gigabit-ethernet Kabel: 3 m, 8-draads, PUR, halogeenvrij Beschrijving: Ethernet, Geïsoleerd, Gigabit-ethernet Toepassingsbereik: Olie-/smeermiddelbereik 	YM2X18-030EG1MR-JA8	2145693
Bevestigingstechniek			
	<ul style="list-style-type: none"> Beschrijving: Bevestigingshoekset bestaande uit montagehoek, koelplaat en schroeven, inclusief hoekindicatie voor de instelling van de neigingshoek 	Montagebeugelset met hellingshoek -40° - 40°	2076735

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → www.sick.com