



MLG30N-0570H50501

MLG-2

MODULAIR LICHTSCHERM

SICK
Sensor Intelligence.



Afbeelding kan afwijken



Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
MLG30N-0570H50501	1124911

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/MLG-2

Gedetailleerde technische specificaties

Kenmerken

Apparaatuitvoering	ProNet - Uitgebreide functionaliteit incl. veldbus
Sensorprincipe	Zender/ontvanger
Kleinst detecteerbaar object (MDO)	30 mm ¹⁾ 34 mm ²⁾ ³⁾
Straalafstand	30 mm
Type synchronisatie	Kabel
Aantal stralen	20
Bewakingshoogte	570 mm
Software features (default)	Q ₁ Aanwezigheidscontrole
Bedrijfsmodus	Standaard ✓ Transparent ✓ Stof en zonlichtbestendig ✓
Functie	Kruisende straal ✓ Straalonderdrukking ✓ Grote meetnauwkeurigheid ✓
Applicaties	

¹⁾ MDO min. detecteerbaar object bij hoge meetnauwkeurigheid.

²⁾ MDO min. detecteerbaar object bij standaard-meetnauwkeurigheid.

³⁾ Afhankelijk van straalafstand zonder instelling van kruisende straal.

Schakeloutput	Objectdetectie/objectbreedte Objectherkenning Hoogteclassificatie Hiaatherkenning/hiaatgrootte Buitenmaat/binnenmaat Objectpositie Hiaatpositie Zonedefinities
Data-interface	Objectherkenning Hiaatherkenning Objecthoogtemeting Meting van de buitenmaat Meting van de binnenmaat Meting van de objectpositie Meting van de hiaatpositie
Bij levering inbegrepen	1 × zender (in IP69K-beschermhuis) 1 × ontvanger (in IP69K-beschermhuis) 1 x Veldbusmodule 1 x montagehandleiding IP69K 1 × Quickstart-handleiding

1) MDO min. detecteerbaar object bij hoge meetnauwkeurigheid.

2) MDO min. detecteerbaar object bij standaard-meetnauwkeurigheid.

3) Afhankelijk van straalafstand zonder instelling van kruisende straal.

Mechanisch/Elektrisch

Lichtbron	Led, Infraroodlicht
Golflengte	850 nm
Voedingsspanning U_V	DC 19,2 V ... 28,8 V ¹⁾
Stroomopname zender	56 mA ²⁾
Stroomopname ontvanger	124 mA ²⁾
Stroomopname veldbusmodule	115 mA
Rimpel	< 5 V _{SS}
Uitgangsstroom I_{max}	100 mA
Outputbelasting, capacitief	100 nF
Outputbelasting, inductief	1 H
Initialisatietijd	< 1 s
Schakeloutput	Push-pull: PNP/NPN
Aansluittype	Stekker M12, 5-pins, 1,4 m Stekker M12, 12-pins, 1,4 m
Materiaal behuizing	Aluminium (lichtscherm) PMMA plexiglas XT Food Contact DoC (beschermhuis) Polypropyleen, roestvast staal 1.4404 (kabel) VA 1.4305 (drukexpansie-element) Roestvast staal 1.4404 (eindkappen) Roestvast staal V4A 1.4404 DIN EN 1672-2 (kabelkoppeling)
Indicator (Display)	LED
Isolatieklasse	IP69K ³⁾
Beveiligingsschakelingen	U_V -aansluitingen met ompoolbeveiliging Output Q beveiligd tegen kortsluiting

1) Onbelast.

2) Zonder last bij 24 V.

3) Gebruik buiten uitsluitend met een externe beschermende behuizing.

	Interferentie-onderdrukking
Beschermingsklasse	III
Gewicht	1,76 kg
Optie	Veiligheidsbehuizing IP69K
UL-file-nr.	NRKH.E181493

¹⁾ Onbelast.

²⁾ Zonder last bij 24 V.

³⁾ Gebruik buiten uitsluitend met een externe beschermende behuizing.

Performance

Maximale reikwijdte	5,25 m ¹⁾
Minimale reikwijdte	≥ 0 m
Bedrijfsreikwijdte	3,75 m
Responstijd	3,6 ms ²⁾

¹⁾ Geen reserve voor omgevingsinvloeden en veroudering van de diode.

²⁾ Zonder high speed.

Interfaces

EtherNet/IP™	✓
Digitale output	Q ₁
Aantal	1

Omgevingsgegevens

Schokbestendigheid	Continue schokken 10 g, 16 ms, 1000 schokken Individuele schokken 15 g, 11 ms, 3 per as
Schokbestendigheid	Trillingen sinusvormig 10-150 Hz 5 g
EMC	EN 60947-5-2
Vreemdlichtongevoeligheid	Direct: 150.000 lx ¹⁾ Indirect: 200.000 lx ²⁾
Omgevingstemperatuur bedrijf	-20 °C ... +55 °C
Omgevingstemperatuur magazijn	-40 °C ... +70 °C

¹⁾ Outdoormodus.

²⁾ Gelijkelijk vast indirect.

Certificaten

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
cULus certificate	✓
Profinet certificate	✓
Photobiological safety (IEC EN 62471)	✓
Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓

Classificaties

ECLASS 5.0	27270910
ECLASS 5.1.4	27270910
ECLASS 6.0	27270910
ECLASS 6.2	27270910
ECLASS 7.0	27270910
ECLASS 8.0	27270910
ECLASS 8.1	27270910
ECLASS 9.0	27270910
ECLASS 10.0	27270910
ECLASS 11.0	27270910
ECLASS 12.0	27270910
ETIM 5.0	EC002549
ETIM 6.0	EC002549
ETIM 7.0	EC002549
ETIM 8.0	EC002549
UNSPSC 16.0901	39121528

Technical drawing showing the Receiver and Sender components, including front views and side views with dimensions.

Front view receiver

- Dimensions: $\varnothing 50$ (1.97), 23 (0.91)
- Feature 5: Top connector
- Feature 6: Main body

Receiver

- Dimensions: $\varnothing 50$ (1.97), $\varnothing 30.5$ (1.2)
- Feature 2: Top connector
- Feature 1: Main body
- Feature 7: Bottom connector

Sender

- Dimensions: $\varnothing 50$ (1.97), $\varnothing 30.5$ (1.2)
- Feature 4: Top connector
- Feature 3: Main body
- Feature 7: Bottom connector
- Dimensions: 56 (2.2), 1,400 (55.12)

Front view sender


- Dimensions: $\varnothing 50$ (1.97), 23 (0.91)
- Feature 5: Top connector
- Feature 6: Main body

Beam separation 2.5 mm	94.25 (3.71)	84.7 (3.33)
Beam separation 5 mm	95.5 (3.76)	83.6 (3.29)
Beam separation 10 mm	100.5 (3.96)	83.6 (3.29)
Beam separation 20 mm	100.5 (3.96)/110.5 (4.35) ³⁾	83.6 (3.29)
Beam separation 25 mm	115.5 (4.55)	83.6 (3.29)
Beam separation 30 mm	120.5 (4.74)	83.6 (3.29)
Beam separation 50 mm	140.5 (5.53)	83.6 (3.29)

MLG20x-xx**80**: 110.5 mm

- ① eerste straal
- ② laatste straal
- ③ bewakingshoogte (zie technische gegevens)
- ④ straalafstand
- ⑤ Optische as
- ⑥ Statusindicatie: LED's groen, geel, rood
- ⑦ Aansluiting


Maattekening PROFINET, EtherCAT[®], EtherNet/IP



Afmetingen in mm (inch)


- ① borgschroef M4, draaimoment 0,5 Nm
- ② voor schroefdraadpen M4, draaimoment 0,5 Nm

Aansluittype en -schema PROFINET, EtherCAT[®], EtherNet/IP




① Connection to fieldbus module

Aansluitconfiguratie Ethernet




Instelmogelijkheden



① Statusindicatie: LED's groen, geel, rood

Aansluitschema T-verdeler



Aanbevolen accessoires

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/MLG-2

	Korte beschrijving	Type	Artikelnr.
stekkers en kabels			
	Aansluittype kop A: Contactdoos, M12, 5-pins, A-gecodeerd Aansluittype kop B: Contactdoos, M12, 5-pins, A-gecodeerd Aansluittype kop C: Stekker, M12, 4-pins, A-gecodeerd Beschrijving: Niet geïsoleerd	SBO-02G12-SM	6029305
	Aansluittype kop A: Stekker, M12, 4-pins, Met D-codering Aansluittype kop B: Stekker, M12, 4-pins, Met D-codering Signaaltype: Ethernet Kabel: 5 m, 4-draads, PUR, halogeenvrij Beschrijving: Ethernet, Per paar getwist, Geïsoleerd Toegepaste kabeldoorsnede: ≥ 0,25 mm² Toepassingsbereik: Olie-/smeermiddelbereik	YM2D24-050EA2M2D24	6034422
	Aansluittype kop A: Contactdoos, M12, 5-pins, recht, A-gecodeerd Aansluittype kop B: Open kabeluiteinde Signaaltype: Sensor-actuatorkabel Kabel: 5 m, 5-draads, PVC Beschrijving: Sensor-actuatorkabel, Niet geïsoleerd Toepassingsbereik: Onbelaste zones, Chemicaliën bereik	YF2A15-050VB5X-LEAX	2096240
	Aansluittype kop A: Contactdoos, M12, 5-pins, recht, A-gecodeerd Aansluittype kop B: Stekker, M12, 5-pins, recht, A-gecodeerd Signaaltype: Sensor-actuatorkabel Kabel: 5 m, 5-draads, PUR, halogeenvrij Beschrijving: Sensor-actuatorkabel, Niet geïsoleerd Toepassingsbereik: Gebruik met sleepkettingen, Olie-/smeermiddelbereik, Robot, Gebruik met sleepkettingen	YF2A15-050UB5M2A15	2096010
	Aansluittype kop A: Stekker, M12, 4-pins, recht, Met D-codering Aansluittype kop B: Stekker, RJ45, 4-pins, recht Signaaltype: Ethernet, PROFINET Kabel: 5 m, 4-draads, PUR, halogeenvrij Beschrijving: Ethernet, Geïsoleerd, PROFINET Toepassingsbereik: Gebruik met sleepkettingen, Olie-/smeermiddelbereik	YM2D24-050PN1MR-JA4	2106184
Bevestigingstechniek			
	Beschrijving: Montagebeugel voor de externe montage van de veldbusmodule, 1 x montagebeugel en 1 x schroef M5 x 6 Materiaal: Roestvast staal Details: Roestvast staal V2A (1.4301)	BEF-WN-FBM-SET1	2082322
	Beschrijving: Roestvaststalen houder, zwenkbaar Materiaal: Roestvast staal Details: Roestvast staal 1.4350, Roestvast staal 1.4301 Verpakkingseenheid: 4 stuks	BEF-2SMMEAES4	2023708

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → www.sick.com