



IDM261E-411S Profinet-TCP/IP Set

IDM

MOBILE HANDSCANNER

SICK
Sensor Intelligence.



Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
IDM261E-411S Profinet-TCP/IP Set	1149589

bij levering inbegrepen: Supercondensator (1), Basisstation (1), IDM261E-411S (1), Netvoeding (1), Verbindingskabel (1), CDF600-2200 - V2.x, NetX51 (1), YMHDAC-C30XXXMSA9 (1), YM2D24-020PN1MRJA4 (1)

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/IDM



Gedetailleerde technische specificaties

Kenmerken

Toepassingsgebied	Industriële toepassing
Beschrijving	De IDM261E-411S CDF600 Profinet-TCP/IP-set is de ideale oplossing voor industriële toepassingen die betrouwbare barcodelezing vereisen. Deze set bevat de krachtige IDM261E-411S snoerloze handscanner inclusief de UltraCap™-supercondensator en de CDF600 Profinet TCP/IP-module, die een eenvoudige en efficiënte verbinding met bestaande netwerken mogelijk maakt. De verbindingskabels tussen de handscanner en CDF600 worden ook meegeleverd.
Soort scanner	Draadloze variant
Sensorresolutie	1.280 px x 800 px
Lichtbron	Led, Zichtbaar, Rood, 660 nm
Uitlijnhulp	Laser, Rood, 630 nm
Laserklasse	1 (EN/IEC 60825-1:2014)
Leesafstand	30 mm ... 400 mm
Coderesolutie	≥ 0,07 mm ¹⁾ ≥ 0,13 mm ²⁾

¹⁾ Geldig voor code 39.

²⁾ Geldig voor datamatrixcode.

Mechanisch/Elektrisch

Voedingsspanning	5 V DC, ± 5 %
Stroomopname	Gebruik (laadtoestand incl. basisstation): 750 mA Stand-by: 175 mA
Kleur behuizing	Blauw/grijs
Isolatieklasse	IP65
Gewicht	208 g, incl. accu (UltraCap™)
Afmetingen (L x B x H)	104 mm x 76,3 mm x 176 mm
MTBF	100.000 h

Performance

Leesbare codestructuren	1D-codes, 2D-codes, Stacked
--------------------------------	-----------------------------

Soorten barcodes	Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 32, Code 128, GS1-128, Codabar, Code 11, Code 93, GS1 DataBar, Standard and Industrial 2 of 5, Interleaved & Matrix 2 of 5, IATA, UPC / EAN / JAN, UPC / EAN / JAN (met uitbreiding), Telepen, MSI/Plessey, UK/Plessey, Australian Post, China Post, German Post, US Planet, US Postnet, British Post, Intelligent Mail, Japan Post, Korea Post, Dutch KIX Post, Posi LAPA 4 State Code
2D-codes	Datamatrix, MaxiCode, QR-code, Aztec, MicroQR-Code, GS1 QR-code, GS1 Data-Matrix
Stacked-codes	PDF417, MicroPDF417, Code 49, Code 16K, Composite, Codablock F
Accuvermogen	UltraCap™: Meer dan 4.200 scans met volle lading
Codebuffer	5.000 codes (EAN, voor scannen met batchmodus), 100.000 codes (EAN, voor scannen buiten de reikwijdte)

Interfaces

Ethernet	✓ , TCP/IP
Type veldbusintegratie	Optioneel via externe aansluitmodule CDF600-2
PROFINET	✓
Type veldbusintegratie	Optioneel via externe veldbusmodule CDF600-2
Functie	PROFINET Single Port, PROFINET Dual Port
EtherCAT®	✓
Type veldbusintegratie	Optioneel via externe veldbusmodule CDF600
Serieel	✓ , RS-232
PROFIBUS DP	✓
Type veldbusintegratie	Optioneel via externe veldbusmodule CDF600-2
USB	✓
Functie	Toetsenbordemulatie, COM-port emulation
Bluetooth	✓
Opmerking	Bluetooth™ V4.0, 2,402 ... 2,4830 GHz
Functie	Radiografische actieradius 100 m bij vrij zicht, batchfunctie voor de uitbreiding van de radiografische actieradius, tot zeven scanners communiceren met één basisstation
Optische indicatoren	2 LEDs (Leesbevestiging, Acculaadtoestand, Status radiografische verbinding)
Akoestische indicatoren	Beeper, uitschakelbaar
Trilling	Ja
Configuratiesoftware	IDM Setup Tool

Omgevingsgegevens

Schokbestendigheid	50 valproeven vanaf 2 m hoogte op beton
Bedrijfsomgevingstemperatuur	-20 °C ... +50 °C
Opslagtemperatuur	-40 °C ... +70 °C
Relatieve luchtvochtigheid	95 %, niet-condenserend
Vreemdlichtongevoeligheid	100.000 lx

Algemene aanwijzingen

Leveringsomvang	De accu is bij levering inbegrepen
Opmerking	Een basisstation, een aansluitkabel en eventueel netvoeding zijn ook nodig voor inbedrijfname. Bevat substanties die het lakresultaat beïnvloeden.

Certificaten


Bluetooth	✓
------------------	---

Classificaties

ECLASS 5.0	27280101
ECLASS 5.1.4	27280101
ECLASS 6.0	27280101
ECLASS 6.2	27280101
ECLASS 7.0	27280101
ECLASS 8.0	27280101
ECLASS 8.1	27280101
ECLASS 9.0	27280101
ECLASS 10.0	27280101
ECLASS 11.0	27280101
ECLASS 12.0	27280101
ETIM 5.0	EC002550
ETIM 6.0	EC002550
ETIM 7.0	EC002550
ETIM 8.0	EC002550
UNSPSC 16.0901	43211701


Aansluitschema PROFINET IO/RT

PROFINET IO/RT



Aansluitschema PROFIBUS DP

PROFIBUS DP



Aansluitschema Ethernet TCP/IP

Ethernet TCP/IP



Aansluitschema EtherCAT®

EtherCAT®



Aansluitschema AUX-In-aansluiting

Looping-in via AUX



Keuzehulp



*) For EtherNet/IP third party gateway is required from e.g. Comtrol or HMS (requires local sourcing).

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → www.sick.com