



# GE6-P4511S55


G6

REFLEXTASTERS EN SENSOREN

**SICK**  
Sensor Intelligence.



Afbeelding kan afwijken



## Bestelinformatie

| Type         | Artikelnr. |
|--------------|------------|
| GE6-P4511S55 | 2080494    |

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → [www.sick.com/G6](http://www.sick.com/G6)

## Gedetailleerde technische specificaties

### Kenmerken

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Werkingsprincipe</b>     | Zender-ontvanger           |
| <b>Schakelafstand max.</b>  | 0 m ... 15 m               |
| <b>Schakelafstand</b>       | 0 m ... 10 m               |
| <b>Polarisatiefilter</b>    | Nee                        |
| <b>Zendstraal</b>           |                            |
| Lichtbron                   | PinPoint-LED <sup>1)</sup> |
| Lichtsoort                  | Zichtbaar rood licht       |
| Lichtvlek grootte (afstand) | Ø 375 mm (12 m)            |
| <b>LED-karakteristieken</b> |                            |
| Golflengte                  | 650 nm                     |
| <b>Instelling</b>           | Geen                       |
| <b>Bijzondere kenmerken</b> | Ontvanger                  |

<sup>1)</sup> Gemiddelde levensduur: 100.000 h bij T<sub>U</sub> = +25 °C.

### Veiligheidstechnische karakteristieken

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| <b>MTTF<sub>D</sub></b> | 2.616 jaren |
| <b>DC<sub>avg</sub></b> | 0 %         |

## Elektrisch

|                                          |                                                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Voedingsspanning <math>U_B</math></b> | 10 V DC ... 30 V DC <sup>1)</sup>                     |
| <b>Rimpel</b>                            | $\pm 10\%$ <sup>2)</sup>                              |
| <b>Stroomopname</b>                      | 30 mA <sup>3)</sup>                                   |
| <b>Beschermingsklasse</b>                | III                                                   |
| <b>Digitale output</b>                   |                                                       |
| Type                                     | PNP                                                   |
| Type schakeling                          | Helderschakelend                                      |
| Signaalspanning PNP HIGH/LOW             | $U_V - (\leq 3\text{ V}) / \text{ca. } 0\text{ V}$    |
| Uitgangsstroom $I_{\max}$                | $\leq 100\text{ mA}$ <sup>4)</sup>                    |
| Responstijd                              | $< 500\text{ }\mu\text{s}$ <sup>5)</sup>              |
| Schakelfrequentie                        | 1.000 Hz <sup>6)</sup>                                |
| <b>Beveiligingsschakelingen</b>          | A <sup>7)</sup><br>B <sup>8)</sup><br>D <sup>9)</sup> |
| <b>Speciale uitvoering</b>               | Ontvanger                                             |

<sup>1)</sup> Grenswaarden bij gebruik in netwerk met korstluitbeveiliging max. 8 A.

<sup>2)</sup> Mag  $U_V$ -toleranties niet over- of onderschrijden.

<sup>3)</sup> Onbelast.

<sup>4)</sup> Bij  $U_V > 24\text{ V}$ ,  $I_A \text{ max} = 50\text{ mA}$ .

<sup>5)</sup> Signaallooptijd bij Ohmse belasting.

<sup>6)</sup> Bij licht-donkerverhouding 1:1.

<sup>7)</sup> A =  $U_V$ -aansluitingen ompoolbeveiligd.

<sup>8)</sup> B = in- en uitgangen ompoolbeveiligd.

<sup>9)</sup> D = outputs overstroom- en kortsluitvast.

## Mechanica

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Constructie</b>            | Blokvormig              |
| <b>Afmetingen (B x H x D)</b> | 12 mm x 31,5 mm x 21 mm |
| <b>Aansluiting</b>            | Stekker M8, 4-pins      |
| <b>Materiaal</b>              |                         |
| Behuizing                     | Kunststof, ABS/PC       |
| Frontlens                     | Kunststof, PMMA         |
| <b>Gewicht</b>                | 40 g                    |

## Omgevingsgegevens

|                                      |                                                                               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Isolatieklasse</b>                | IP67                                                                          |
| <b>Omgevingstemperatuur bedrijf</b>  | $-25\text{ }^{\circ}\text{C} \dots +55\text{ }^{\circ}\text{C}$ <sup>1)</sup> |
| <b>Omgevingstemperatuur magazijn</b> | $-40\text{ }^{\circ}\text{C} \dots +70\text{ }^{\circ}\text{C}$               |
| <b>UL-file-nr.</b>                   | NRKH.E348498 & NRKH7.E348498                                                  |

<sup>1)</sup> Temperatuurstabiliteit na instelling  $\pm 10\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

## Classificaties


|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>ECLASS 5.0</b>   | 27270901 |
| <b>ECLASS 5.1.4</b> | 27270901 |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>ECLASS 6.0</b>     | 27270901 |
| <b>ECLASS 6.2</b>     | 27270901 |
| <b>ECLASS 7.0</b>     | 27270901 |
| <b>ECLASS 8.0</b>     | 27270901 |
| <b>ECLASS 8.1</b>     | 27270901 |
| <b>ECLASS 9.0</b>     | 27270901 |
| <b>ECLASS 10.0</b>    | 27270901 |
| <b>ECLASS 11.0</b>    | 27270901 |
| <b>ECLASS 12.0</b>    | 27270901 |
| <b>ETIM 5.0</b>       | EC002716 |
| <b>ETIM 6.0</b>       | EC002716 |
| <b>ETIM 7.0</b>       | EC002716 |
| <b>ETIM 8.0</b>       | EC002716 |
| <b>UNSPSC 16.0901</b> | 39121528 |

### Certificaten


|                                                          |   |
|----------------------------------------------------------|---|
| <b>EU declaration of conformity</b>                      | ✓ |
| <b>UK declaration of conformity</b>                      | ✓ |
| <b>ACMA declaration of conformity</b>                    | ✓ |
| <b>Moroccan declaration of conformity</b>                | ✓ |
| <b>China RoHS</b>                                        | ✓ |
| <b>cULus certificate</b>                                 | ✓ |
| <b>Photobiological safety (DIN EN 62471) certificate</b> | ✓ |

### Instelmogelijkheden Geen instelmogelijkheid




- ④ Indicatie-LED groen: voedingsspanning actief
- ⑤ Indicatie-LED geel: status lichtontvangst


## Aansluittype




## Aansluitschema Cd-066



## Karakteristiek Opmerking: bij gebruik met GS6-D3311S55



## Opmerking: bij gebruik met GS6-D3311S55



## Aanbevolen accessoires

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → [www.sick.com/G6](http://www.sick.com/G6)

|                                                                                    | Korte beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Type                | Artikelnr. |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| stekkers en kabels                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |            |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Aansluittype kop A:</b> Contactdoos, M8, 4-pins, recht, A-gecodeerd</li> <li><b>Aansluittype kop B:</b> Open kabeluiteinde</li> <li><b>Signaaltipe:</b> Sensor-actuatorkabel</li> <li><b>Kabel:</b> 5 m, 4-draads, PVC</li> <li><b>Beschrijving:</b> Sensor-actuatorkabel, Niet geïsoleerd</li> <li><b>Toepassingsbereik:</b> Onbelaste zones, Chemicaliën bereik</li> </ul>                | YF8U14-050VA3X-LEAX | 2095889    |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Aansluittype kop A:</b> Stekker, M8, 4-pins, recht, A-gecodeerd</li> <li><b>Beschrijving:</b> Niet geïsoleerd</li> <li><b>Aansluittechniek:</b> Schroefklemmen</li> <li><b>Toegestane kabeldoorsnede:</b> 0,14 mm² ... 0,5 mm²</li> </ul>                                                                                                                                                   | STE-0804-G          | 6037323    |
| Bevestigingstechniek                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |            |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Beschrijving:</b> Klemblok voor de bevestiging van G6-sensoren aan ronde stangen 12 mm, klembaar tot max. 4 mm plaatdikte</li> <li><b>Materiaal:</b> Staal</li> <li><b>Details:</b> Aluminium (klemblok), Roestvast staal (bevestigingshoek)</li> <li><b>Leveringsomvang:</b> Klemblok met voorziening voor de opname van ronde stangen, bevestigingshoek, bevestigingsmateriaal</li> </ul> | BEF-KHS-IS12G6      | 2086865    |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Materiaal:</b> Roestvast staal</li> <li><b>Details:</b> Roestvast staal (1.4301)</li> <li><b>Geschikt voor:</b> W4S, W4S</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                         | BEF-WN-G6           | 2062909    |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Beschrijving:</b> Bevestigingshoek voor wandmontage</li> <li><b>Materiaal:</b> Roestvast staal</li> <li><b>Details:</b> Roestvast staal</li> <li><b>Leveringsomvang:</b> Incl. bevestigingsmateriaal</li> <li><b>Geschikt voor:</b> W8, W8G, W8 Laser, W8 Inox, G6, G6 Inox, W100 Laser, W100-2, KTM Core, KTM Prime, CSM, LUTM, W4S</li> </ul>                                             | BEF-W100-A          | 5311520    |

## SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

## WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → [www.sick.com](http://www.sick.com)