



FBM-N11

Veldbusmodules

INTEGRATIEMODULE EN ADAPTER

SICK
Sensor Intelligence.



Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
FBM-N11	2081101

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/Veldbusmodules



Gedetailleerde technische specificaties

Kenmerken

Productsegment	Integratiemodule en adapter
Product	Veldbusmodules
Beschrijving	MLG-2 ProNet, veldbusmodule: PROFINET
Afmetingen (b x h x l)	34 mm x 133 mm x 40,6 mm


Classificaties

ECLASS 5.0	27242202
ECLASS 5.1.4	27242602
ECLASS 6.0	27242602
ECLASS 6.2	27242602
ECLASS 7.0	27242602
ECLASS 8.0	27242602
ECLASS 8.1	27242602
ECLASS 9.0	27242602
ECLASS 10.0	27242602
ECLASS 11.0	27242602
ECLASS 12.0	27242602
ETIM 5.0	EC001597
ETIM 6.0	EC001597
ETIM 7.0	EC001597
ETIM 8.0	EC001597
UNSPSC 16.0901	32151705

Certificaten

cULus certificate	✓
--------------------------	---

Maattekening PROFINET, EtherCAT®, EtherNet/IP



Afmetingen in mm (inch)

- ① borgschroef M4, draaimoment 0,5 Nm
- ② voor schroefdraadpen M4, draaimoment 0,5 Nm

Aanbevolen accessoires

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/Veldbusmodules

	Korte beschrijving	Type	Artikelnr.
stekkers en kabels			
	<ul style="list-style-type: none"> • Beschrijving: Sensor-actuatorkabel, Geïsoleerd • Aansluittype kop A: Contactdoos, M12, 12-pins, recht • Aansluittype kop B: Stekker, M12, 12-pins, recht • Signaaltype: Sensor-actuatorkabel • Kabel: 2 m, 12-draads, Geïsoleerd, PVC • Opmerking: Verbindingskabel, verlengkabel 1:1, afgeschermd, voor Inspector TTK70 	DSL-1212-G02MAC	6041763

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → www.sick.com