





Aansluitkabel

Overige stekkers en kabels

STEKKERS EN KABELS

SICK
Sensor Intelligence.



Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
Aansluitkabel	2098351

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/Overige_stekkers_en_kabels



Gedetailleerde technische specificaties

Technische gegevens

Aansluittype kop A	Stekker, Micro D-Sub, 15-pins, haaks
Aansluittype kop B	Open kabeluiteinde
Aansluittechniek	Open kabeluiteinde
Kabel	1,1 m
Afscherming	Geïsoleerd
Opmerking	Voor directe encoderaansluiting


Certificaten

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓

Classificaties


ECLASS 5.0	27279201
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 6.0	27279201
ECLASS 6.2	27279201
ECLASS 7.0	27279201
ECLASS 8.0	27279201
ECLASS 8.1	27279201
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
UNSPSC 16.0901	31163032

Maattekening



Afmetingen in mm (inch)

PIN-toewijzing



Open kabeluiteinde, 15-draads							Stekker, Micro D-Sub, 15-pins	
Encoder 1 (E1)	Sin/cos-Encoder		A/B-incrementele encoder			SSI-encoder	FX3-MOC	
Draadkleur	Sin/Cos	HIPERFACE®	2 paar output (HTL 24 V, HTL 12 V, TTL)	2 outputs (HTL 24 V, HTL 12 V, TTL)	2 paar output (RS-422)	SSI	Pin	Aanduiding
Wit	Cos+	Cos	A+	A	A+	Data+	1	ENC1_A+
Bruin	Cos-	Cos_Ref	A-	GND	A-	Data-	9	ENC1_A-
Groen	Sin+	Sin	B+	B	-	-	2	ENC1_B+
Geel	Sin-	Sin_Ref	B-	GND	-	-	10	ENC1_B-
Grijs	-	-	-	-	B+	Clock+	3	ENC1_C+
Roze	-	-	-	-	B-	Clock-	11	ENC1_C-
Wit-geel	GND voedingsspanning						12	ENC_OV
Blauw	24 V voedingsspanning						4	ENC1_24V
Encoder 2 (E2)	Sin/cos-Encoder		A/B-incrementele encoder			SSI-encoder	FX3-MOC	
Pin	Sin/Cos	HIPERFACE®	2 paar output (HTL 24 V, HTL 12 V, TTL)	2 outputs (HTL 24 V, HTL 12 V, TTL)	2 paar output (RS-422)	SSI	Pin	Aanduiding
Zwart	Cos+	Cos	A+	A	-	Data+	8	ENC2_A+
Paars	Cos-	Cos_Ref	A-	GND	-	Data-	15	ENC2_A-

Open kabeluiteinde, 15-draads							Stekker, Micro D-Sub, 15-pins	
Grijs-roze	Sin+	Sin	B+	B	-	-	7	ENC2_B+
Rood-blauw	Sin-	Sin_Ref	B-	GND	-	-	14	ENC2_B-
Wit-groen	-	-	-	-	-	Clock+	6	ENC2_C+
Bruin-groen	-	-	-	-	-	Clock-	13	ENC2_C-
Wit-geel	GND voedingsspanning						12	ENC_0V
Rood	24 V voedingsspanning						5	ENC2_24V

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → www.sick.com