



MAX30N-72C7FDA1500

MAX

MAGNETOSTRICTIEVE LINEAIRE ENCODER

SICK
Sensor Intelligence.



Afbeelding kan afwijken

Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
MAX30N-72C7FDA1500	1222663

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/MAX



Gedetailleerde technische specificaties

Kenmerken

Leveringsomvang	Accessoires niet bij de leveringsomvang inbegrepen, apart bestellen.
------------------------	--

Veiligheidstechnische karakteristieken

MTTF_D (gemiddelde tijd tot een gevaarlijke uitval)	69 jaren (EN ISO 13849-1) ¹⁾
--	---

¹⁾ Dit product is een standaardproduct en geen veiligheidscomponent in de zin van de machinerichtlijn. Berekening op basis van nominale belasting van de componenten, gemiddelde omgevingstemperatuur van de elektronica 60 °C, inzetfrequentie 8760 h/a. Elke 2e Uitval van een elektronisch onderdeel wordt beschouwd als een gevaarlijke storing.

Performance

Type	30 mm inbouwbehuizing - IN-cilinder montage
Drukleiding/eindkap	7 mm / Platte
Aansluittype	Stekker, M12 type S (20x20 mm), 5-pins
Aansluitrichting	Radiaal
Meetbereik	
Parameters	Positie, Snelheid
Position (F.S.)	0 mm ... 1.500 mm ¹⁾
Snelheid	0 ... 1.000 mm/s
Nulzone	21,5 mm
Dempingszone	30 mm
Bedrijfsomstandigheden	
Vloeistoftemperatuur	-30 °C ... +95 °C ²⁾
Luchtvochtigheid	90 % (Bedauwing niet toegestaan)
Werkdruk P _N	320 bar
Voedingsspanning	24 V DC (8... 32 V DC)
Inschakeltijd	< 250 ms
Inschakelstroom	5,0 A / 50 µs
Meetfrequentie (intern)	1 ms

¹⁾ F.S. = Full Scale (eindwaarde van het meetbereik).

²⁾ Afhankelijk van de maximale vloeistoftemperatuur, de toelaatbare temperatuur van de O-ring en de temperatuurafhankelijke signaalkwaliteit van de positiemagneet.

³⁾ Hydraulische olie op bedrijfstemperatuur.

Overdrachtsnelheid (cyclustijd)		CANopen (0 ... 65.535 ms), fabrieksinstelling: 0 ms (overdracht gestopt)
Meetnauwkeurigheid		
Instelpunttolerantie		$\leq \pm 1 \text{ mm}$
Hysteresis		$\pm 0,1 \text{ mm}$
Herhalingsprecisie		Typisch $\pm 0,2 \text{ mm}$
Lineariteit		Typ. $\pm 0,25 \text{ mm}$ (meetbereik vanaf 50 tot 500 mm) ³⁾
		Typ. $\pm 0,04\% \text{ F.S.}$ (meetbereik vanaf 500 tot 1.500 mm)
Temperatuurdrift		
Opwarmfase		Typ. $\leq \pm 0,25 \text{ mm}$ (2 min)
In gebruikstoestand		Typ. $\pm 0,25 \text{ mm}$ (meetbereik vanaf 50 tot 500 mm) ³⁾
		Typ. $\pm 0,04\% \text{ F.S.}$ (meetbereik vanaf 500 tot 1.500 mm)

¹⁾ F.S. = Full Scale (eindwaarde van het meetbereik).

²⁾ Afhankelijk van de maximale vloeistoftemperatuur, de toelaatbare temperatuur van de O-ring en de temperatuurafhankelijke signaalkwaliteit van de positiemagneet.

³⁾ Hydraulische olie op bedrijfstemperatuur.

Interfaces

Communicatie-interface		CANopen
Busprotocol		CANopen CiA DS-301
Apparaatprofiel		CANopen CiA DS-406
Adresinstelling		
Baudrate		250 kbit/s
Node ID		7F

Elektrisch

Aansluittype		Stekker, M12 type S (20x20 mm), 5-pins
PIN-toewijzing		1=V DC; 2=n.c.; 3=GND; 4=CAN_H; 5=CAN_L
Elektrische werking		
Voedingsspanning		24 V DC (8... 32 V DC)
Rimpel		< 1% S-S
Opgenomen vermogen		$\leq 0,75 \text{ W}$
Stroomopname		$\leq 30 \text{ mA}$
Busafsluiting (extern)		120 Ω
Overspanningsbeveiliging bij het inschakelproces (60 s)		$\leq 36 \text{ V}$ op alle polen tijdens de inschakelprocedure (60 s) $\leq 48 \text{ V}$ naar GND tijdens de inschakelprocedure (60 s)
Ompoolbeveiligd		$\leq 36 \text{ V}$ (op alle polen) (ISO 16750-2)
Isolati weerstand		Riso $\geq 10 \text{ M}\Omega$, 60 s (ISO 16750-2)
Spanningsvastheid		500 V DC, 0 V DC (60 s) tegen de behuizing ($R_{ISO} \geq 1 \text{ M}\Omega$) (ISO 16750-2)
Kortsluitvastheid		V _S - GND op de behuizing

Mechanica

Afmetingen		
Behuizing		30 mm, 31f7 voor IN-cilinder montage - cilinderboring 31H8
Ø drukbuis		7 mm
Ø O-ring		24,99 mm x 3,53 mm
Ø steunring		31 mm x 25,8 mm x 1,4 mm

	M12 flens	M12 flens type S: DM 20x20 mm - gatenpatroon 14 mm (EN 61076-2-101)
	Draadlengte	60 mm
Materiaal		
	Behuizing	Roestvast staal 1.4305 (AISI 303)
	Drukbuis	Roestvast staal 1.4404, AISI 316L
	O-ring	NBR 70
	Steunring	PTFE
	M12-stekker	Polyamide versterkt, contacten messing vernikkeld/verguld
	M12 flens	Messing, vernikkeld met O-ring (NBR)
	Strengen	PVC

Omgevingsgegevens

EMC		EU-richtlijn 2014/30 / EU CE-markering
	Basisnormen	EN 61000-6-2/61000-6-3
	Land- en bosbouwmachines	EN ISO 14982
	Transiënte pulsen	ISO 7637-2/ISO 16750-2
	ESD (ontlading in lucht en bij contact)	ISO 61000-4-2 / ISO 10605
Trilling		
	Sinus	15 g, 24 uur / as, 55 ... 2.000 Hz (IEC 60068-2-6)
	Sinus over ruis	13 g (r.m.s), 36 uur / as, 10 ... 2.000 Hz (IEC 60068-2-80)
	Breedbandruis (resonantiepunten uitgezonderd)	15 g (r.m.s), 48 uur / as, 10 ... 2.000 Hz (IEC 60068-2-64)
Drukbelasting		
	Werkdruk P_N	320 bar
	Overbelastingsdruk $P_{max} = P_N \times 1,2$	380 bar
	Testdruk $P_{stat} = P_N \times 1,5$	480 bar
Temperatuur en luchtvochtigheid		
	Opslag	-20 °C ... +65 °C ¹⁾
	Werking (elektronica)	-40 °C ... +105 °C ²⁾
	Maximale luchtvochtigheid	90 % (Bedauwing niet toegestaan)
Isolatieklasse		
	Behuizing	IP67 (EN 60529)
	M12-stekker	IP69K (ISO 20653) ³⁾

¹⁾ R. H. 55%.

²⁾ Rekening houdend met zelfverwarming, gegenereerd door continue elektrische werking met voedingsspanning.

³⁾ Met geschikte koppeling (afdichting door O-ring in M12 wartelmoer).


Certificaten

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓

Classificaties

ECLASS 5.0	27270705
ECLASS 5.1.4	27270705
ECLASS 6.0	27270705
ECLASS 6.2	27270705
ECLASS 7.0	27270705
ECLASS 8.0	27270705
ECLASS 8.1	27270705
ECLASS 9.0	27270705
ECLASS 10.0	27270705
ECLASS 11.0	27270705
ECLASS 12.0	27274304
ETIM 5.0	EC002544
ETIM 6.0	EC002544
ETIM 7.0	EC002544
ETIM 8.0	EC002544
UNSPSC 16.0901	41111613


installatie van de positiemagneet



Afmetingen in mm (inch)


- ① asveer
- ② Positiemagneet
- ③ borgring
- ④ zuiger

Positiemagneet




Afmetingen in mm (inch)

borgring



Afmetingen in mm (inch)


asveer



Afmetingen in mm (inch)

① Vrije hoogte


Maattekening MAX30N



Afmetingen in mm (inch)

- ① Meetbereik
- ② dempingszone
- ③ Positiemagneet


Maattekening M12-stekker



Afmetingen in mm (inch)

- ① Kabellengte


Installatiegegevens Inbouwruimte voor zuigerstang en drukbuis



Neem de informatie in de gebruikshandleiding in acht ($d: 32 \leq d1 \leq 40$).

- ① Meetbereik
- ② dempingszone
- ③ Hydraulische aansluiting

PIN-toewijzing




pinbezetting D (type S)

- ① V DC
- ② N.C.
- ③ GND

- ④ CAN_H
- ⑤ CAN_L

Aansluitschema



Aansluitschema

- ① Chassis GND
- ② Kabelschem (optioneel)

Aanbevolen accessoires

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/MAX

	Korte beschrijving	Type	Artikelnr.
Bevestigingstechniek			
	• Beschrijving: Borgring voor installatie van de positiemagneet in de zuiger van de hydraulische cilinder • Materiaal: Roestvast staal • Details: Roestvast staal 1.4319 • Verpakkingseenheid: 1 stuk	BEF-MK-SR-01	2116437
	• Beschrijving: Borgring voor installatie van de positiemagneet in de zuiger van de hydraulische cilinder • Materiaal: Roestvast staal • Details: Roestvast staal 1.4319 • Verpakkingseenheid: 5 stuks	BEF-MK-SR-05	2116438
	• Beschrijving: Borgring voor installatie van de positiemagneet in de zuiger van de hydraulische cilinder • Materiaal: Roestvast staal • Details: Roestvast staal 1.4319 • Verpakkingseenheid: 10 stuks	BEF-MK-SR-10	2116439
	• Beschrijving: Borgring voor installatie van de positiemagneet in de zuiger van de hydraulische cilinder • Materiaal: Roestvast staal • Details: Roestvast staal 1.4319 • Verpakkingseenheid: 50 stuks	BEF-MK-SR-50	2116440
	• Beschrijving: Asveer voor installatie van de positiemagneet in de zuiger van de hydraulische cilinder • Materiaal: Roestvast staal • Details: 1.4568 (17-7 PH Condition CH900) • Verpakkingseenheid: 1 stuk	BEF-MK-WF-01	2116431
	• Beschrijving: Asveer voor installatie van de positiemagneet in de zuiger van de hydraulische cilinder • Materiaal: Roestvast staal • Details: 1.4568 (17-7 PH Condition CH900) • Verpakkingseenheid: 5 stuks	BEF-MK-WF-05	2116432
	• Beschrijving: Asveer voor installatie van de positiemagneet in de zuiger van de hydraulische cilinder • Materiaal: Roestvast staal • Details: 1.4568 (17-7 PH Condition CH900) • Verpakkingseenheid: 10 stuks	BEF-MK-WF-10	2116433
	• Beschrijving: Asveer voor installatie van de positiemagneet in de zuiger van de hydraulische cilinder • Materiaal: Roestvast staal • Details: 1.4568 (17-7 PH Condition CH900)	BEF-MK-WF-50	2116435

	Korte beschrijving	Type	Artikelnr.
	Verpakkingseenheid: 50 stuks Beschrijving: Flens voor M12-stekker, vierkante flens type S (20 mm x 20 mm) met axiale afdichting, 1 stuks Materiaal: Messing Details: Messing vernikkeld Verpakkingseenheid: 1 stuk	BEF-FA-M12S-01	2117507
	Beschrijving: Flens voor M12-stekker, vierkante flens type S (20 mm x 20 mm) met axiale afdichting, 5 stuks Materiaal: Messing Details: Messing vernikkeld Verpakkingseenheid: 5 stuks	BEF-FA-M12S-05	2117508
	Beschrijving: Flens voor M12-stekker, vierkante flens type S (20 mm x 20 mm) met axiale afdichting, 10 stuks Materiaal: Messing Details: Messing vernikkeld Verpakkingseenheid: 10 stuks	BEF-FA-M12S-10	2117509
Magneten			
	Productsegment: Magneten Product: Positiemagneten Beschrijving: Positiemagneet voor magnetostrictieve lineaire encoders Inbouw: in hydraulische cilinders met golfveer SICK art.nr. 2116431 Temperatuurbereik: -30 °C ... +95 °C Afmetingen: 17,4x12x10,6 mm Media: smeermiddelen, hydraulische oliën, geen agressieve vloeistoffen (bijv. zuren of logen)	MAG-O-174-01	2112714
	Productsegment: Magneten Product: Positiemagneten Beschrijving: Positiemagneet voor magnetostrictieve lineaire encoders Inbouw: in hydraulische cilinders met golfveer SICK art.nr. 2116431 Temperatuurbereik: -30 °C ... +95 °C Afmetingen: 17,4x12x10,6 mm Media: smeermiddelen, hydraulische oliën, geen agressieve vloeistoffen (bijv. zuren of logen)	MAG-O-174-05	2112713
	Productsegment: Magneten Product: Positiemagneten Beschrijving: Positiemagneet voor magnetostrictieve lineaire encoders Inbouw: in hydraulische cilinders met golfveer SICK art.nr. 2116431 Temperatuurbereik: -30 °C ... +95 °C Afmetingen: 17,4x12x10,6 mm Media: smeermiddelen, hydraulische oliën, geen agressieve vloeistoffen (bijv. zuren of logen)	MAG-O-174-10	2115045
	Productsegment: Magneten Product: Positiemagneten Beschrijving: Positiemagneet voor magnetostrictieve lineaire encoders Inbouw: in hydraulische cilinders met golfveer SICK art.nr. 2116431 Temperatuurbereik: -30 °C ... +95 °C Afmetingen: 17,4x12x10,6 mm Media: smeermiddelen, hydraulische oliën, geen agressieve vloeistoffen (bijv. zuren of logen)	MAG-O-174-50	2112711

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → www.sick.com