



Indicatielamp

Optische signaalgever

SIGNAALGEVER

SICK
Sensor Intelligence.



Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
Indicatielamp	2033117

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/Optische_signaalgever

Gedetailleerde technische specificaties


Kenmerken

Productsegment	Signaalgever
Product	Optische signaalgever
Beschrijving	Overbruggingslamp
Leveringsomvang	Inclusief M12-stekker en verbindingskabel (10 m), bevestigingshoeken en bevestigingsset
Indicator (Display)	Gloeilamp
Opgenomen vermogen	≤ 5 W

Classificaties

ECLASS 5.0	27210301
ECLASS 5.1.4	27210301
ECLASS 6.0	27210301
ECLASS 6.2	27210301
ECLASS 7.0	27210301
ECLASS 8.0	27210301
ECLASS 8.1	27210301
ECLASS 9.0	27210301
ECLASS 10.0	27210301
ECLASS 11.0	27210301
ECLASS 12.0	27210301
ETIM 5.0	EC001334
ETIM 6.0	EC001334
ETIM 7.0	EC001334
ETIM 8.0	EC001334
UNSPSC 16.0901	32151502

Maattekening Muting-indicatielamp



Afmetingen in mm (inch)

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → www.sick.com