



Cloning-stekker

Overige stekkers en kabels

STEEKERS EN KABELS

SICK
Sensor Intelligence.



Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
Cloning-stekker	2062452

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/Overige_stekkers_en_kabels



Gedetailleerde technische specificaties

Technische gegevens

Aansluittype kop A	Stekker, M12, 17-pins Stekker, M12, 5-pins Contactdoos, M12, 4-pins
Signaaltype	Power, Ethernet, Serieel, CAN, Digitale I/O's
Opmerking	Stekkerkap I/O, ethernet
Leveringsomvang	Met drie ronde M12-connectoren (17-pins stekker, 4-pins ethernetdoos, 5-pins CAN-stekker)

Certificaten



EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
Laser safety (IEC 60825-1) declaration of manufacturer	✓

Classificaties



ECLASS 5.0	27279201
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 6.0	27279201
ECLASS 6.2	27279201
ECLASS 7.0	27279201
ECLASS 8.0	27279201
ECLASS 8.1	27279201
ECLASS 9.0	27440190
ECLASS 10.0	27440190
ECLASS 11.0	27440190
ECLASS 12.0	27440190
ETIM 5.0	EC002062
ETIM 6.0	EC002062
ETIM 7.0	EC002062
ETIM 8.0	EC002062
UNSPSC 16.0901	31163032

PIN-toewijzing



Pin assignment of cloning plug B, part no. 2062452, for CLV69x bar code scanners





"CAN 1" connection,
 $V_S I_{in max} = 4 A$



"Ethernet" connection



"Host/Aux/I/O" connection,
 $V_S I_{in max} = 1.5 A$



Sensor 1 and 2 = digital switching inputs
Result 1 ... 4 = digital switching outputs

1) CLV69x-xxx0 (without heating):
each of both pins can be used to
connect power supply voltage.

2) CLV69x-xxx1 (with heating):
use only this pin to connect
power supply voltage.

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → www.sick.com