





LL3-DH06

Lichtgeleiderkabel

LICHTGELEIDERSSENSOREN

SICK
Sensor Intelligence.



Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
LL3-DH06	5326026

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/Lichtgeleiderkabel

Gedetailleerde technische specificaties

Kenmerken

Apparaattype	Lichtgeleiderkabel
Werkingsprincipe	Tastersysteem
Vorm lichtgeleiderkop	Vlakke constructie, 90° omkering
Applicatie	LCD's / transparante objecten / halfgeleiders
Compatibele glasvezelversterkers	GLL70, WLL80, WLL180, GLL170(T)
Schakelafstand max.	76 mm (Schakelafstand WLL80 bij 8 ms)
Minimale objectdiameter	0,02 mm ¹⁾
Lichtgeleiderkop	
Openingshoek	81°
Geïntegreerde lens	Ja
Compatibiliteit voorzetlenzen	Nee
Glasvezel	
Compatibiliteit met infrarood licht	Ja ²⁾
Adapter-eindhulzen nodig	Nee

¹⁾ Kleinst detecteerbare object werd bij optimale meetafstand en optimale instelling bepaald.

²⁾ Verminderde schakelafstanden mogelijk bij gebruik van een lichtgeleiderversterker met infrarood licht.

Mechanica

Lichtgeleiderkop		
	Lichtuitgang	Radiaal
Glasvezel		
	Lichtgeleiderkabellengte	2.000 mm
	Buigradius	25 mm
	Dynamische flexibiliteit (robotica)	Nee
	Buitendiameter, aansluiting lichtgeleiderkabel	2,2 mm
	Vezelordening	Singlefiber
	Kernstructuur	2 x Ø 1,2 mm Singlefiber
Materiaal		
	Lichtgeleiderkop	Roestvast staal
	Mantel	Roestvast staal
	Vezel	Glas
Gewicht		0 g

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-30 °C ... +300 °C
-------------------------------------	--------------------

Schakelafstanden met WLL80

Bedrijfsmodus 16 µs	0 mm ... 14 mm
Bedrijfsmodus 70 µs	0 mm ... 41 mm
Bedrijfsmodus 250 µs	0 mm ... 55 mm
Bedrijfsmodus 500 µs	0 mm ... 60 mm
Bedrijfsmodus 1 ms	0 mm ... 66 mm
Bedrijfsmodus 2 ms	0 mm ... 70 mm
Bedrijfsmodus 8 ms	0 mm ... 76 mm
Opmerking	Schakelafstanden gerelateerd aan lichtgeleidersensoren met type licht: zichtbaar rood licht

Schakelafstanden met WLL180T

Bedrijfsmodus 16 µs	3 mm ... 5 mm
Bedrijfsmodus 70 µs	0 mm ... 10 mm
Bedrijfsmodus 250 µs	0 mm ... 19 mm
Bedrijfsmodus 2 ms	0 mm ... 37 mm
Bedrijfsmodus 8 ms	0 mm ... 43 mm
Opmerking	Schakelafstanden gerelateerd aan lichtgeleidersensoren met type licht: zichtbaar rood licht

Schakelafstanden met GLL170

Bedrijfsmodus 250 µs	0 mm ... 14 mm
-----------------------------	----------------

Schakelafstanden met GLL170T


Bedrijfsmodus 50 µs	0 mm ... 19,5 mm
Bedrijfsmodus 250 µs	0 mm ... 30 mm

Classificaties

ECLASS 5.0	27270905
ECLASS 5.1.4	27270905
ECLASS 6.0	27270905
ECLASS 6.2	27270905
ECLASS 7.0	27270905
ECLASS 8.0	27270905
ECLASS 8.1	27270905
ECLASS 9.0	27270905
ECLASS 10.0	27270905
ECLASS 11.0	27270905
ECLASS 12.0	27270905
ETIM 5.0	EC002651
ETIM 6.0	EC002651
ETIM 7.0	EC002651
ETIM 8.0	EC002651

UNSPSC 16.0901	39121528
----------------	----------

Maattekening LL3-DH06



SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → www.sick.com