




NANSX-AACCAEZZ1

Systeemstekker nanoScan3

SYSTEEMSTEKKERS EN UITBREIDINGSMODULES

SICK
Sensor Intelligence.



Afbeelding kan afwijken

Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
NANSX-AACCAEZZ1	2105108

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/Systeemstekker_nanoScan3



Gedetailleerde technische specificaties

Kenmerken

Speciale uitvoering	Geïntegreerd configuratiegeheugen
Beschrijving	Systeemaansluiting; voedingsspanning: kabel 2 m met open kabeluiteinde 17-draads, ethernet: kabel 250 mm met contactdoos M12, 4-pins, D-gecodeerd


Certificaten

EU declaration of conformity	✓
UK-Type-Examination approval	✓
cULus certificate	✓
China GB certificate	✓
Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓

Classificaties

ECLASS 5.0	27272790
ECLASS 5.1.4	27272790
ECLASS 6.0	27272790
ECLASS 6.2	27272790
ECLASS 7.0	27272790
ECLASS 8.0	27272790
ECLASS 8.1	27272790
ECLASS 9.0	27272792
ECLASS 10.0	27272792
ECLASS 11.0	27272792
ECLASS 12.0	27272792
ETIM 5.0	EC011349
ETIM 6.0	EC011349
ETIM 7.0	EC011349
ETIM 8.0	EC011349
UNSPSC 16.0901	39121421


Aansluitconfiguratie Voedingsspanning



Draadkleur	Aanduiding	Beschrijving
Bruin	+24 V DC	Voedingsspanning 24 V DC
Blauw	0 V DC	Voedingsspanning 0 V DC
Wit	OSSD 1.A	OSSD-paar 1, OSSD A
Groen	OSSD 1.B	OSSD-paar 1, OSSD B
Roze	Uni-I/O 01	Universele I/O 1, configureerbaar
Geel	Uni-I/O 02	Universele I/O 2, configureerbaar
Zwart	Uni-I/O 03	Universele I/O 3, configureerbaar
Grijs	Uni-I/O 04	Universele I/O 4, configureerbaar
Rood	Uni-I 01	Universele input 1, configureerbaar
Paars	Uni-I 02	Universele input 2, configureerbaar
Grijs-roze	Uni-I 03	Universele input 3, configureerbaar
Rood-blauw	Uni-I 04	Universele input 4, configureerbaar
Wit-groen	Uni-I 05	Universele input 5, configureerbaar
Bruin-groen	Uni-I 06	Universele input 6, configureerbaar
Wit-geel	Uni-I 07	Universele input 7, configureerbaar
Geel-bruin	Uni-I 08	Universele input 8, configureerbaar
Wit-grijs	n.c.	Niet aangesloten
Afscherming	FE	Functionele aarde/afscherming

Voor details zie de gebruiksaanwijzing

Aansluitconfiguratie Ethernet



Pin	Aanduiding	Beschrijving
1	TX+	Verzonden data +
2	RX+	Ontvangen data +
3	TX-	Verzonden data -
4	RX-	Ontvangen data -
Schroefdraad	SH	Afscherming

Voor details zie de gebruiksaanwijzing

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → www.sick.com