



# NANSX-AACCZZZZ1

Systeemstekker nanoScan3

SYSTEEMSTEEKERS EN UITBREIDINGSMODULES

**SICK**  
Sensor Intelligence.



### Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
NANSX-AACCZZZ1	2105109

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → [www.sick.com/Systeemstekker\\_nanoScan3](http://www.sick.com/Systeemstekker_nanoScan3)

Afbeelding kan afwijken



### Gedetailleerde technische specificaties

#### Kenmerken

<b>Speciale uitvoering</b>	Geïntegreerd configuratiegeheugen
----------------------------	-----------------------------------


#### Classificaties

<b>ECLASS 5.0</b>	27272790
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27272790
<b>ECLASS 6.0</b>	27272790
<b>ECLASS 6.2</b>	27272790
<b>ECLASS 7.0</b>	27272790
<b>ECLASS 8.0</b>	27272790
<b>ECLASS 8.1</b>	27272790
<b>ECLASS 9.0</b>	27272792
<b>ECLASS 10.0</b>	27272792
<b>ECLASS 11.0</b>	27272792
<b>ECLASS 12.0</b>	27272792
<b>ETIM 5.0</b>	EC011349
<b>ETIM 6.0</b>	EC011349
<b>ETIM 7.0</b>	EC011349
<b>ETIM 8.0</b>	EC011349
<b>UNSPSC 16.0901</b>	39121421

#### Certificaten

<b>EU declaration of conformity</b>	✓
<b>UK-Type-Examination approval</b>	✓
<b>cULus certificate</b>	✓
<b>China GB certificate</b>	✓
<b>Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)</b>	✓

Aansluitconfiguratie Voedingsspanning



Draadkleur	Aanduiding	Beschrijving
Bruin	+24 V DC	Voedingsspanning 24 V DC
Blauw	0 V DC	Voedingsspanning 0 V DC
Wit	OSSD 1.A	OSSD-paar 1, OSSD A
Groen	OSSD 1.B	OSSD-paar 1, OSSD B
Roze	Uni-I/O 01	Universele I/O 1, configureerbaar
Geel	Uni-I/O 02	Universele I/O 2, configureerbaar
Zwart	Uni-I/O 03	Universele I/O 3, configureerbaar
Grijs	Uni-I/O 04	Universele I/O 4, configureerbaar
Rood	Uni-I 01	Universele input 1, configureerbaar
Paars	Uni-I 02	Universele input 2, configureerbaar
Grijs-roze	Uni-I 03	Universele input 3, configureerbaar
Rood-blauw	Uni-I 04	Universele input 4, configureerbaar
Wit-groen	Uni-I 05	Universele input 5, configureerbaar
Bruin-groen	Uni-I 06	Universele input 6, configureerbaar
Wit-geel	Uni-I 07	Universele input 7, configureerbaar
Geel-bruin	Uni-I 08	Universele input 8, configureerbaar
Wit-grijs	n.c.	Niet aangesloten
Afscherming	FE	Functionele aarde/afscherming

Voor details zie de gebruiksaanwijzing

## SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

**Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.**

## WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → [www.sick.com](http://www.sick.com)