




FX3-MOC Y-CABLE

Y- en T-stuk

STEKKERS EN KABELS

SICK
Sensor Intelligence.



Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
FX3-MOC Y-CABLE	2121173

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/Y_en_T-stuk



Gedetailleerde technische specificaties

Technische gegevens

Aansluittype kop A	Stekker, Micro D-Sub, 15-pins, haaks
Aansluittype kop B	Open kabeluiteinde, 8-draads
Aansluittype kop C	Open kabeluiteinde, 8-draads
Vergrendeling, stekker	Schroefbare aansluiting
Aansluitkabel	1,7 m, Zie maattekeningen voor details, PVC and PP
Draadsectie	PVC and PP
Kabelkleur	Zwart
Kabeldoorsnede	AWG28, AWG26
Kabeldiameter	6,6 mm, 6,2 mm
Materiaal behuizing	Kunststof/metaal
Kleur behuizing	Zwart
Materiaal, kartelmoeren	Staal
Sleutelwijdte	Spleet
Afscherming	Geïsoleerd
Buigradius	
In bewogen toestand	> 10 x kabeldiameter
Bij starre bedrading	> 5 x kabeldiameter bij starre bedrading
Bedrijfstemperatuur	-25 °C ... +80 °C, bij starre bedrading -10 °C ... +80 °C, in bewogen toestand
Beschrijving	Y-cable to connect a Flexi Soft Motion Control Module FX3-MOC with two encoders (HTL, TTL, Sin/Cos, SSI).

Classificaties


ECLASS 5.0	19030312
ECLASS 5.1.4	19030312
ECLASS 6.0	27060304
ECLASS 6.2	27060304
ECLASS 7.0	27060304
ECLASS 8.0	27060304
ECLASS 8.1	27060304
ECLASS 9.0	27060304

ECLASS 10.0	27060304
ECLASS 11.0	27060304
ECLASS 12.0	27060304
ETIM 5.0	EC000830
ETIM 6.0	EC000830
ETIM 7.0	EC003249
ETIM 8.0	EC003249
UNSPSC 16.0901	26121604

Certificaten

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓


Maattekening And cable lengths L1/L2/L3 (click and scroll down)



Afmetingen in mm (inch)

Artikelnr.	L1	L2	L3
2121173	210	1.500	1.500

pin assignment (click and scroll down)



Head A		Head B		Head C	
Stekker, Micro D-Sub, 15-pins		Open kabeluiteinde, 8-draads		Open kabeluiteinde, 8-draads	
Head A for connection to FX3-MOC		Head B for connection encoder E1		Head C for connection encoder E2	
Pin	Aanduiding	Draadkleur	Aanduiding	Draadkleur	Aanduiding
1	ENC_A+	Bruin	A+ / cos+ / Data+	-	-
2	ENC_B+	Geel	B+ / sin+	-	-

Head A		Head B		Head C	
3	ENC_C+	Roze	Clock+	-	-
4	ENC1_24V	Rood	+24 V	-	-
5	ENC2_24V	-	-	Rood	+24 V
6	ENC2_C+	-	-	Roze	Clock+
7	ENC2_B+	-	-	Geel	B+ / sin+
8	ENC2_A+	-	-	Bruin	A+ / cos+ / Data+
9	ENC1_A-	Wit	A- / cos- / Data-	-	-
10	ENC1_B-	Groen	B- / sin-	-	-
11	ENC1_C-	Grijs	Clock-	-	-
12	ENC_0V	Blauw	0 V GND	Blauw	0 V GND
13	ENC2_C-	-	-	Grijs	Clock-
14	ENC2_B-	-	-	Groen	B- / sin-
15	ENC2_A-	-	-	Wit	A- / cos- / Data-

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → www.sick.com