



UE410-MU3T300


Flexi Classic

VEILIGHEIDSCONTROLLERS

SICK
 Sensor Intelligence.



Afbeelding kan afwijken



Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
UE410-MU3T300	6026138

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/Flexi_Classic

Gedetailleerde technische specificaties

Kenmerken

Module	Hoofdmodule
Type configuratie	Met draaischakelaar

Veiligheidstechnische karakteristieken

Safety Integrity Level	SIL 3 (IEC 61508)
Categorie	Categorie 4 (EN ISO 13849)
Performance level	PL e (EN ISO 13849)
PFH_D (gemiddelde waarschijnlijkheid van gevaarlijk falen en/of defect per uur)	$2,5 \times 10^{-9}$ (EN ISO 13849)
T_M (gebruiksduur)	20 jaren (EN ISO 13849)

Functies

Herstartblokkering	Handmatig / automatisch (configureerbaar)
Relaiscontrole (EDM)	✓
EN-bewerking	✓
OF-bewerking	✓
Bypass	✓
Mens-materiaal-onderscheiding (muting)	✓

Interfaces

Inputs	4 veiligheidsinputs 4 controllerinputs
Aantal aansluitbare mutingsensoren	0 / 2
Outputs	4 veiligheidsoutputs 2 testoutputs
Tijdvertraging (output Q3/Q4)	0 s ... 300 s

Aansluittype	Insteekbare schroefklemmen
Displayelementen	LEDs

Elektrisch

Beschermingsklasse	III (EN 61140)
Soort voedingsspanning	PELV of SELV ¹⁾
Voedingsspanning U_V	24 V DC (19,2 V DC ... 30 V DC)
Rimpel	$\leq 10 \%$
Opgenomen vermogen	$\leq 3 \text{ W (DC)}$
Inschakeltijd	$\leq 60 \text{ s}$
Intern opgenomen vermogen	$\leq 3 \text{ W (DC)}$

¹⁾ De stroom van de voeding die de hoofdmodule voedt moet extern op max 4 A worden beperkt. Ofwel door de voeding zelf of door een zekering.

Mechanica

Afmetingen (B x H x D)	22,5 mm x 96,5 mm x 120,8 mm
Gewicht	+ 180 g

Omgevingsgegevens

Isolatieklasse	Behuizing	IP40 (EN 60529)
	Klemmen	IP20 (EN 60529)
Bedrijfsomgevingstemperatuur	-25 °C ... +55 °C	
Opslagtemperatuur	-25 °C ... +70 °C	
Luchtvochtigheid	$\leq 95 \%$, niet-condenserend	
Klimatische voorwaarden volgens	EN 61131-2 (55 °C omgevingstemperatuur, 95% rel. luchtvochtigheid)	
Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)	Klasse A (EN 61000-6-2, EN 55011)	
Schokbestendigheid	5 g RMS, 5 Hz ... 500 Hz (EN 60068-2-64)	

Classificaties


ECLASS 5.0	27243001
ECLASS 5.1.4	27243101
ECLASS 6.0	27243101
ECLASS 6.2	27243101
ECLASS 7.0	27243101
ECLASS 8.0	27243101
ECLASS 8.1	27243101
ECLASS 9.0	27243101
ECLASS 10.0	27243101
ECLASS 11.0	27243101
ECLASS 12.0	27243101
ETIM 5.0	EC001449
ETIM 6.0	EC001449
ETIM 7.0	EC001449
ETIM 8.0	EC001449

UNSPSC 16.0901	32151705
----------------	----------

Certificaten


EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
CCC certificate	✓
UK-Type-Examination approval	✓
cULus certificate	✓
cTUVus-certificaat	✓
EC-Type-Examination approval	✓
Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓

Maattekening Flexi-Classic-hoofdmodule



Afmetingen in mm (inch)

Aansluitschema



SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → www.sick.com