




Optiek-beschermkap

Objectieven

REFLECTOREN EN OPTIEK

SICK
Sensor Intelligence.



Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
Optiek-beschermkap	5333795

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/Objectieven

Gedetailleerde technische specificaties

Kenmerken

Productsegment	Reflectoren en optiek
Product	Objectieven
Productuitvoering	Objectief-accessoires
Beschrijving	Maximale binnenlengte van de lens: 38 mm (zonder C-Mount-schroefdraad). Voor compacte C-Mount-lenzen met een maximale buitendiameter van 35 mm. Kokerafmetingen (d x l) en -gewicht: 41 mm x 51 mm, 46 g. IP65/67

Classificaties

ECLASS 5.0	27279205
ECLASS 5.1.4	27279205
ECLASS 6.0	27279205
ECLASS 6.2	27279205
ECLASS 7.0	27279205
ECLASS 8.0	27279205
ECLASS 8.1	27279205
ECLASS 9.0	27273603
ECLASS 10.0	27273603
ECLASS 11.0	27273603
ECLASS 12.0	27273603
ETIM 5.0	EC001776
ETIM 6.0	EC001776
ETIM 7.0	EC001776
ETIM 8.0	EC001776
UNSPSC 16.0901	45121603

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → www.sick.com