



i15-EP0133 Lock

i15 Lock

VEILIGHEIDSSLUITINGEN

SICK
Sensor Intelligence.



Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
i15-EP0133 Lock	6034031

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/i15_Lock

Actuator niet bij levering inbegrepen



Gedetailleerde technische specificaties

Kenmerken

Sensorprincipe	Elektromechanisch
Vergrendelprincipe	Power to lock
Gedwongen verbreekcontact dichthoudingsbewaking	1
Maakcontact dichthoudingsbewaking	0
Gedwongen verbreekcontact deurbewaking	1
Maakcontact deurbewaking	1
Verbreekcontact deurbewaking	0
Sluitkracht F_{max}	1.000 N (EN ISO 14119)
Sluitkracht F_{Zh}	700 N (EN ISO 14119)
Activeringskracht	≥ 35 N
Retentiekracht	≤ 30 N
Activeringsfrequentie	≤ 7.000 /h
Activeringsrichtingen	4
Startsnelheid	≤ 20 m/min

Veiligheidstechnische karakteristieken

B_{10d}-waarde	2×10^6 schakelcycli (bij geringe belasting)
Model	Model 2 (EN ISO 14119)
Coderingsniveau actuator	Laag coderingsniveau (EN ISO 14119)
Veilige toestand bij storing	De schakelaar heeft geen interne foutdetectie en kan bij een fout geen veilige toestand innemen. De foutdetectie vindt plaats met de aangesloten veiligheidsgerichte logische eenheid.

Functies

Veilige serieschakeling	Geen, alleen enkele bedrading (met diagnose)
--------------------------------	--

















Interfaces

Aansluittype	Kabelinvoer, 1 x M20
---------------------	----------------------

Kabeldoorsnede	0,34 mm ² ... 1,5 mm ²
Elektrisch	
Verontreinigingsgraad	3
Schakelprincipe	Sleepschakelement
Gebruikscategorie	AC-15/DC-13 (IEC 60947-5-1)
Nominale bedrijfsstroom (-spanning)	4 A (230 V AC) 4 A (24 V DC)
Nominale isolatiespanning U _i	250 V
Piekspanningbestendigheid U _{imp}	2.500 V
Type output	Elektromechanische contacten
Opgenomen vermogen	≤ 6 W
Beveiliging tegen kortsluiting	4 A gG
Schakelspanning	≥ 12 V DC
Schakelstroom (schakelspanning)	1 mA (24 V DC)
Magnetische bedrijfsspanning	(20,4 V DC ... 26,4 V DC)
Inschakeltijd magneet	100 %
Vergrendelprincipe	Power to lock
Mechanica	
Gewicht	0,45 kg
Materiaal behuizing	Thermoplast, glasvezelversterkt
Materiaal activeringskop	Kunststof
Mechanische levensduur	2 x 10 ⁶ schakelcycli
Omgevingsgegevens	
Isolatieklasse	IP67
Bedrijfsomgevingstemperatuur	-20 °C ... +55 °C
Opslagtemperatuur	-20 °C ... +55 °C
Certificaten	
EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
China-RoHS	✓
cULus-certificaat	✓
EC-Type-Examination certificaat	✓
Third party certificaat	✓
Classificaties	
ECLASS 5.0	27272603
ECLASS 5.1.4	27272603
ECLASS 6.0	27272603
ECLASS 6.2	27272603
ECLASS 7.0	27272603
ECLASS 8.0	27272603
ECLASS 8.1	27272603

ECLASS 9.0	27272603
ECLASS 10.0	27272603
ECLASS 11.0	27272603
ECLASS 12.0	27272603
ETIM 5.0	EC002593
ETIM 6.0	EC002593
ETIM 7.0	EC002593
ETIM 8.0	EC002593
UNSPSC 16.0901	39122205

Schakelementen

Actuator inserted		Actuator removed	
locked	unlocked		
			
SK UK	SK UK	SK UK	
Switching element 12	SK UK 	SK UK 	SK UK 
	SK UK 	SK UK 	SK UK 
Switching element 13	SK UK 	SK UK 	SK UK 
	SK UK 	SK UK 	SK UK 

⬆ Positive action N/C locking monitoring contact
⊖ Positive action N/C door monitoring contact

UK: Locking monitoring contacts
SK: Door monitoring contacts

- Switching element 12:
- 1 positive action N/C contact (Locking monitoring)
 - 2 positive action N/C contacts (Door monitoring)
- Switching element 13:
- 1 positive action N/C contact (Locking monitoring)
 - 1 positive action N/C contact + 1 N/O contact (Door monitoring)

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → www.sick.com