



i110-RP223

i110RP

VEILIGHEIDSBEDIENINGSCOMPONENTEN

SICK
Sensor Intelligence.



Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
i110-RP223	6025077

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/i110RP



Gedetailleerde technische specificaties

Kenmerken

Gedwongen verbreekcontact	2
Maakcontact	2
Activeringskracht (amplitude)	125 N (300 mm)
Activeringsfrequentie	≤ 3.600 /h
Activeringsrichtingen	1
Koordlengte	≤ 30 m

Veiligheidstechnische karakteristieken

B_{10d}-waarde	2 x 10 ⁶ schakelcycli (bij geringe belasting)
Veilige toestand bij storing	De schakelaar heeft geen interne foutdetectie en kan bij een fout geen veilige toestand innemen. De foutdetectie vindt plaats met de aangesloten veiligheidsgerichte logische eenheid.

Functies

Veilige serieschakeling	Geen, alleen enkele bedrading (met diagnose)
--------------------------------	--

Interfaces

Aansluittype	Kabelinvoer, 1 x M20
Kabeldoorsnede	≤ 1,5 mm ²

Elektrisch

Schakelprincipe	Sleepschakelement
Gedwongen verbreekcontact	2
Maakcontact	2
Gebruikscategorie	AC-15/DC-13 (IEC 60947-5-1)
Nominale bedrijfsstroom (-spanning)	3 A (240 V AC) 2 A (24 V DC)
Nominale isolatiespanning U_i	250 V
Piekspanningbestendigheid U_{imp}	2.500 V
Beveiliging tegen kortsluiting	T6

Schakelspanning	≥ 5 V DC
Schakelstroom (schakelspanning)	5 mA (5 V DC)

Mechanica

Afmetingen	40 mm x 204 mm x 56 mm
Gewicht	0,84 kg
Materiaal behuizing	Gegoten zink
Oppervlaktebehandeling	Gelakt
Mechanische levensduur	1 x 10 ⁶ schakelcycli

Omgevingsgegevens

Isolatieklasse	IP66 (IEC 60529)
Bedrijfsomgevingstemperatuur	-25 °C ... +80 °C
Opslagtemperatuur	-25 °C ... +80 °C


Certificaten

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
cULus certificate	✓

Classificaties

ECLASS 5.0	27270601
ECLASS 5.1.4	27270690
ECLASS 6.0	27270607
ECLASS 6.2	27270607
ECLASS 7.0	27270607
ECLASS 8.0	27270607
ECLASS 8.1	27270607
ECLASS 9.0	27270607
ECLASS 10.0	27270607
ECLASS 11.0	27270607
ECLASS 12.0	27270607
ETIM 5.0	EC002033
ETIM 6.0	EC002033
ETIM 7.0	EC002033
ETIM 8.0	EC002033
UNSPSC 16.0901	39121545

Maattekening



Afmetingen in mm (inch)

Schakelementen

	Rope stack	Rope tensioned	Rope pulled
Switching element 22			
Switching element 31			

- Switching element 22:
2 postive action N/C contacts + 2 N/O contact
- Switching element 31:
3 postive action N/C contacts + 1 N/O contact

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → www.sick.com