



MRA-F190-150D2

Trekkoordmechanisme voor trekdraadencoder

TREKKOORDMECHANISME

SICK
Sensor Intelligence.



Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
MRA-F190-150D2	6028630

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/Trekkkoordmechanisme_voor_trekdraadencoder

Gedetailleerde technische specificaties

Kenmerken

Beschrijving	HighLine-trekdraadmechanisme voor servoflens met 6 mm as, meetbereik 0 m ... 50 m
Leveringsomvang	Zonder encoder
Meetbereik	0 m 50 m
Reproduceerbaarheid	≤ 5 mm
Lineariteit	≤ ± 2 mm
Hysteresis	≤ 10 mm
Gewicht	16,5 kg Trekkkoordmechanisme
Gewicht (meetdraad)	7,1 g/m
Materiaal, meetdraad	Uiterst flexibele staaldraad 1.4401 roestvast staal V4A
Materiaal, veerbehuizing	Spuitgegoten zink
Materiaal, behuizing trekdraadmechanisme	Aluminium (geanodiseerd), persgegoten aluminium (vernikkeld)
Trekdraad-uittreklengte per omwenteling	491,5 mm
Daadwerkelijke trekdraad-uittreklengte	50,2 m
Veerterugtrekkracht	18 N 37 N ¹⁾
Meetdraad diameter	1,35 mm
Koordversnelling	18 m/s ²
Verstelsnelheid	4 m/s
Resolutie	Systeemresolutie met volgende formule berekenen a.u.b.: Trekdraadlengte per omwenteling / stappen per omwenteling = resolutie combinatie trekdraad + encoder
Bedrijfsomgevingstemperatuur	-30 °C +70 °C
Isolatieklasse mechaniek	IP31
Levensduur trekdraadmechanisme	Typ. 1.000.000 Cycli ^{2) 3)}

¹⁾ Deze waarden worden gemeten bij 25 °C omgevingstemperatuur. Bij andere temperaturen kunnen er afwijkingen ontstaan.

²⁾ Gemiddelde waarden, die afhankelijk zijn van het soort belasting.

³⁾ De levensduur is afhankelijk van het soort belasting. Beïnvloedende factoren zijn: omgevingscondities, aanbouwsituatie, het gebruikte meetbereik, verplaatsings-snelheid en acceleratie.

Certificaten

China-RoHS	✓
-------------------	---

Aanbevolen accessoires

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/Trekkkoordmechanisme_voor_trekdraadencoder

	Korte beschrijving	Type	Artikelnr.
Bevestigingstechniek			
	Beschrijving: Reserve-montageset voor HighLine-trekkkoordmechanisme voor aanbouw van encoders met servoflens	MRA-F-K	6028633

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → www.sick.com