



# WL8-P1131

W8

REFLEXTASTERS EN SENSOREN

**SICK**  
Sensor Intelligence.



### Bestelinformatie

| Type      | Artikelnr. |
|-----------|------------|
| WL8-P1131 | 6033177    |

bij levering inbegrepen: P250 (1), BEF-W100-A (1)

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → [www.sick.com/W8](http://www.sick.com/W8)

Afbeelding kan afwijken



### Gedetailleerde technische specificaties

#### Kenmerken

|                                       |                                                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Werkingsprincipe</b>               | Reflector fotocel                                                  |
| <b>Werkingsprincipe detail</b>        | Zonder minimale afstand reflector (autocollimatie/coaxiale optiek) |
| <b>Afmetingen (B x H x D)</b>         | 11 mm x 31 mm x 20 mm                                              |
| <b>Behuizingsvorm (lichtuittrede)</b> | Blokvormig                                                         |
| <b>Schakelafstand max.</b>            | 0 m ... 4 m <sup>1)</sup>                                          |
| <b>Schakelafstand</b>                 | 0 m ... 3 m <sup>1)</sup>                                          |
| <b>Lichtsoort</b>                     | Zichtbaar rood licht                                               |
| <b>Lichtbron</b>                      | Led <sup>2)</sup>                                                  |
| <b>Lichtvlek grootte (afstand)</b>    | Ø 30 mm (1 m)                                                      |
| <b>Golflengte</b>                     | 650 nm                                                             |
| <b>Instelling</b>                     | Potentiometer, 270°                                                |
| <b>Speciale toepassingen</b>          | Herkenning van highspeed-objecten                                  |

<sup>1)</sup> Reflector PL80A.

<sup>2)</sup> Gemiddelde levensduur: 100.000 h bij T<sub>U</sub> = +25 °C.

#### Mechanisch/Elektrisch

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Voedingsspanning U<sub>B</sub></b> | 10 V DC ... 30 V DC <sup>1)</sup> |
|---------------------------------------|-----------------------------------|

<sup>1)</sup> Grenswaarden bij gebruik in netwerk met korstluitbeveiliging max. 8 A.

<sup>2)</sup> Mag U<sub>V</sub>-toleranties niet over- of overschrijden.

<sup>3)</sup> Onbelast.

<sup>4)</sup> Signaalooptijd bij Ohmse belasting.

<sup>5)</sup> Bij licht-donkerverhouding 1:1.

<sup>6)</sup> Onder de 0 °C kabel niet buigen.

<sup>7)</sup> A = U<sub>V</sub>-aansluitingen ompoolbeveiligd.

<sup>8)</sup> B = in- en uitgangen ompoolbeveiligd.

<sup>9)</sup> D = outputs overstroom- en kortsluitvast.

|                                             |                                                                          |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rimpel</b>                               | $\pm 10 \% ^{2)}$                                                        |
| <b>Stroomopname</b>                         | 30 mA <sup>3)</sup>                                                      |
| <b>Schakeloutput</b>                        | PNP                                                                      |
| <b>Type schakeling</b>                      | Helder-/donkerschakelend                                                 |
| <b>Schakeltype selecteerbaar</b>            | Selecteerbaar, met licht/donker-draaischakelaar                          |
| <b>Signaalspanning PNP HIGH/LOW</b>         | Ca. $U_V - 1,8 \text{ V} / 0 \text{ V}$                                  |
| <b>Uitgangsstroom <math>I_{\max}</math></b> | $\leq 100 \text{ mA}$                                                    |
| <b>Responstijd</b>                          | $\leq 0,25 \text{ ms} ^{4)}$                                             |
| <b>Schakelfrequentie</b>                    | 2.000 Hz <sup>5)</sup>                                                   |
| <b>Aansluittype</b>                         | Leiding, 3-draad, 2 m <sup>6)</sup>                                      |
| <b>Draadsectie</b>                          | Kunststof, PVC                                                           |
| <b>Beveiligingsschakelingen</b>             | A <sup>7)</sup><br>B <sup>8)</sup><br>D <sup>9)</sup>                    |
| <b>Gewicht</b>                              | 50 g                                                                     |
| <b>Polarisatiefilter</b>                    | ✓                                                                        |
| <b>Materiaal behuizing</b>                  | Kunststof, ABS                                                           |
| <b>Materiaal, optiek</b>                    | Kunststof, PMMA                                                          |
| <b>Isolatieklasse</b>                       | IP67                                                                     |
| <b>Leveringsomvang</b>                      | Roestvaststalen bevestigingshoek (1.4301/304) BEF-W100-A, Reflector P250 |
| <b>Omgevingstemperatuur bedrijf</b>         | $-25 \text{ }^{\circ}\text{C} \dots +55 \text{ }^{\circ}\text{C}$        |
| <b>Omgevingstemperatuur magazijn</b>        | $-40 \text{ }^{\circ}\text{C} \dots +70 \text{ }^{\circ}\text{C}$        |

1) Grenswaarden bij gebruik in netwerk met korstluitbeveiliging max. 8 A.

2) Mag  $U_V$ -toleranties niet over- of onderschrijden.

3) Onbelast.

4) Signaallooptijd bij Ohmse belasting.

5) Bij licht-donkerverhouding 1:1.

6) Onder de  $0 \text{ }^{\circ}\text{C}$  kabel niet buigen.

7) A =  $U_V$ -aansluitingen ompoolbeveiligd.

8) B = in- en uitgangen ompoolbeveiligd.

9) D = outputs overstroom- en kortsluitvast.

## Veiligheidstechnische karakteristieken

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <b>MTTF<sub>D</sub></b> | 1.018,3 jaren |
| <b>DC<sub>avg</sub></b> | 0 %           |


## Certificaten

|                                                          |   |
|----------------------------------------------------------|---|
| <b>EU declaration of conformity</b>                      | ✓ |
| <b>UK declaration of conformity</b>                      | ✓ |
| <b>ACMA declaration of conformity</b>                    | ✓ |
| <b>Moroccan declaration of conformity</b>                | ✓ |
| <b>China RoHS</b>                                        | ✓ |
| <b>Photobiological safety (DIN EN 62471) certificate</b> | ✓ |

Classificaties


|                |          |
|----------------|----------|
| ECLASS 5.0     | 27270902 |
| ECLASS 5.1.4   | 27270902 |
| ECLASS 6.0     | 27270902 |
| ECLASS 6.2     | 27270902 |
| ECLASS 7.0     | 27270902 |
| ECLASS 8.0     | 27270902 |
| ECLASS 8.1     | 27270902 |
| ECLASS 9.0     | 27270902 |
| ECLASS 10.0    | 27270902 |
| ECLASS 11.0    | 27270902 |
| ECLASS 12.0    | 27270902 |
| ETIM 5.0       | EC002717 |
| ETIM 6.0       | EC002717 |
| ETIM 7.0       | EC002717 |
| ETIM 8.0       | EC002717 |
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 |

Instelmogelijkheden WL8




- ④ LED-indicatie oranje: schakeloutput actief
- ⑤ LED-indicatie groen: stabiliteitsindicatie
- ⑥ Gevoeligheidsinsteller
- ⑦ helder / donker schakelend: L = helder schakelend, D = donker schakelend


Aansluittype



Aansluitschema Cd-043




Karakteristiek WL8




- ① Reflector PL80A
- ② Reflector P250
- ③ P45
- ④ Reflectorende folie Diamond Grade

Schakelafstandgrafiek WL8



- ① Reflector PL80A
- ② Reflector P250
- ③ P45
- ④ Reflectorende folie Diamond Grade

Maattekening WL8



- Afmetingen in mm (inch)
- ① Bevestigingsschroefdraad M3, max. aanhaalmoment: 0,6 Nm
  - ② Midden optische as
  - ③ Aansluiting
  - ④ LED-indicatie oranje: schakeloutput actief
  - ⑤ LED-indicatie groen: stabiliteitsindicatie

Aanbevolen accessoires

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → [www.sick.com/W8](http://www.sick.com/W8)

|                      | Korte beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Type         | Artikelnr. |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| Bevestigingstechniek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |            |
|                      | <ul style="list-style-type: none"><li><b>Beschrijving:</b> Bevestigingshoek voor wandmontage</li><li><b>Materiaal:</b> Roestvast staal</li><li><b>Details:</b> Roestvast staal</li><li><b>Leveringsomvang:</b> Incl. bevestigingsmateriaal</li><li><b>Geschikt voor:</b> W8, W8G, W8 Laser, W8 Inox, G6, G6 Inox, W100 Laser, W100-2, KTM Core, KTM Prime, CSM, LUTM, W4S</li></ul>                                                                                                                                                                | BEF-W100-A   | 5311520    |
|                      | <ul style="list-style-type: none"><li><b>Beschrijving:</b> Plaat N08 voor universele klemhouder</li><li><b>Materiaal:</b> Staal, Gegoten zink</li><li><b>Details:</b> Staal, verzinkt (plaat), Gegoten zink (klemhouder)</li><li><b>Leveringsomvang:</b> Universele klemhouder (5322626), bevestigingsmateriaal</li><li><b>Te gebruiken voor:</b> W100, W150, W4S, W4F, W8, W9-3, W8G, W8 Laser, W8 Inox, G6, W100 Laser, W100-2, W10, G6 Inox, RAY10, W4SLG-3, W9, GR18, MultiPulse, Reflex Array, MultiLine, LUT3, KT5, KT8, KT10, CS8</li></ul> | BEF-KHS-N08  | 2051607    |
|                      | <ul style="list-style-type: none"><li><b>Beschrijving:</b> Universele bevestigingshoek voor reflectoren</li><li><b>Afmetingen (b x h x l):</b> 85 mm x 90 mm x 35 mm</li><li><b>Materiaal:</b> Staal</li><li><b>Details:</b> Staal, verzinkt</li><li><b>Geschikt voor:</b> C110A, P250, PL20, PL30A, PL40A, PL80A</li></ul>                                                                                                                                                                                                                        | BEF-WN-REFX  | 2064574    |
|                      | <ul style="list-style-type: none"><li><b>Beschrijving:</b> Plaat N11N voor universele klemhouder</li><li><b>Materiaal:</b> Roestvast staal</li><li><b>Details:</b> Roestvast staal 1.4571 (plaat), Roestvast staal 1.4408 (klemhouder)</li><li><b>Leveringsomvang:</b> Universele klemhouder (5322627), bevestigingsmateriaal</li><li><b>Te gebruiken voor:</b> DeltaPac, Glare, WTD20E</li></ul>                                                                                                                                                  | BEF-KHS-N11N | 2071081    |

|                                                                                   | Korte beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                          | Type       | Artikelnr. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Reflectoren en optiek                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Beschrijving:</b> Microtriple, schroefbaar, geschikt voor lasersensoren</li> <li>• <b>Afmetingen:</b> 52 mm 62 mm</li> <li>• <b>Omgevingstemperatuur bedrijf:</b> -30 °C ... +65 °C</li> </ul>                                                  | P250F      | 5308843    |
| stekkers en kabels                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Aansluittype kop A:</b> Stekker, M8, 3-pins, recht, A-gecodeerd</li> <li>• <b>Beschrijving:</b> Niet geïsoleerd</li> <li>• <b>Aansluittechniek:</b> Schroefklemmen</li> <li>• <b>Toegestane kabeldoorsnede:</b> 0,14 mm² ... 0,5 mm²</li> </ul> | STE-0803-G | 6037322    |

## SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

## WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → [www.sick.com](http://www.sick.com)