



VLR-52PL1011P01

Belichtingen

REFLECTOREN EN OPTIEK

SICK
Sensor Intelligence.



Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
VLR-52PL1011P01	6037796

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/Belichtingen

Gedetailleerde technische specificaties

Kenmerken

Productsegment	Reflectoren en optiek
Product	Belichtingen
Productuitvoering	LED
Beschrijving	Spotbelichtingsset, belichtingskleur groen, incl. 24V-voeding (in 24 V, out max. 7 V)
Isolatieklasse	IP67
Lichtbron	LED, groen, 520 nm
LED-klasse	Risicogroep 1 (gering risico, IEC62471 : 2006)
Voedingsspanning	24 V DC, ± 10 %
Stroomopname	≤ 335 mA
Bedrijfsomgevingstemperatuur	0 °C ... +40 °C ¹⁾
Opslagtemperatuur	-20 °C ... +60 °C ¹⁾
Gewicht	350 g

¹⁾ Relatieve vochtigheid: 85%.

Classificaties

ECLASS 5.0	27110635
ECLASS 5.1.4	27110635
ECLASS 6.0	27110635
ECLASS 6.2	27110635
ECLASS 7.0	27110635
ECLASS 8.0	27110635
ECLASS 8.1	27110635
ECLASS 9.0	27110635
ECLASS 10.0	27110635
ECLASS 11.0	27110635
ECLASS 12.0	27110635
ETIM 5.0	EC000996
ETIM 6.0	EC000996
ETIM 7.0	EC000996
ETIM 8.0	EC000996
UNSPSC 16.0901	39101628

Technical drawing of the SPS 1000 cable showing dimensions in mm:

- Side view: Length 1000, Width 75, Height 16.
- Top view: Length 2000, Width 70, Height 32.5.
- Front view: Width 9.4, Height 15.8.
- Additional dimensions: 2.5, 5.7, 13, 50, 1000, 2000.

Technical drawing of the M52xP0.75 filter ring assembly, showing three views and dimensions:

- Side View (Top):** Shows the cylindrical component with a central threaded section. The overall length is 100.
- Front View (Middle):** Shows the component with a central threaded section and a flange. The central threaded section has a length of 40, and the flange has a length of 53. The outer diameter is Ø58.
- Top View (Bottom Left):** Shows the circular face of the component with four mounting holes. The mounting holes are specified as 2x2-M5 depth 10 (same for opposite face) for mounting.
- Flange View (Bottom Right):** Shows the circular flange with a diameter of 56. The flange is specified as M52xP0.75 (for filter ring).

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → www.sick.com