



LBV310-XXANDNKNX

LBV3xx

NIVEAUMEETSYSTEMEN

SICK
Sensor Intelligence.



Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
LBV310-XXANDNKNX	6038049

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/LBV3xx

Afbeelding kan afwijken



Gedetailleerde technische specificaties

Kenmerken

Medium	Stortgoed
Detectiemethode	Grensniveau
Sondetype	Trilvork
Sondelengte	220 mm
Procesdruk	-1 bar ... 25 bar
Procestemperatuur	-50 °C ... +150 °C
Stortgoeddichtheid	≥ 0,008 g/cm ³
Korrelgrootte	< 10 mm

Performance

Meetnauwkeurigheid meetelement	± 10 mm
Reproduceerbaarheid	≤ 5 mm
Responstijd	500 ms ¹⁾ 1.000 ms ²⁾
MTBF	4,61*10 ⁶ h

¹⁾ Bij bedekking.

²⁾ Bij vrijkomen.

Elektrisch

Communicatie-interface	-
Voedingsspanning	4,5 V DC ... 12 V DC
Stroomopname	1 mA / 2,5 mA
Initialisatietijd	< 2 s
VDE-beschermingsklasse 2	✓
Aansluittype	½" NPT
Outputsignaal	NAMUR-signaal
Elektronica	NAMUR-signaal
Hysteresis	10 mm
Uitgangsstroom	1 mA / 2,5 mA

Isolatieklasse	IP66 IP67
-----------------------	--------------

Mechanica

In aanraking komend met materialen	Roestvast staal 1.4404 / 316L
Procesaansluiting	1 ½" NPT PN 25
Materiaal behuizing	Kunststof
Sensormateriaal	Roestvast staal 1.4404

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-40 °C ... +80 °C
Omgevingstemperatuur magazijn	-40 °C ... +80 °C


Classificaties

ECLASS 5.0	27273202
ECLASS 5.1.4	27273202
ECLASS 6.0	27273202
ECLASS 6.2	27273202
ECLASS 7.0	27273202
ECLASS 8.0	27273202
ECLASS 8.1	27273202
ECLASS 9.0	27273202
ECLASS 10.0	27273202
ECLASS 11.0	27273202
ECLASS 12.0	27273106
ETIM 5.0	EC002654
ETIM 6.0	EC002654
ETIM 7.0	EC002654
ETIM 8.0	EC002654
UNSPSC 16.0901	41111938


Certificaten

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
China-RoHS	✓
FDA-certificaat	✓


Maattekening LBV310 schroefdraaduitvoering G 1½ A (DIN ISO 228/1)




Maattekening Temperatuurtussenstuk



Aansluitschema Namur aansluitschema




Montageaanwijzingen Stromingsuitlijning van trilvork



- ① Markering bij schroefdraaduitvoering
- ② Stromingsrichting

Montageaanwijzingen Horizontale invouw



- ① Beschermplaat
- ② Concave beschermplaat voor abrasief stortgoed

Aanbevolen accessoires

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/LBV3xx

	Korte beschrijving	Type	Artikelnr.
Bevestigingstechniek			
	• Beschrijving: Vergrendelende schroefverbinding, procesdruk -1 bar ... 16 bar, procesaansluiting G 2 A, binnendraad G 1 1/2 A • Materiaal: Roestvast staal • Details: Roestvast staal 316L	BEF-MU-316G20-ALBV	5322462
Netvoedingen en voedingskabels			
	• Beschrijving: Namur-signaal: 4,5 V DC ... 12 V DC	ECD-RE-LBV-NAM-0001	6038668

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → www.sick.com