



LBV320-XXHNDRANX01300

LBV3xx

NIVEAUMEETSYSTEMEN

SICK
Sensor Intelligence.



Afbeelding kan afwijken



Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
LBV320-XXHNDRANX01300	6038484

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/LBV3xx

Gedetailleerde technische specificaties

Kenmerken

Medium	Stortgoed
Detectiemethode	Grensniveau
Sondetype	Trilvork
Sondelengte	1.300 mm
Procesdruk	-1 bar ... 6 bar
Procestemperatuur	-40 °C ... +150 °C
Stortgoeddichtheid	≥ 0,008 g/cm³
Korrelgrootte	< 10 mm
Trekbelasting	≤ 3.000 N

Performance

Meetnauwkeurigheid meetelement	± 10 mm
Reproduceerbaarheid	≤ 5 mm
Responstijd	500 ms ¹⁾ 1.000 ms ²⁾
MTBF	4,61*10 ⁶ h

¹⁾ Bij bedekking.

²⁾ Bij vrijkomen.

Elektrisch

Communicatie-interface	-
Voedingsspanning	20 V DC ... 72 V DC 20 V AC ... 253 V AC
Stroomopname	5 mA ... 30 mA
Initialisatietijd	< 2 s
VDE-beschermingsklasse 1	✓
Aansluittype	½" NPT
Outputsignaal	Dubbel relais (DPDT)
Elektronica	Dubbel relais (DPDT)

Hysteresis	10 mm
Uitgangsstroom	> 10 µA; < 3A AC, 1A DC
Inductieve last	750 VA 54 W
Capacitieve last	750 VA 54 W
Contactlast	Min. 50 mW / max. 750 VA, 54 W
Isolatieklasse	IP66 IP67

Mechanica

In aanraking komend met materialen	Roestvast staal 1.4404 / 316L
Procesaansluiting	1 ½" NPT PN 6 / roestvast staal 316L
Materiaal behuizing	Aluminium
Sensormateriaal	Roestvast staal 1.4404, 14462, PUR

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-40 °C ... +80 °C
Omgevingstemperatuur magazijn	-40 °C ... +80 °C

Classificaties

ECLASS 5.0	27273202
ECLASS 5.1.4	27273202
ECLASS 6.0	27273202
ECLASS 6.2	27273202
ECLASS 7.0	27273202
ECLASS 8.0	27273202
ECLASS 8.1	27273202
ECLASS 9.0	27273202
ECLASS 10.0	27273202
ECLASS 11.0	27273202
ECLASS 12.0	27273106
ETIM 5.0	EC002654
ETIM 6.0	EC002654
ETIM 7.0	EC002654
ETIM 8.0	EC002654
UNSPSC 16.0901	41111938


Certificaten

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
China-RoHS	✓

Technical drawing of a 1/2 inch female threaded hydraulic hose assembly. The drawing shows a side view of the assembly with dimensions in millimeters and inches. The assembly consists of a 1/2 inch female threaded fitting (top), a 1/2 inch female threaded hose (middle), and a 1/2 inch female threaded fitting (bottom). The dimensions are: total length L, 150 mm (5 29/32 inch) for the hose section, 160 mm (6 19/64 inch) for the fitting section, 40 mm (1 37/64 inch) for the fitting section, 22 mm (55/64 inch) for the fitting section, 33 mm (1 19/64 inch) for the fitting section, and 11 mm (7/16 inch) for the fitting section. The hose has an outer diameter of 43 mm (1 11/16 inch) and an inner diameter of 11 mm (7/16 inch). The fitting has a thread of G1 1/2 A.


4

Maattekening Temperatuurtussenstuk




Afmetingen in mm (inch)

Aansluitschema Dubbel relais aansluitschema




- ① Relaisoutput
- ② Relaisoutput
- ③ Voedingsspanning

Montageaanwijzingen Vullen in het midden, legen aan zijkant




- ① LBV320
- ② Aftapopening
- ③ Vulopening

Montageaanwijzingen LBV320 vullen en legen in het midden




Montageaanwijzingen Stromingsuitlijning van trilvork



- ① Markering bij schroefdraaduitvoering
② Stromingsrichting

Montageaanwijzingen Horizontale invouw



- ① Beschermplaat
② Concave beschermplaat voor abrasief stortgoed

Aanbevolen accessoires

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/LBV3xx

	Korte beschrijving	Type	Artikelnr.
Bevestigingstechniek			
	• Beschrijving: Vergrendelende schroefverbinding, procesdruk -1 bar ... 16 bar, procesaansluiting G 2 A, binnendraad G 1 1/2 A • Materiaal: Roestvast staal • Details: Roestvast staal 316L	BEF-MU-316G20-ALBV	5322462

	Korte beschrijving	Type	Artikelnr.
Netvoedingen en voedingskabels			
	Beschrijving: Dubbel relais (DPDT): 20 V DC ... 72 V DC / 20 ... 250 V AC	ECD-RE-LBVREL-0001	6038666

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → www.sick.com