



LBV330-XXAGDTVMX1500

LBV3xx

NIVEAUMEETSYSTEMEN

SICK
Sensor Intelligence.



Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
LBV330-XXAGDTVMX1500	6039283

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/LBV3xx

Afbeelding kan afwijken



Gedetailleerde technische specificaties

Kenmerken

Medium	Stortgoed
Detectiemethode	Grensniveau
Sondetype	Trilvork
Sondelengte	1.500 mm
Procesdruk	-1 bar ... 25 bar
Procestemperatuur	-50 °C ... +150 °C
Stortgoeddichtheid	≥ 0,008 g/cm³
Korrelgrootte	< 10 mm

Performance

Meetnauwkeurigheid meetelement	± 10 mm
Reproduceerbaarheid	≤ 5 mm
Responstijd	500 ms ¹⁾ 1.000 ms ²⁾
MTBF	4,61*10 ⁶ h

¹⁾ Bij bedekking.

²⁾ Bij vrijkomen.

Elektrisch

Communicatie-interface	-
Voedingsspanning	10 V DC ... 55 V DC
Rimpel	≤ 5 V _{ss}
Initialisatietijd	< 2 s
VDE-beschermingsklasse 2	✓
Aansluittype	M20 x 1,5
Outputsignaal	1 x PNP/NPN
Elektronica	Potentiaalvrije transistoruitgang PNP/NPN
Hysteresis	10 mm
Uitgangsstroom	< 300 mA

Inductieve last	≤ 1 H
Capacitieve last	100 nF
Isolatieklasse	IP66 IP67

Mechanica

In aanraking komend met materialen	Roestvast staal 1.4404 / 316L
Procesaansluiting	G 1½ A PN 25
Materiaal behuizing	Roestvast staal (fijn gegoten) 316L
Sensormateriaal	Roestvast staal 1.4404

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-40 °C ... +80 °C
Omgevingstemperatuur magazijn	-40 °C ... +80 °C


Classificaties

ECLASS 5.0	27273202
ECLASS 5.1.4	27273202
ECLASS 6.0	27273202
ECLASS 6.2	27273202
ECLASS 7.0	27273202
ECLASS 8.0	27273202
ECLASS 8.1	27273202
ECLASS 9.0	27273202
ECLASS 10.0	27273202
ECLASS 11.0	27273202
ECLASS 12.0	27273106
ETIM 5.0	EC002654
ETIM 6.0	EC002654
ETIM 7.0	EC002654
ETIM 8.0	EC002654
UNSPSC 16.0901	41111938

Certificaten

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
China-RoHS	✓
FDA-certificaat	✓

Maattekening LBV330 schroefdraaduitvoering G 1½ A (DIN ISO 228/1)



Afmetingen in mm (inch)

Maattekening Temperatuurtussenstuk



Afmetingen in mm (inch)


Aansluitschema NPN-gedrag




Aansluitschema Transistor aansluitschema



Aansluitschema PNP-gedrag



Montageaanwijzingen Stromingsuitlijning van trilvork



- ① Markering bij schroefdraaduitvoering
- ② Stromingsrichting

Montageaanwijzingen Horizontale invouw



- ① Beschermplaat
- ② Concave beschermplaat voor abrasief stortgoed

Aanbevolen accessoires

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/LBV3xx

	Korte beschrijving	Type	Artikelnr.
Bevestigingstechniek			
	• Beschrijving: Vergrendelende schroefverbinding, procesdruk -1 bar ... 16 bar, procesaansluiting G 2 A, binnendraad G 1 1/2 A • Materiaal: Roestvast staal • Details: Roestvast staal 316L	BEF-MU-316G20-ALBV	5322462
Netvoedingen en voedingskabels			
	• Beschrijving: Transistor (PNP/NPN): 10 V DC ... 55 V DC	ECD-RE-LBVPNP-0001	6038667

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → www.sick.com