



# LFBV330-XXGAVTPT0350

LFBV300

NIVEAUMEETSYSTEMEN

**SICK**  
Sensor Intelligence.



### Bestelinformatie

| Type                | Artikelnr. |
|---------------------|------------|
| LFV330-XXGAVTPT0350 | 6063945    |

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → [www.sick.com/LFV300](http://www.sick.com/LFV300)

Afbeelding kan afwijken



### Gedetailleerde technische specificaties

#### Kenmerken

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| <b>Detectiemethode</b>    | Grensniveau             |
| <b>Sondelengte</b>        | 350 mm                  |
| <b>Procesdruk</b>         | -1 bar ... 64 bar       |
| <b>Procestemperatuur</b>  | -50 °C ... +250 °C      |
| <b>Stortgoeddichtheid</b> | 0,5 g/cm³ ... 2,5 g/cm³ |

#### Performance

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| <b>Meetnauwkeurigheid meetelement</b> | ± 2 mm                   |
| <b>Reproduceerbaarheid</b>            | ≤ 1 mm                   |
| <b>Viscositeit</b>                    | 0,1 mPas ... 10.000 mPas |
| <b>Responstijd</b>                    | 500 ms                   |
| <b>MTBF</b>                           | 9,73*10 <sup>6</sup> h   |

#### Elektrisch

|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Communicatie-interface</b>   | -                                         |
| <b>Voedingsspanning</b>         | 10 V DC ... 55 V DC                       |
| <b>Rimpel</b>                   | ≤ 5 V <sub>ss</sub>                       |
| <b>Stroomopname</b>             | < 10 mA                                   |
| <b>Initialisatietijd</b>        | < 2 s                                     |
| <b>VDE-beschermingsklasse 2</b> | ✓                                         |
| <b>Aansluittype</b>             | M20 x 1,5                                 |
| <b>Outputsignaal</b>            | 1 x PNP/NPN                               |
| <b>Elektronica</b>              | Potentiaalvrije transistoruitgang PNP/NPN |
| <b>Hysteresis</b>               | 2 mm                                      |
| <b>Uitgangsstroom</b>           | < 300 mA                                  |
| <b>Inductieve last</b>          | ≤ 1 H                                     |
| <b>Capacitieve last</b>         | 100 nF                                    |
| <b>Isolatieklasse</b>           | IP66 / IP67                               |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| <b>Temperatuurdrift</b> | 0,03 mm/K |
|-------------------------|-----------|

## Mechanica

|                                           |                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>In aanraking komend met materialen</b> | Roestvast staal 1.4404 (optioneel Ra ≤ 0,8 µm) |
| <b>Procesaansluiting</b>                  | G 1 A PN 64                                    |
| <b>Materiaal behuizing</b>                | Kunststof                                      |
| <b>Sensormateriaal</b>                    | Roestvast staal 1.4404                         |

## Omgevingsgegevens

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Omgevingstemperatuur bedrijf</b>  | -40 °C ... +70 °C |
| <b>Omgevingstemperatuur magazijn</b> | -40 °C ... +80 °C |


## Certificaten

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>EU declaration of conformity</b>   | ✓ |
| <b>UK declaration of conformity</b>   | ✓ |
| <b>ACMA declaration of conformity</b> | ✓ |
| <b>China-RoHS</b>                     | ✓ |
| <b>FDA-certificaat</b>                | ✓ |

## Classificaties

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>ECLASS 5.0</b>     | 27273202 |
| <b>ECLASS 5.1.4</b>   | 27273202 |
| <b>ECLASS 6.0</b>     | 27273202 |
| <b>ECLASS 6.2</b>     | 27273202 |
| <b>ECLASS 7.0</b>     | 27273202 |
| <b>ECLASS 8.0</b>     | 27273202 |
| <b>ECLASS 8.1</b>     | 27273202 |
| <b>ECLASS 9.0</b>     | 27273202 |
| <b>ECLASS 10.0</b>    | 27273202 |
| <b>ECLASS 11.0</b>    | 27273202 |
| <b>ECLASS 12.0</b>    | 27273106 |
| <b>ETIM 5.0</b>       | EC002654 |
| <b>ETIM 6.0</b>       | EC002654 |
| <b>ETIM 7.0</b>       | EC002654 |
| <b>ETIM 8.0</b>       | EC002654 |
| <b>UNSPSC 16.0901</b> | 41111938 |


### Maattekening Markering aan laspijp



Afmetingen in mm (inch)

① Markering

### Maattekening LFV330



Afmetingen in mm (inch)

① Inschroefdraad

② Tri-Clamp

③ Conus DN 25


④ Buisschroefverbinding DN 40

⑤ Flens

⑥ Gasdichtheid doorvoer


⑦ Temperatuurtussenstuk

## Aansluitschema Transistor - elektronica-element




- ① Controlelamp (LED)
- ② DIL-schakelaars voor omschakeling bedrijfsmodus
- ③ DIL-schakelaars voor gevoeligheidsomschakeling


## Aansluitschema NPN-gedrag




## Aansluitschema PNP-gedrag



## Montageaanwijzingen Instromend vulgoed



### Karakteristiek Invloed procestemperatuur op schakelpunt



- ① Verschuiving van schakelpunt in mm (in)
- ② Procestemperatuur in °C (°F)
- ③ Schakelpunt bij referentiecondities (inkerving)
- ④ Trilvork

## Aanbevolen accessoires

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → [www.sick.com/LFV300](http://www.sick.com/LFV300)

|                                                                                     | Korte beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                   | Type                | Artikelnr. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| Bevestigingstechniek                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |            |
|                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Beschrijving:</b> Vergrendelschroef, procesdruk –1 bar ... 64 bar, procesaansluiting G 1 A, binnen-draad G 3/4 A</li> <li>• <b>Materiaal:</b> Roestvast staal</li> <li>• <b>Details:</b> Roestvast staal 316L</li> </ul> | BEF-MU-316G10-ALFV  | 5322463    |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Beschrijving:</b> Lasflens/lasaansluitstuk, procesaansluiting G 1</li> <li>• <b>Materiaal:</b> Roestvast staal</li> <li>• <b>Details:</b> Roestvast staal 1.4404</li> </ul>                                              | BEF-FL-GE-WG10-LFV2 | 4054605    |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Beschrijving:</b> Lasflens/lasaansluitstuk, procesaansluiting G3/4</li> <li>• <b>Materiaal:</b> Roestvast staal</li> <li>• <b>Details:</b> Roestvast staal 1.4404</li> </ul>                                             | BEF-FL-GE-WG34-LFV2 | 4054604    |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Beschrijving:</b> Lasflens/lasaansluitstuk, procesaansluiting Tri-Clamp 1"</li> <li>• <b>Materiaal:</b> Roestvast staal</li> <li>• <b>Details:</b> Roestvast staal 1.4404</li> </ul>                                     | BEF-FL-TCL110-LFV2  | 5321678    |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Beschrijving:</b> Lasflens/lasaansluitstuk, procesaansluiting Tri-Clamp 2"</li> <li>• <b>Materiaal:</b> Roestvast staal</li> <li>• <b>Details:</b> Roestvast staal 1.4404</li> </ul>                                     | BEF-FL-TCL120-LFV2  | 5321679    |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Beschrijving:</b> Lasflens/lasaansluitstuk DIN11851-1, DN25 / PN40</li> <li>• <b>Materiaal:</b> Roestvast staal</li> <li>• <b>Details:</b> Roestvast staal 1.4404</li> </ul>                                             | BEF-FL-851D25-LFV2  | 5321527    |
| Netvoedingen en voedingskabels                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |            |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Beschrijving:</b> Transistor (PNP/NPN): 10 V DC ... 55 V DC</li> </ul>                                                                                                                                                   | ECD-RE-LF-VPNP-0001 | 6038672    |

## SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

## WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → [www.sick.com](http://www.sick.com)