



# TBS-1DxS41506CE

TBS

TEMPERATUURSENSOREN

**SICK**  
Sensor Intelligence.



## Bestelinformatie

| Type            | Artikelnr. |
|-----------------|------------|
| TBS-1DxS41506CE | 6065329    |

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → [www.sick.com/TBS](http://www.sick.com/TBS)

Afbeelding kan afwijken



## Gedetailleerde technische specificaties

### Kenmerken

|                                               |                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Meetbereik</b>                             | -20 °C ... +120 °C                                                                                                         |
| <b>Meetelement</b>                            | Pt1000, 2-draads                                                                                                           |
| <b>Outputsignaal</b>                          | IO-Link/PNP + PNP + 4 mA ... 20 mA                                                                                         |
| <b>Maximale last <math>R_A</math></b>         | $\leq 100 \text{ k}\Omega$ Schakeluitgangen<br>$< 0,5 \text{ k}\Omega$ Uitgangssignaal 4 mA ... 20 mA                      |
| <b>Schakeloutput</b>                          | 2 x PNP                                                                                                                    |
| <b>Aantal schakeloutputs</b>                  | 3                                                                                                                          |
| <b>Schakelspanning</b>                        | Voedingsspanning [V DC] - 1 V DC                                                                                           |
| <b>Maximale schakelstroom</b>                 | $\leq 250 \text{ mA}$                                                                                                      |
| <b>Schakelvertraging</b>                      | 0 s ... 50 s, Programmeerbaar                                                                                              |
| <b>Instelnaauwkeurigheid schakeluitgangen</b> | +0,1 °C                                                                                                                    |
| <b>Display</b>                                | 14-segmenten-led, blauw, met 4 cijfers, cijferhoogte 9 mm,<br>Weergave elektronisch 180 ° draaibaar, actualisering: 200 ms |
| <b>Draaibare behuizing</b>                    | Display tegen behuizing met elektrische aansluiting: 330 °, Behuizing tegen procesaansluiting: 320 °                       |
| <b>Meetbereiksschaal</b>                      | Nulpunt: max. +25% van spanne<br>Eindwaarde: max. -25% van spanne                                                          |

### Mechanisch/Elektrisch

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| <b>Communicatie-interface</b>        | IO-Link      |
| <b>Communicatie-interface detail</b> | IO-Link V1.1 |

<sup>1)</sup> Bij kamertemperatuur hooguit en aansluiting met de schroefdraad.

<sup>2)</sup> Voor varianten met 2 schakeluitgangen + een analoge output.

<sup>3)</sup> De aangegeven isolatieklassen gelden uitsluitend in ingestoken toestand met connectoren met dezelfde isolatieklasse.

<sup>4)</sup> Isolatieklasse IP Conform IEC 60529.

|                                               |                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Procesaansluiting</b>                      | Klemschroef G ¼ A                                                                                                                                                                                   |
| <b>Afdichting</b>                             | Koper                                                                                                                                                                                               |
| <b>Inbouwlengte / diameter van meetvoeler</b> | 150 mm / 6 mm                                                                                                                                                                                       |
| <b>In aanraking komend met materialen</b>     | Roestvast staal 1.4571 (AISI 316Ti)                                                                                                                                                                 |
| <b>Maximale procesdruk</b>                    | ≤ 150 bar <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                             |
| <b>Materiaal behuizing</b>                    | Roestvast staal 1.4301 (AISI 304) Onderste deel<br>PC + ABS Kunststofkop<br>TPE-E Toetsenbord<br>PC Displayruit                                                                                     |
| <b>Aansluittype</b>                           | Ronde connector M12 x 1, 5-pins <sup>2) 3)</sup>                                                                                                                                                    |
| <b>Isolatieklasse</b>                         | IP65 <sup>4)</sup><br>IP67 <sup>4)</sup>                                                                                                                                                            |
| <b>Voedingsspanning</b>                       | 15 V DC ... 35 V DC                                                                                                                                                                                 |
| <b>Maximale stroomopname</b>                  | ≤ 45 mA                                                                                                                                                                                             |
| <b>Totale stroomopname</b>                    | 570 mA (incl. schakelstroom)<br>320 mA                                                                                                                                                              |
| <b>Elektrische veiligheid</b>                 | Isolatieklasse: III, isolatiespanning: 500 V, Overspanningsbeveiliging: 40 V DC, Kortsluitvastheid: Q <sub>A</sub> , Q <sub>1</sub> , Q <sub>2</sub> met M, Ompoolbeveiliging: L <sup>+</sup> met M |
| <b>CE-conformiteit</b>                        | 2004/108/EC, EN 61326-1 emissie (groep 1, klasse B) en susceptibiliteit (industrieel bereik)                                                                                                        |
| <b>MTTF</b>                                   | 283 jaren                                                                                                                                                                                           |

<sup>1)</sup> Bij kamertemperatuur hooguit en aansluiting met de schroefdraad.

<sup>2)</sup> Voor varianten met 2 schakeluitgangen + een analoge output.

<sup>3)</sup> De aangegeven isolatieklassen gelden uitsluitend in ingestoken toestand met connectoren met dezelfde isolatieklasse.

<sup>4)</sup> Isolatieklasse IP Conform IEC 60529.

## Performance

|                                          |                                                                             |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Meetnauwkeurigheid meetelement</b>    | Klasse A volgens IEC 60751 <sup>1) 2)</sup>                                 |
| <b>Meetnauwkeurigheid schakeluitgang</b> | ≤ ± 0,8% van spanne                                                         |
| <b>Meetnauwkeurigheid display</b>        | ≤ ± 0,8% van spanne ± 1 digit                                               |
| <b>Meetnauwkeurigheid analoge output</b> | ≤ ± 0,5% van spanne                                                         |
| <b>Responstijd</b>                       | t <sub>50</sub> ≤ 5 s <sup>3)</sup><br>t <sub>90</sub> ≤ 10 s <sup>3)</sup> |

<sup>1)</sup> ≤ ± (0,15 °C + 0,002 |t|).

<sup>2)</sup> |t| is de (positieve) getalswaarde van de temperatuur in °C.

<sup>3)</sup> Afhankelijk van de sensorconfiguratie, volgens IEC 60751.

## Omgevingsgegevens

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| <b>Omgevingstemperatuur</b>                | -20 °C ... +80 °C |
| <b>Temperatuur bij opslag en transport</b> | -20 °C ... +80 °C |
| <b>Relatieve luchtvochtigheid</b>          | 45 % ... 75 %     |

## Certificaten


|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>EU declaration of conformity</b> | ✓ |
| <b>UK declaration of conformity</b> | ✓ |
| <b>China RoHS</b>                   | ✓ |
| <b>cULus certificate</b>            | ✓ |

|                     |   |
|---------------------|---|
| IO-Link certificate | ✓ |
|---------------------|---|

Classificaties

|                |          |
|----------------|----------|
| ECLASS 5.0     | 27200208 |
| ECLASS 5.1.4   | 27200208 |
| ECLASS 6.0     | 27200208 |
| ECLASS 6.2     | 27200208 |
| ECLASS 7.0     | 27200208 |
| ECLASS 8.0     | 27200208 |
| ECLASS 8.1     | 27200208 |
| ECLASS 9.0     | 27200208 |
| ECLASS 10.0    | 27200208 |
| ECLASS 11.0    | 27200208 |
| ECLASS 12.0    | 27200208 |
| ETIM 5.0       | EC002994 |
| ETIM 6.0       | EC002994 |
| ETIM 7.0       | EC002994 |
| ETIM 8.0       | EC002994 |
| UNSPSC 16.0901 | 41112211 |

Maattekening Klemschroef G 1/4 A



## Aansluittype



- ① L+
- ② Q<sub>2</sub>
- ③ M
- ④ Q<sub>1</sub>
- ⑤ Q<sub>A</sub>

## SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

## WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → [www.sick.com](http://www.sick.com)