




UHF Transponder, Rectangular, On-Metal & High Temperature, ETSI


UHF-transponders

RFID-TRANSPONDERS

SICK
Sensor Intelligence.

UHF Transponder, Rectangular, On-Metal & High Temperature, ETSI | UHF-transponders

RFID-TRANSPONDERS



Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
UHF Transponder, Rectangular, On-Metal & High Temperature, ETSI	6070090

Meer apparaattuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/UHF-transponders

Gedetailleerde technische specificaties

Kenmerken

Productsegment	RFID-transponders, RFID
Product	UHF-transponders
Bijzonderheid	High Temperature
Frequentieband	UHF (860 MHz ... 960 MHz)
Draagfrequentie	865 MHz ... 868 MHz
Constructie	Rechthoekig
Materiaal, behuizing	FR4
Isolatieklasse	IP67
Bedrijfsomgevingstemperatuur	-40 °C ... +85 °C ¹⁾
Opslagtemperatuur	-40 °C ... +90 °C
Toepassingstemperatuur	+ 100 °C, 60 min, 3 ²⁾ + 220 °C, 50 min, 3 ²⁾ + 250 °C, 20 min, 1 ²⁾
Kleur behuizing	Zwart
IC-type	NXP UCODE 7xm
Opslagcapaciteit	448/2048 Bit (EPC / User Memory)
IC-gegevensbewaartijd	< 20 jaren
Montagewijze	Lijmen
Afmetingen (b x h x l)	30 mm x 4,2 mm x 50 mm
Gewicht	8,5 g
Leesreikwijdte	
	RFU61x 20 cm ³⁾
	RFU62x 50 cm ³⁾
	RFU63x/RFU65x 200 cm ³⁾

¹⁾ Max. temperatuur waarbij de RFID-transponder in wisselwerking kan zijn met het RFID-schrijf-/leesapparaat.

²⁾ Max. temperatuur waartegen de RFID-transponder bestand is [maximumtemperatuur; duur; cyclij]. Voor een optimale performance moeten de transponders volledig afkoelen voordat een andere temperatuurcyclus wordt gestart.

³⁾ Typische waarde; werkelijke waarde afhankelijk van omgevingsomstandigheden.

Classificaties

ECLASS 5.0	27280401
ECLASS 5.1.4	27280401

ECLASS 6.0	27280401
ECLASS 6.2	27280401
ECLASS 7.0	27280401
ECLASS 8.0	27280401
ECLASS 8.1	27280402
ECLASS 9.0	27280402
ECLASS 10.0	27280402
ECLASS 11.0	27280402
ECLASS 12.0	27280402
ETIM 5.0	EC002593
ETIM 6.0	EC002998
ETIM 7.0	EC002998
ETIM 8.0	EC002998
UNSPSC 16.0901	52161523

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → www.sick.com