



Afbeelding kan afwijken

Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
UFS3-37P517	6075477

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/UFS



Gedetailleerde technische specificaties

Kenmerken

Werkingsprincipe	Ultrasoon detectieprincipe
Behuizingsvorm	Vormvormig
Afmetingen (B x H x D)	20 mm x 37,4 mm x 70 mm
Vorkbreedte	2,6 mm
Vorkdiepte	42,5 mm
Etikettenherkenning	✓
Kleinst detecteerbaar object (MDO)	Etikettengrootte: 2 mm ¹⁾ Etikettenspleet: 1 mm ¹⁾
Indicator (Display)	Indicatie-LED groen: bedrijfsmodusindicatie Indicatie-LED geel: status schakeloutput Q
Instelling	Teach-in knop, Kabel (Teach-in, gevoeligheid, helder-/donkerschakelend, Teach-in dynamisch)
Teach-in mode	1-punts teach-in 2-punts teach-in Teach-in dynamisch

¹⁾ Afhankelijk van etiketdikte.

Interfaces

IO-Link	✓, V1.1
Datatransmissiesnelheid	COM3 (230,4 kBaud)
Cyclustijd	4 ms
VendorID	26
DeviceID HEX	0x8002A6
DeviceID DEC	8389286
Procesdatalengte	16 Bit
Procesdatastructuur A	Bit 0 = schakelsignaal Q _{L1} Bit 1 = schakelsignaal Q _{L2} Bit 2 = schakelsignaal Q _{Int1} Bit 3 = schakelsignaal Q _{Int2}

	Bit 4 = alarm QoR Bit 5 = teach wordt uitgevoerd Bit 6 ... 15 = gemeten waarde
Digitale output	Q ₁
Aantal	1

Elektrisch

Voedingsspanning	10 V DC ... 30 V DC ¹⁾
Rimpel	< 10 % ²⁾
Stroomopname	50 mA ³⁾
Initialisatietijd	100 ms
Schakelfrequentie	1,1 kHz ⁴⁾
Responstijd	≤ 440 μs
Jitter	40 μs
Schakeloutput	PNP
Schakeloutput (spanning)	PNP: HIGH = U _V - 3 V / LOW = 0 V
Type schakeling	Helder-/donkerschakelend
Uitgangsstroom I_{max.}	100 mA ⁵⁾
Input, teach-in (ET)	Teach: U < 2 V: Run: U = 10 V ... < U _V
Beschermingsklasse	III ⁶⁾
Beveiligingsschakelingen	U _V -aansluitingen met ompoolbeveiliging Output Q beveiligd tegen kortsluiting Interferentie-onderdrukking
Aansluittype	Kabel met stekker M12, 4-pins, 0,31 m
Aansluittype detail	
Stekkerlengte	4,5 cm
Kabellengte	0,265 m
Draadsectie	PVC
Kabeldiameter	Ø 3,5 mm
Kabeldoorsnede	0,14 mm ²
Aansluitconfiguratie	
BN 1	+ (L+)
WH 2	MF _{In/Out}
BU 3	- (M)
BK 4	Q/C

¹⁾ Grenswaarden, beveiligd tegen ompolen. Gebruik in netwerk met korstluitbeveiliging max. 8 A.

²⁾ Mag U_V-toleranties niet over- of onderschrijden.

³⁾ Onbelast.

⁴⁾ Bij licht-donkerverhouding 1:1.

⁵⁾ Minimale outputstroom 0,3 mA.

⁶⁾ Toegekende spanning DC 50 V.

Mechanica

Materiaal behuizing	Zamak Glasvezelversterkte kunststof
----------------------------	--

Gewicht	Ca. 100 g
----------------	-----------

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	+5 °C ... +55 °C ¹⁾
Omgevingstemperatuur magazijn	-20 °C ... +70 °C
Schokbelasting	Conform EN 60068-2-27
EMC	EN 60947-5-2 ²⁾
Isolatieklasse	IP65
UL-file-nr.	NRKH.E191603 & NRKH7.E191603

¹⁾ Onder de 0 °C kabel niet buigen.

²⁾ De sensor voldoet aan de bepalingen voor bescherming elektromagnetische storingen (EMC) voor industriële toepassingen (EMC-klasse A). Bij gebruik in woongebieden kan elektromagnetische storing optreden.

Smart Task

Aanduiding Smart Task	Basislogica
------------------------------	-------------


Classificaties

ECLASS 5.0	27270909
ECLASS 5.1.4	27270909
ECLASS 6.0	27270909
ECLASS 6.2	27270909
ECLASS 7.0	27270909
ECLASS 8.0	27270909
ECLASS 8.1	27270909
ECLASS 9.0	27270909
ECLASS 10.0	27270909
ECLASS 11.0	27270909
ECLASS 12.0	27270909
ETIM 5.0	EC002720
ETIM 6.0	EC002720
ETIM 7.0	EC002720
ETIM 8.0	EC002720
UNSPSC 16.0901	39121528

Certificaten

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
cULus certificate	✓
IO-Link certificate	✓
Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓


Maatschets, sensor



Afmetingen in mm (inch)

- ① Vorkdiepte
- ② Vorkbreedte
- ③ Bevestigingsboring
- ④ Detectieas
- ⑤ aansluiting (voor kabellengte, zie technische gegevens)
- ⑥ Weergave- en instelelementen

Maatschets, aansluiting




Afmetingen in mm (inch)

Kabel met stekker M12


① aansluiting (voor kabellengte, zie technische gegevens)

Aansluitconfiguratie, zie tabel Technische gegevens: Elektrisch



Stekker M12, 4-pins, A-codering

Weergave- en instelelementen









① LED's (statusweergave)

② teach-in knop

③ Balkindicatie

Aanbevolen accessoires

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/UFS

	Korte beschrijving	Type	Artikelnr.
Bevestigingstechniek			
	<ul style="list-style-type: none"> • Beschrijving: WFS montagegastang, recht inclusief 2x bevestigingsschroef • Materiaal: Staal • Details: Aluminium 	BEF-M12GF-A	2059414
netwerkapparaten			
		IOLA2US-01101 (SiLink2 Master)	1061790
		SIG350-0004AP100	6076871
		SIG350-0005AP100	6076923
		SIG350-0006AP100	6076924
stekkers en kabels			
	<ul style="list-style-type: none"> • Aansluittype kop A: Contactdoos, M12, 4-pins, recht, A-gecodeerd • Aansluittype kop B: Open kabeluiteinde • Signaaltype: Sensor-actuatorkabel • Kabel: 5 m, 4-draads, PVC • Beschrijving: Sensor-actuatorkabel, Niet geïsoleerd • Toepassingsbereik: Onbelaste zones, Chemicaliën bereik 	YF2A14-050VB3X-LEAX	2096235

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → www.sick.com