



DOL-1406-W02M

Övriga stickanslutningar och ledningar

KONTAKTANSLUTNINGAR OCH KABLAR

SICK
Sensor Intelligence.



beställningsinformation

typ	artikel nr
DOL-1406-W02M	6030221

Ytterligare enhetsutföranden och tillbehör → www.sick.com/Övriga_stickanslutningar_och_ledningar



tekniska data i detalj

Tekniska data

Anslutningstyp A	Honkontakt, 6-polig, vinklad, AC/UC-kodad
Anslutningstyp B	Öppen ledningsände
Kabel	2 m, PVC
Material, mantel	PVC
Ledardiameter	5 mm
Ledartvärsnitt	0,25 mm ²
Skärm	Oskärmad
Signaltyp	Sensor-/ställdonskabel
IP-klassning	IP65

Klassificeringar

ECLASS 5.0	19030312
ECLASS 5.1.4	19030312
ECLASS 6.0	27060304
ECLASS 6.2	27060304
ECLASS 7.0	27060304
ECLASS 8.0	27060304
ECLASS 8.1	27060304
ECLASS 9.0	27060304
ECLASS 10.0	27060304
ECLASS 11.0	27060304
ECLASS 12.0	27060304
ETIM 5.0	EC000830
ETIM 6.0	EC000830
ETIM 7.0	EC003249
ETIM 8.0	EC003249
UNSPSC 16.0901	26121604


Certifikat

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓

China RoHS



Måttritning



Mått i mm

① minimal böjradie vid dynamisk användning $R_{\min} = 20 \times \text{kabeldiameter}$

SICK I ÖVERSIKT

SICK är en av de ledande tillverkarna av intelligenta sensorer och sensorlösningar för industriella användningar. Ett unikt program med produkter och tjänster skapar den perfekta basen för säker och effektiv styrning av processer, till skydd för människor mot olyckor och för att undvika att skada miljön.

Vi har omfattande erfarenhet inom många branscher och känner till dina processer och krav. Därmed kan vi leverera intelligenta sensorer, perfekt anpassade till kundens behov. Kundanpassade systemlösningar testas och optimeras vid applikationscentren i Europa, Asien och Nordamerika. Detta gör oss till en pålitlig leverantör och utvecklingspartner.

Omfattande tjänster avrundar vår program: SICK LifeTime Services stöder dig under maskinens kompletta livstid och ger både säkerhet och produktivitet.

Det betyder "Sensor Intelligence."

GLOBALT NÄRA DIG:

Kontaktpersoner och flera orter → www.sick.com