



ZS3678-SR2F263VZK

Zx36

MOBILE HANDSCANNER

SICK
Sensor Intelligence.



Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
ZS3678-SR2F263VZK	6080545

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/Zx36

Gedetailleerde technische specificaties

Kenmerken

Toepassingsgebied	Industriële toepassing
Versie	Standard Range (SR)
Landelijke goedkeuring	Korea, India
Soort scanner	Draadloze variant
Lichtbron	Led, Zichtbaar, Rood, 660 nm Doel, Laser, Zichtbaar, Rood, 610 nm
Leesafstand	30 mm ... 1.520 mm
Coderesolutie	≥ 0,13 mm ¹⁾ ≥ 0,19 mm ²⁾

¹⁾ Geldig voor code 128.

²⁾ Geldig voor datamatrixcode.

Mechanisch/Elektrisch

Voedingsspanning	5 V DC, ± 10 %, via host 12 V DC, ± 5 %, externe voeding
Kleur behuizing	Blauw, zwart
Isolatieklasse	IP65 IP68
Gewicht	407 g, incl. accu
Afmetingen (L x B x H)	132 mm x 77 mm x 185 mm

Performance

Leesbare codestructuren	1D-codes, 2D-codes, Stacked, Digimarc®
Soorten barcodes	Code 39, Code 39 Trioptic, Code 32, Code 93, Code 11, Codabar, Code 128, GS1-128 / EAN 128, UPC / EAN / JAN (met uitbreiding), MSI/Plessey, Interleaved 2 of 5, Standard and Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 DataBar, Australian Post, US Planet, US Postnet, British Post, Japan Post, Dutch KIX Post, OCR symbologies
Code-uitlijning	Omnidirectioneel
Accuvermogen	3.100 mAh, meer dan 100.000 scans met volle belading
Codebuffer	9.000 codes (EAN, voor scannen met batchmodus)

Interfaces

Ethernet		✓ , TCP/IP
	Type veldbusintegratie	Optioneel via externe veldbusmodule CDF600-2
PROFINET		✓
	Type veldbusintegratie	Optioneel via externe veldbusmodule CDF600-2
	Functie	PROFINET Single Port, PROFINET Dual Port
EtherCAT®		✓
	Type veldbusintegratie	Optioneel via externe veldbusmodule CDF600-2
Serieel		✓ , RS-232 TTL
PROFIBUS DP		✓
	Type veldbusintegratie	Optioneel via externe veldbusmodule CDF600-2
USB		✓
	Functie	Toetsenbordemulatie, COM-port emulation
Bluetooth		✓
	Opmerking	Bluetooth™ V4.0, 2,402 ... 2,4830 GHz
	Functie	Radiografische actieradius 100 m bij vrij zicht, batchfunctie voor de uitbreiding van de radiografische actieradius, tot zeven scanners communiceren met één basistation
	Datatransmissiesnelheid	≤ 3 Mbit/s
Optische indicatoren		3 LEDs (Bedrijfsstatus, Leesbevestiging, Status radiografische verbinding)
Akoestische indicatoren		Beeper, uitschakelbaar
Trilling		Ja
Configuratiesoftware		Z-Up Tool

Omgevingsgegevens

Schokbestendigheid	Meervoudige vallen van 3 m hoogte op beton
Bedrijfsomgevingstemperatuur	-20 °C ... +50 °C
Opslagtemperatuur	-40 °C ... +70 °C
Toegestane relatieve luchtvochtigheid	95 %, niet-condenserend
Vreemdlichtongevoeligheid	108.000 lx

Algemene aanwijzingen

Leveringsomvang	De accu is bij levering inbegrepen
Opmerking	Bevat substanties die het lakresultaat beïnvloeden.

Certificaten

UN38.3 Test Summary Report	✓
-----------------------------------	---


Classificaties

ECLASS 5.0	27280101
ECLASS 5.1.4	27280101
ECLASS 6.0	27280101
ECLASS 6.2	27280101
ECLASS 7.0	27280101
ECLASS 8.0	27280101
ECLASS 8.1	27280101

ECLASS 9.0	27280101
ECLASS 10.0	27280101
ECLASS 11.0	27280101
ECLASS 12.0	27280101
ETIM 5.0	EC002550
ETIM 6.0	EC002550
ETIM 7.0	EC002550
ETIM 8.0	EC002550
UNSPSC 16.0901	43211701


Aansluitschema AUX-In-aansluiting

Looping-in via AUX




Aansluitschema EtherCAT[®]

EtherCAT[®]




Aansluitschema PROFIBUS DP

PROFIBUS DP




Aansluitschema PROFINET IO/RT

PROFINET IO/RT




Aansluitschema Ethernet TCP/IP

Ethernet TCP/IP



Keuzehulp



Keuzehulp



*) For EtherNet/IP third party gateway is required from e.g. Control or HMS (requires local sourcing).

Aanbevolen accessoires

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/Zx36

	Korte beschrijving	Type	Artikelnr.
stekkers en kabels			
	Aansluittype kop A: Contactdoos, D-Sub, 9-pins, recht Aansluittype kop B: Stekker, RJ45 Signaaltype: RS-232 TTL Kabel: 2 m, gladde kabel Beschrijving: RS-232 TTL	Verbindingskabel (stekker-contactdoos)	2116705
	Aansluittype kop A: Contactdoos, D-Sub, 9-pins, recht Aansluittype kop B: Stekker, RJ45 Signaaltype: RS-232 TTL Kabel: 2,8 m, Spiraalkabel Beschrijving: RS-232 TTL	Verbindingskabel (stekker-contactdoos)	2116717
	Aansluittype kop A: Stekker, USB-A Aansluittype kop B: Stekker, RJ45 Signaaltype: USB Kabel: 2 m, gladde kabel Beschrijving: USB	Verbindingskabel (stekker-stekker)	2116701
	Aansluittype kop A: Stekker, USB-A Aansluittype kop B: Stekker, RJ45 Signaaltype: USB Kabel: 2,8 m, gladde kabel Beschrijving: USB	Verbindingskabel (stekker-stekker)	2116703
Netvoedingen en voedingskabels			
	Beschrijving: Netkabel AC met EU-stekker	Netleiding	6048006
	Uitgangsspanning: 12 V DC Uitgangsstroom: 4,16 A Beschrijving: DC cable for power supply (#6074455, Zebra PWRBGA12V50W0WW) for use with ZS36xx (Zebra CBL-DC-451A1-01)	Netleiding	2116720
	Inputspanning: 100 V AC ... 240 V AC Uitgangsspanning: 12 V DC Uitgangsstroom: 4,16 A Beschrijving: Power supply for ZS36xx, battery charger, EA 3600 module (Zebra PWRBGA12V50W0WW), requires DC and AC line	Netvoeding	4108973
accu's en basisstations			
	Beschrijving: Laad- en WPAN-ontvangststation voor ZS36xx, desktop (Zebra STB3678-C126F3WW), vereist eventueel netvoeding (artikelnr. 4108973, Zebra PWR-BGA12V50W0WW), DC-kabel (artikelnr. 2116720, Zebra CBL-DC-451A1-01) en AC-kabel	Basisstation STB3678	6073734

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → www.sick.com