SICK.COM



技術資料

LFC-XXSGTE

LFC
液位感測器

SICK
Sensor Intelligence



液位感測器

LFC-XXSGTE

訂購資訊

型號	貨號
LFC-XXSGTE	6086409

更多裝置規格與配件請參閱: www.sick.com/LFC

詳細技術資料

特徵

介質	液體
感測方式	限位
過程壓力	–1 bar ... 64 bar
過程溫度	–20 °C ... +100 °C [1]

[1] +135 °C最多可持續1小時.

性能

可重複性	± 1 mm
反應時間	500 ms
介電常數	≥ 2
MTBF	7,3*10^6 h

電氣介面

通訊介面	IO-Link
電源電壓	12 V DC ... 35 V DC [1]
殘餘漣波	≤ 5 V_{ss}
耗電量	≤ 10 mA
防護等級	III
連接類型	M12 x 1，4-Pin圓形插頭連接器
輸出信號	2 x PNP/NPN, IO-Link
輸入功率	≤ 0.1 W
污染度	4
電感負載	≤ 0.5 H

[1] 所有接頭均受極性保護。所有輸出均受過載和短路保護.

[2] NEMA Type 6P.

電容負載	100 nF
IP等級	IP66 IP67 IP69 [2]
過電壓類別	I
負載電流	≤ 250 mA (輸出帶持久短路保護)
電壓降	< 3 V
開關電壓	< 34 V DC
反向電流	< 10 µA
EMC	EN 61326-1

[1] 所有接頭均受極性保護。所有輸出均受過載和短路保護.

[2] NEMA Type 6P.

機械結構

感測面材質	PEEK [1]
接續牙口	G ½ A，ISO0228-1，適用於衛生類螺紋轉接器 / 316L (RA < 0.76 µm)
外殼材質	不鏽鋼1.4404 / 316L
密封材料	NBR（公接頭）

[1] PEEK感測器頭，拋光.


環境資料

工作環境溫度	–40 °C ... +70 °C
倉庫環境溫度	–40 °C ... +80 °C

證書

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓
FDA certificate	✓
EHEDG approval	✓
cULus certificate	✓
cCSAus certificate	✓
IO-Link certificate	✓
Food contact material manufacturer declaration	✓
Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓

接續牙口G ½，量測單位：MM（英吋），小數分隔符：點



尺寸 (mm)

關於合適配件、應用範例及下載內容（如CAD尺寸模型、操作說明、軟體等）的其他資訊請參閱:
www.sick.com/6086409

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK企業情況總纜

SICK是世界領先的專業為工業自動化提供智慧型感測器解決方案與一體化解決方案的技術企業。我們的技術為全球樹立了標準，令您在物流與生產領域的工業流程更高效、更安全、更具永續性。

SICK將感測器智慧與對行業的深刻理解及獲得認證的顧問服務有機結合。我們提供了打造可擴充的客製化自動化解決方案的理想基礎，並為整條價值創造鏈帶來附加價值。我們與客戶建立了密切的合作夥伴關係，這不止是一項承諾：我們還將攜手改進生產效率，提高品質，保護人員健康與安全，並保障未來的永續發展。這一切都建立在相互理解、相互信任的基礎上。

自1946年創辦開始，SICK始終懷有對技術的熱愛，發揚先驅精神，積極研發一系列創新技術。SICK在全球大約40個國家與地區構建起了網路，以此開展跨國經營，並始終伴您左右。企業總部位於德國弗萊堡附近的瓦爾德基爾希。我們將對本地及全球化要求的認識轉化為客製化解決方案，令客戶大為受益。

SICK
Sensor Intelligence