SICK.COM



DATOVÝ LIST

IME08-02BPSZT0K

IME
Indukční snímače

SICK Sensor Intelligence



Obrázek je pouze ilustrační

INDUKČNÍ SNÍMAČE

IME08-02BPSZT0K

OBJEDNACÍ INFORMACE

Typ	Výrobek č.
IME08-02BPSZT0K	1040869

Další provedení přístroje a příslušenství na adrese www.sick.com/IME

TECHNICKÁ DATA V DETAILU

VLASTNOSTI

Způsob provedení	Metrický
Konstrukce pouzdra	Krátké provedení
Velikost závitu	M8 x 1
Průměr	Ø 8 mm
Snímací vzdálenost S_n	2 mm
Zajištěná spínací vzdálenost S_a	1,62 mm
Montáž do kovu	Lícovaný
Spínací frekvence	4.000 Hz
Druh připojení	Konektor M8, 3pinový
Spínací výstup	PNP
Detail spínacího výstupu	PNP
Funkce výstupu	Spínací kontakt
Elektrické provedení	DC 3-vodič
Krytí	IP67 [1]
Obsah dodávky	Upevňovací matice, ocel, poniklovaná (2×)

[1] Podle normy EN 60529.

MECHANIKA/ELEKTRIKA

Napájecí napětí	10 V DC ... 30 V DC
Zbytkové vlnění	≤ 10 %
Pokles napětí	≤ 2 V [1]
Zpoždění po zapnutí	≤ 100 ms

[1] Při I_a max.

[2] Konstantní napájecí napětí U_a a teplota okolního prostředí Ta.

[3] Sr.

Hystereze	5 % ... 15 %
Reprodukovatelnost	≤ 2 % [2] [3]
Teplotní drift (od S_r)	± 10 %
EMC	Podle normy EN 60947-5-2
Trvalý proud I_a	≤ 200 mA
Proud při chodu naprázdno	≤ 10 mA
Ochrana proti zkratu	✓
Potlačení spínacího impulsu	✓
Odolnost vůči rázům / vibracím	30 g, 11 ms/10 Hz ... 55 Hz, 1 mm
Teplota okolí provoz	–25 °C ... +75 °C
Materiál pouzdra	Mosaz, poniklováno
Materiál, aktivní plocha	Plast, PA 66
Délka pouzdra	41 mm
Použitelná délka závitu	25 mm
Max. utahovací moment	≤ 5 Nm
UL-File č.	NRKH.E181493

[1] Při I_a max.

[2] Konstantní napájecí napětí U_B a teplota okolního prostředí Ta.

[3] Sr.

BEZPEČNOSTNĚ TECHNICKÉ PARAMETRY

$MTTF_D$	1.735 let
DC_{avg}	0 %

REDUKČNÍ FAKTORY

Upozornění	Hodnoty se rozumí jako orientační, mohou se měnit.
Ocel St37 (Fe)	1
Nerezová ocel (V2A)	Cca 0,8
Hliník (Al)	Cca 0,45
Měď (Cu)	Cca 0,4
Mosaz (Ms)	Cca 0,4

MONTÁŽNÍ POKYN


Poznámka	Příslušná grafika, viz „Montážní pokyn“
B	16 mm
C	8 mm
D	6 mm
F	16 mm

CERTIFIKÁTY

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓

China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓
cULus certificate	✓

MONTÁŽNÍ POKYN ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ








SCHÉMA ZAPOJENÍ CD-002



VÝKRES IME08 KRÁTKÉ PROVEDENÍ, KONEKTOR, ZAPUŠTĚNÝ



Rozměry v mm
① Připojení
② LED kontrolka
③ Upevňovací matice (2x); vel. 13, kov

Další informace, vhodné příslušenství, příklady použití a soubory ke stažení, jako jsou rozměrové modely CAD, provozní návody a software, naleznete na adrese www.sick.com/1040869

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

PŘEHLED SPOLEČNOSTI SICK

Společnost SICK je přední technologickou firmou poskytující inteligentní senzorová a integrovaná řešení pro průmyslovou automatizaci. Naše technologie nastavují globální standardy – vaše průmyslové procesy díky nim budou jak v logistice, tak ve výrobě účinnější, bezpečnější a udržitelnější.

Společnost SICK propojuje inteligentní senzoriku s porozuměním odvětví a certifikovaným poradenstvím. Poskytujeme ideální základ pro škálovatelná automatizační řešení na míru a vytváříme přidanou hodnotu napříč celým hodnotovým řetězcem. Naše úzké partnerství se zákazníky je víc než jen slib: společně udržitelně zvyšujeme produktivitu a kvalitu, chráníme zdraví a bezpečnost a zajišťujeme budoucnost. Vše s empatií a na bázi důvěry.

S vášní a průkopnickým duchem vyvíjí společnost SICK od roku 1946 inovativní technologie. Díky globální síti přibližně ve 40 zemích působí společnost SICK po celém světě a nachází se vždy ve vaší blízkosti. Hlavní sídlo firmy je ve Waldkirchu nedaleko Freiburgu v Německu. Naší zákazníci profitují z našeho porozumění lokálním i globálním požadavkům, které převádíme v individuálně přizpůsobená řešení.

SICK
Sensor Intelligence