SICK.COM



DATASHEET

AFS60S-S1KN262144

AFS/AFM60S Pro
Veiligheidsencoder

SICK Sensor Intelligence



Afbeelding kan afwijken

VEILIGHEIDSENCODER

AFS60S-S1KN262144

BESTELINFORMATIE

Type	Artikelnr.
AFS60S-S1KN262144	Op aanvraag

Verdere apparaatvarianten en accessoires op www.sick.com/AFS_AFM60S_Pro

GEDETAILLEERDE TECHNISCHE SPECIFICATIES

VEILIGHEIDSTECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

Safety Integrity Level	SIL 3 (IEC 61508, IEC 61800-5-3) [1]
Performance level	PL e (EN ISO 13849-1) [1]
Categorie	3 (EN ISO 13849-1) 4 (EN ISO 13849-1)
PFH (gemiddelde waarschijnlijkheid van gevaarlijk falen en/of defect per uur)	$5{,}5 \times 10^{-9}$ bij 40 °C [2] $1{,}8 \times 10^{-8}$, bij 80 °C [2]
T_M (gebruiksduur)	20 jaren (EN ISO 13849-1) [3]
Veiligheidsgerichte meetnauwkeurigheid	0,09° Categorie 3 [4] 0,35° Categorie 4 [4]

[1] Voor gedetailleerde informatie over de exacte uitvoering van uw machine/installatie kunt u contact opnemen met de bevoegde SICK-dochteronderneming.

[2] De aangegeven waarden hebben betrekking op de temperatuur bij het meetpunt Bedrijfstemperatuur en op een diagnostische dekkingsgraad van 99%, die door de externe analyse-eenheid moet worden bereikt.

[3] Afhankelijk van de toepassing kan de levensduur ook worden beperkt door de levensduur van het lager.

[4] De veiligheidsgerichte nauwkeurigheid geeft de maximale positiefout-limiet aan waarmee veiligheidsfuncties kunnen worden ondersteund.

PERFORMANCE

Aantal stappen per omwenteling (max. resolutie)	262.144 (18 bit)
Foutgrenzen G	0,05° [1]
Standaardafwijking bij herhaling σ_r	0,002° [2]

[1] Volgens DIN ISO 1319-1, positie van bovenste en onderste foutgrens afhankelijk van inbouwsituatie, aangegeven waarde heeft betrekking op symmetrische positie d.w.z. afwijkingen in bovenste en onderste richting hebben dezelfde waarde.

[2] Volgens DIN ISO 55350-13; 68,3% van de gemeten waarde liggen binnen het aangegeven beleid.

INTERFACES

Communicatie-interface	SSI
Communicatie-interface detail	SSI + Sin/Cos
Initialisatietijd	2 s [1]
Positievormingstijd	< 1 µs
Parametreergegevens	Aantal stappen per omwenteling Vooraf ingestelde positie, vooraf ingestelde positie via hardwarepin; telrichting, telrichting via hardwarepin, fabrieksinstelling terugzetten, foutgeheugen uitlezen, rapport genereren
Codetype	Gray
Codeverloop parametreerbaar	CW/CCW parametreerbaar [2]
Taktfrequentie	100 kHz, ≤ 1 MHz
Set (elektronische afstelling)	H-actief (L = 0 - 1,5 V, H = 2,0 - Us V)
CW/CCW (stappenvolgorde in draairichting)	L-actief (L = 0 - 1,5 V, H = 2,0 - Us V)
Sinus-/cosinusperioden per omwenteling	1.024
Outputfrequentie	≤ 153,6 kHz
Lastweerstand	≥ 120 Ω
Interfacesignalen vóór verschilvorming	0,5 V_{ss}, ± 20 %
Signaaloffset voor verschilvorming	2,5 V ± 10 %
Interfacesignalen na verschilvorming	1 V_{ss}, ± 20 %

[1] Op basis van deze tijd kunnen geldige posities worden afgelezen.

[2] Af fabriek ingesteld: CW met kijkrichting op de as.

ELEKTRISCH

Aansluittype	Kabel, 12-draads, Radiaal, 10 m
Voedingsspanning	4,5 ... 32 V
Opgenomen vermogen	0,7 W (Onbelast)
Ompoolbeveiligd	✓
Kortsluitvastheid	✓ [1]

[1] SinCos-interface: kortsluiting ten opzichte van een ander kanaal of GND toelaatbaar voor max. 30 s. Bij U_s ≤ 12 V bovendien kortsluiting tegen U_s toelaatbaar voor max. 30 s.

SSI-interface: kortsluiting naar een ander kanaal of GND toelaatbaar voor max. 30 s. Bij U_s ≤ 5 V bovendien kortsluiting tegen U_s toelaatbaar voor max. 30 s.

MECHANICA

Mechanische uitvoering	Massieve as, Servoflens
Asdiameter	6 mm
Aslengte	10 mm
Eigenschap van de as	Met oppervlak
Gewicht	0,3 kg [1]
Materiaal, as	Roestvast staal
Materiaal, flens	Aluminium
Materiaal, statorkoppeling	Roestvast staal
Materiaal, behuizing	Gegoten aluminium
Draaimoment bij start	≤ 0,5 Ncm (+20 °C)
Draaimoment bij bedrijf	≤ 0,3 Ncm (+20 °C)
Toegestane asbelasting	80 N (Radiaal) 40 N (Axiaal)

[1] Met betrekking tot apparaten met stekker.

[2] Afhankelijk van de toepassing kan de levensduur ook worden beperkt door de levensduur van het lager.

[3] De waarde komt overeen met $L_{10\,m}$ (ISO/TS 16281) bij 10 °C tot 60 °C bedrijfstemperatuur, toerental > 10 omw/min, bij max. toelaatbare asbelasting / asbeweging.

Bedrijfstoerental	≤ 9.000 min^{-1}
Traagheidsmoment rotor	8 gcm^2
Levensduur lagers	3,6 x 10^9 omwentelingen [2) 3)]
Hoekversnelling	≤ 500.000 rad/s^2

[1)] Met betrekking tot apparaten met stekker.

[2)] Afhankelijk van de toepassing kan de levensduur ook worden beperkt door de levensduur van het lager.

[3)] De waarde komt overeen met $L_{10\,m}$ (ISO/TS 16281) bij 10 °C tot 60 °C bedrijfstemperatuur, toerental > 10 omw/min, bij max. toelaatbare asbelasting / asbeweging.


OMGEVINGSGEGEVENS

EMC	EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 61000-6-7
Isolatieklasse	IP65 (IEC 60529)
Toegestane relatieve luchtvochtigheid	90 % (Bedauwing niet toegestaan)
Bedrijfstemperatuurbereik	–30 °C ... +85 °C [1)]
Opslagtemperatuurbereik	–30 °C ... +85 °C, Zonder verpakking
Weerstandsvermogen bij schokken	100 g, 6 ms (Conform EN 60068-2-27) [2)]
Weerstandsvermogen bij trillingen	30 g, 10 Hz ... 1.000 Hz (EN 60068-2-6) [2)]
Bedrijfshoogte (boven NAP)	≤ 2.000 m (80 kPa)
Beschermingsklasse	III (Volgens DIN EN 61140)
Verontreinigingsgraad	2 (IEC 60664-1)

[1)] Op het meetpunt Bedrijfstemperatuur.


[2)] Getest in werking binnen de veiligheidsgerelateerde nauwkeurigheid.

MAATTEKENING MASSIEVE AS, SERVOFLENS, AXIALE KABEL



Afmetingen in mm (inch)
Algemene toleranties volgens DIN ISO 2768-mk
① Meetpunt Bedrijfstemperatuur (vrij te kiezen, telkens op het oppervlak rondom op de behuizing, ca. 3 mm van de flens verwijderd)
② Meetpunt trillingen (telkens aan de voorkant van de behuizing, ca. 3 mm van de rand van de behuizing)
③ M3 / M4 (3x) (6-diep)
④ As met oppervlak
⑤ Spie DIN 6885-A 2x2x6


INSTALLERINGSGEGEVENS VOOR SERVOKLEM HALVE SCHAAL



All dimensions in mm (inch)

Artikelnummer 2029165


INSTALLERINGSGEGEVENS VOOR SERVOKLEM KLEIN



All dimensions in mm (inch)

Artikelnummer 2029166

ANSCHLUSSBELEGUNG




Weergave apparaatstekker M23 en M12 op de encoder

PIN (M23)	PIN (M12)	Draadkleur (kabelaansluiting)	Signaal	Toelichting
1	5	Rood	U_s	Bedrijfsspanning
2	12	Blauw	GND	Massa-aansluiting
3	11	Geel	Clock +	Interfacesignalen
4	2	Wit	Data +	Interfacesignalen
5	10	Oranje	SET	Elektronische afstelling
6	3	Bruin	Data -	Interfacesignalen
7	4	Paars	Clock -	Interfacesignalen
8	9	Zwart	- SIN	Signaalleiding
9	1	Oranje-zwart	CW/CCW (V/R)	Stappenreeks in draairichting
10	7	Groen	- COS	Signaalleiding
11	6	Grijs	+ COS	Signaalleiding

PIN (M23)	PIN (M12)	Draadkleur (kabelaansluiting)	Signaal	Toelichting
12	8	Roze	+ SIN	Signaalleiding
–	–	–	Afscherming	Afscherming aangesloten op de behuizing aan encoderzijde. Aan controllerzijde met aarde verbinden.

DIAGRAMMEN INTERFACESIGNALEN SIN/COS NA VERSCHILVORMING



Bij draaiing van de as met de klok mee en blik in richting ‘A’ (zie maatschets)

Voedingsspanning	Output
4,5 V ... 5,5 V	Sin/Cos 1,0 V_{ss}

Meer informatie en geschikte accessoires, toepassingsvoorbeelden en downloads zoals CAD-maatmodellen, gebruiksaanwijzingen en software vindt u onder www.sick.com/AFS/AFM60S Pro

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is een wereldwijd toonaangevende technologieonderneming voor intelligente sensoroplossingen en geïntegreerde oplossingen in de industriële automatisering. Onze technologieën stellen wereldwijd nieuwe normen en maken uw industriële processen efficiënter, veiliger en duurzamer – zowel in de logistiek als in de productie.

SICK combineert sensorintelligentie met branche-inzicht en gecertificeerde adviesdiensten. Wij bieden u de ideale basis voor schaalbare en op maat gesneden automatiseringsoplossingen en bieden u een toegevoegde waarde over de hele waardescheppingsketen. Onze nauwe samenwerking met onze klanten is meer dan alleen een belofte: samen verbeteren we de productiviteit, verhogen we de kwaliteit, beschermen we de gezondheid en veiligheid en zorgen we voor een duurzame toekomst. Met empathie en vertrouwen.

Met passie en een pioniersgeest ontwikkelt SICK al sinds 1946 innovatieve technologieën. Dankzij een wereldwijd netwerk in ca. 40 landen biedt SICK wereldwijde dekking en is ook altijd aanwezig bij u in de buurt. Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in Waldkirch in de buurt van Freiburg in Duitsland. Onze klanten doen hun voordeel met ons inzicht in lokale en wereldwijde eisen en behoeften, die wij vertalen naar oplossingen op maat.

SICK
Sensor Intelligence