SICK.COM



技術資料

PHT-RBX60ST20SEAFT0Z

PHT
壓力感測器

SICK
Sensor Intelligence



圖示僅供參考

壓力感測器

PHT-RBX60ST20SEAFT0Z

訂購資訊

型號	貨號
PHT-RBX60ST20SEAFT0Z	6081087

更多裝置規格與配件請參閱: www.sick.com/PHT

詳細技術資料

特徵

介質	液體、氣體式
壓力類型	相對壓力
壓力單位	bar
量測範圍	0 bar ... 0.6 bar
過程溫度	–20 °C ... +150 °C
最大負載 R_A	4 mA...20 mA，2線式 ($R_A \leq (L^+ - 10\ V) / 0.02\ A$ [Ohm])，在帶輸出信號4 mA ~ 20 mA和磁場外殼的設備上，存在測試迴路接口，用於不中斷地檢查量測迴路。，0 V ~ 10 V，3線式 ($R_A > 10$ kOhm)，0 V ~ 5 V，3線式 ($R_A > 5$ kOhm)
輸出信號	4 mA ... 20 mA，2線式

機械/電氣

通訊介面	-
接續牙口	Tri-Clamp 2" (DIN 32676)
感測面材質	接續牙口：不鏽鋼316L
內部傳輸液體	人造油，FDA符合性
外殼材質	不鏽鋼1.4571
連接類型	防護等級的外殼
電源電壓	11 V DC ... 30 V DC
電氣安全	過壓保護：36 V DC 短路保護：QA 對M 反向極性保護：L^+對M 防護等級：III
耐壓強度	500 V DC, NEC Class-02電源電壓（即使在故障狀態，低壓與低電流最大為100 VA）
CE一致性	電磁相容性準則：2004/108/EC, EN 61326-2-3
感測器重量	約 500 g
密封	EPDM

[1] IP防護等級是依據IEC 60529標準規定的防護等級只在與防護等級相對應的電纜線公接頭的插入狀態下適用。.

IP等級	IP67 [1]
防護等級III	✓
MTTF	403 年

[1] IP防護等級是依據IEC 60529標準規定的防護等級只在與防護等級相對應的電纜線公接頭的插入狀態下適用。.

性能

非線性	≤ ± 0.2 %, 按照IEC 61298-2標準的範圍 (Best Fit Straight Line, BFSL)
精度	≤ ± 0.5 %, 範圍 (可選≤ ± 0.25% 的量程（在垂直式安裝位置、壓力接頭下方時進行校準）)
非重複性	≤ ± 0.1 % 範圍
調節時間(10%...90%)	≤ 10 ms
每年的長期漂移/穩定性	≤ 0.2 % 範圍
量測溫度範圍內的溫度係數	零點的平均溫度係數: ≤ 0.2% 的量程/ 10 K，量測範圍0 bar...0.6 bar至0 bar...25 bar時 零點的平均溫度係數: ≤ 0.25% 的量程/ 10 K，量測範圍0 bar...0.4 bar時 零點的平均溫度係數: ≤ 0.4% 的量程/ 10 K，量測範圍0 bar...0.25 bar時 範圍的平均溫度係數: ≤0.2% 的量程/ 10 K
量測溫度範圍	0 °C ... +80 °C


環境資料

運作環境溫度	–20 °C ... +80 °C
儲存環境溫度	–40 °C ... +100 °C
衝擊負荷	依據IEC 60068-2-27標準為500 g（機械式衝擊）
振動負載	依據IEC 60068-2-6標準為15 g（共振時振動）

證書

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓
Food contact material manufacturer declaration	✓


尺寸圖 鉻鎳鋼磁場外殼，鎖緊螺絲釘，鍍鎳銅合金，IP67



With accuracy	H
0.5 %	123 (4.84)
0.25 %	138.5 (5.45)

尺寸 (mm)


尺寸圖 夾鉗



Design		Ø D	Ø d
Tri-Clamp	1 ½"	50 (1.97)	43.5 (1.71)
	2"	64 (2.52)	56.6 (2.23)
DIN 32676	DN 32	50 (1.97)	43.5 (1.71)
	DN 40	50 (1.97)	43.5 (1.71)
	DN 50	64 (2.52)	56.6 (2.23)
ISO 2852	DN 33.7	50 (1.97)	43.5 (1.71)
	DN 38	50 (1.97)	43.5 (1.71)
	DN 40	64 (2.52)	56.6 (2.23)
	DN 51	64 (2.52)	56.6 (2.23)

尺寸 (mm)

連接類型



關於合適配件、應用範例及下載內容（如CAD尺寸模型、操作說明、軟體等）的其他資訊請參閱:
www.sick.com/6081087

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK企業情況總纜

SICK是世界領先的專業為工業自動化提供智慧型感測器解決方案與一體化解決方案的技術企業。我們的技術為全球樹立了標準，令您在物流與生產領域的工業流程更高效、更安全、更具永續性。

SICK將感測器智慧與對行業的深刻理解及獲得認證的顧問服務有機結合。我們提供了打造可擴充的客製化自動化解決方案的理想基礎，並為整條價值創造鏈帶來附加價值。我們與客戶建立了密切的合作夥伴關係，這不止是一項承諾：我們還將攜手改進生產效率，提高品質，保護人員健康與安全，並保障未來的永續發展。這一切都建立在相互理解、相互信任的基礎上。

自1946年創辦開始，SICK始終懷有對技術的熱愛，發揚先驅精神，積極研發一系列創新技術。SICK在全球大約40個國家與地區構建起了網路，以此開展跨國經營，並始終伴您左右。企業總部位於德國弗萊堡附近的瓦爾德基爾希。我們將對本地及全球化要求的認識轉化為客製化解決方案，令客戶大為受益。

SICK
Sensor Intelligence