
製品データシート




HISIC450-R250

HISIC450

高さ超過検出器

SICK
Sensor Intelligence.



注文情報

タイプ	製品番号
HISIC450-R250	1041347

適切な装置設定を選択する際には、当社の地域販売組織がお客様をサポートいたします。

その他の装置仕様・アクセサリ ➜ www.sick.com/HISIC450

技術仕様詳細

技術仕様

説明	高さ超過検出器 暖房ありのフロントカバー付き
測定量	高さ超過
測定原理	二重光電センサ
測定経路長さ	≤ 100 m 屋外での測定時
設定時間 (t_{90})	≤ 10 ms
周囲温度	–25 °C ... +55 °C
電気保安	CE
保護等級	IP67
スイッチング出力	1 リレー接点: 750 mA, 120 W 電気的に絶縁
寸法（幅×高さ×奥行）	60 mm x 126 mm x 105 mm
電源	
電圧	20 V AC/DC ... 250 V AC/DC, ± 10 %
消費電力	≤ 6 W
組み込みコンポーネント	2 x 投光器 2 x 受光器 4 x ボールジョイントブラケット、材質はステンレススチール1.4581 4 x 天候保護カバー、材質はステンレススチール1.4571、粉体塗装

分類


ECLASS 5.0	27270902
ECLASS 5.1.4	27270902
ECLASS 6.0	27270902
ECLASS 6.2	27270902
ECLASS 7.0	27270902
ECLASS 8.0	27270902

記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

ECLASS 8.1	27270902
ECLASS 9.0	27270902
ECLASS 10.0	27270902
ECLASS 11.0	27270902
ETIM 5.0	EC002717
ETIM 6.0	EC002717
ETIM 7.0	EC002717
ETIM 8.0	EC002717
UNSPSC 16.0901	46171620

寸法図面 (寸法 [mm])

投光/受光ユニット HISIC450



SICK会社概要

SICKは、産業用アプリケーション向けのインテリジェントなセンサおよびセンサソリューションをリードするメーカーの一社です。ユニークな製品および幅広いサービスにより、人々を事故から保護し、環境破壊を防ぐため、安全で効率的なプロセス制御のためにパーフェクトな基盤を作り上げています。

当社は様々な分野で幅広い経験を積み重ねており、プロセスやニーズを熟知しています。インテリジェントセンサにより、お客様が必要とするものを正確に提供することができます。ヨーロッパ、アジアおよび北米に拠点を置くアプリケーションセンタでは、お客様向けにシステムソリューションをテストし、最適化しています。これらを徹底して実行することにより、当社は信頼あるサプライヤーそして開発パートナーとして認められるようになりました。

当社では幅広いサービスをお客様に提供しています:SICK LifeTime Servicesは、機械のライフサイクルを通してお客様をサポートし、安全性と生産性を確保できるよう努めています。

それが私たちのインテリジェントです。

世界の拠点:

その他の拠点・お問い合わせ先 - www.sick.com

SICK
Sensor Intelligence.