
Karta danych produktu




HISIC450-R250

HISIC450

DETEKTORY PRZEKROCZENIA DOZWOLONEJ WYSOKOŚCI

SICK
Sensor Intelligence.



Informacje do zamówienia

Typ	Nr artykułu
HISIC450-R250	1041347

W wyborze właściwej konfiguracji urządzenia pomoże Państwu nasz regionalny przedstawiciel handlowy.

Więcej wersji urządzeń i akcesoriów ➜ www.sick.com/HISIC450

Szczegółowe dane techniczne

Dane techniczne

Opis	Detektory przekroczenia dozwolonej wysokości z ogrzewaną szybą przednią
Wielkości pomiarowe	Przekroczenie dozwolonej wysokości
Metody pomiarowe	Podwójny fotoprzekaźnik
Długość toru pomiarowego	≤ 100 m Podczas pomiaru na zewnątrz
Czas odpowiedzi (t_{90})	≤ 10 ms
Temperatura otoczenia	–25 °C ... +55 °C
Bezpieczeństwo elektryczne	CE
Stopień ochrony	IP67
Wyjścia dwustanowe	1 Zestyk przekaźnika: 750 mA, 120 W Z separacją galwaniczną
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	60 mm x 126 mm x 105 mm
Zasilanie	
Napięcie	20 V AC/DC ... 250 V AC/DC, ± 10 %
Pobór mocy	≤ 6 W
Wbudowane elementy	2 x nadajnik 2 x odbiornik 4 x uchwyt z przegubem kulowym, materiał: stal nierdzewna 1.4581 4 x osłona chroniąca przed wpływem czynników atmosferycznych, materiał: stal nierdzewna 1.4571, lakierowana proszkowo


Klasyfikacje

ECLASS 5.0	27270902
ECLASS 5.1.4	27270902
ECLASS 6.0	27270902
ECLASS 6.2	27270902
ECLASS 7.0	27270902

ECLASS 8.0	27270902
ECLASS 8.1	27270902
ECLASS 9.0	27270902
ECLASS 10.0	27270902
ECLASS 11.0	27270902
ETIM 5.0	EC002717
ETIM 6.0	EC002717
ETIM 7.0	EC002717
ETIM 8.0	EC002717
UNSPSC 16.0901	46171620

Rysunek wymiarowy (Wymiary w mm)

Zespół nadawczo-odbiorczy HISIC450



SICK W SKRÓCIE

Firma SICK należy do czołowych producentów inteligentnych czujników i rozwiązań wykorzystujących czujniki do zastosowań przemysłowych. Wyjątkowa gama produktów i usług stwarza idealną podstawę dla bezpiecznego i wydajnego sterowania procesami, ochrony ludzi przed wypadkami i unikania zanieczyszczenia środowiska.

Mamy szerokie doświadczenie w różnych branżach i znamy występujące w nich procesy oraz wymagania. Nasze inteligentne czujniki zapewniają klientom dokładnie to, czego im potrzeba. W centrach aplikacji w Europie, Azji i Ameryce Północnej rozwiązania systemowe są testowane i optymalizowane pod kątem potrzeb konkretnych klientów. Wszystko to sprawia, że jesteśmy niezawodnym dostawcą i partnerem w zakresie rozwoju.

Naszą ofertę dopełniają kompleksowe usługi: rozwiązania SICK LifeTime Services wspierają klientów w trakcie całego cyklu użytkowania maszyny i dbają o bezpieczeństwo i produktywność.

Właśnie tak rozumiemy hasło „Sensor Intelligence”.

BLISKO KLIENTA NA CAŁYM ŚWIECIE:

Osoby kontaktowe i pozostałe lokalizacje ➜ www.sick.com

SICK
Sensor Intelligence.