



S30A-XXXXGB

S3000 Expert

ЛАЗЕРНЫЙ СКАНЕР БЕЗОПАСНОСТИ

SICK
Sensor Intelligence.



информация для заказа

тип	артикул
S30A-XXXXGB	2057645

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → www.sick.com/S3000_Expert

подробные технические данные

Характеристики

Исполнение	I/O-модуль
Область применения	Indoor
Количество одновременно контролируемых защитных полей	≤ 4 ¹⁾
Оценка	60 ms ²⁾

¹⁾ Если одновременно контролируются несколько защитных полей, то сигналы отключения должны подаваться через безопасные выходы управления безопасности Flexi Soft или через надежный шлюз EFI.

²⁾ В зависимости от базового времени отклика и многократной оценки.

Параметры техники безопасности

Тип	Тип 3 (IEC 61496)
Класс надежности	SIL 2 (IEC 61508)
Категория	Категория 3 (EN ISO 13849)
Уровень производительности	PL d (EN ISO 13849)
PFHd (средняя вероятность опасного отказа в час)	8,0 x 10 ⁻⁸
T _M (заданная продолжительность работы)	20 лет (EN ISO 13849)

Функции

Контроль внешних устройств (EDM)	✓
Динамическое переключение защитного поля	✓
Встроенное конфигурационное запоминающее устройство	✓
Безопасная связь между устройствами SICK посредством EFI/SDL	✓

Электрика

Класс защиты	II (EN 50178)
Напряжение питания U _V	24 V DC (16,8 V DC ... 28,8 V DC)
Потребление тока	0,8 A ¹⁾ 2,3 A ²⁾

¹⁾ При 24 VDC без выходной нагрузки.

²⁾ При 24 В пост. тока с максимальной выходной нагрузкой.

³⁾ Программируются произвольно, например, сигнальное поле, предупреждение о загрязнении, требование сброса.

Выходы	
Предохранительные выходы (устройство переключения выходного сигнала OSSD)	2 x 500 mA
Диагностические выходы	3 x 100 mA ³⁾

¹⁾ При 24 VDC без выходной нагрузки.

²⁾ При 24 В пост. тока с максимальной выходной нагрузкой.

³⁾ Программируются произвольно, например, сигнальное поле, предупреждение о загрязнении, требование сброса.

Данные окружающей среды

Тип защиты	IP65 (EN 60529)
Диапазон рабочих температур	-10 °C ... +50 °C
Температура хранения	-25 °C ... +50 °C
Виброустойчивость	IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-64, IEC 60721-3-5, IEC TR 60721-4-5, IEC 61496-3
	Класс 5M1 (IEC 60721-3-5)
Ударопрочность	IEC 60068-2-27, IEC 60721-3-5, IEC TR 60721-4-5, IEC 61496-3
	Класс 5M1 (IEC 60721-3-5)
	Длительные удары 50 m/s ² , 11 ms
	100 m/s ² , 16 ms

Классификации

ECLASS 5.0	27272705
ECLASS 5.1.4	27272705
ECLASS 6.0	27272705
ECLASS 6.2	27272705
ECLASS 7.0	27272705
ECLASS 8.0	27272705
ECLASS 8.1	27272705
ECLASS 9.0	27272705
ECLASS 10.0	27272705
ECLASS 11.0	27272705
ECLASS 12.0	27272705
ETIM 5.0	EC002550
ETIM 6.0	EC002550
ETIM 7.0	EC002550
ETIM 8.0	EC002550
UNSPSC 16.0901	39121528

ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → www.sick.com