SICK.COM




FICHA DE DADOS

# CDB405-001

CDB
Caixas de distribuição

SICK Sensor Intelligence




# CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO

# CDB405-001

## INFORMAÇÕES DO PEDIDO

| tipo | nº de artigo |
|---|---|
| CDB405-001 | 1027093 |

Outras versões do aparelho e acessórios em www.sick.com/CDB

## DADOS TÉCNICOS EM DETALHE

### CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| Produtos suportados | Leitor de código de barras móvel<br>ICR80x |
| Suporte módulo de Cloning (CMC) | Não |
| Suporte modulo de display (CMD) | Não |
| Suporte módulo de Power (CMP) | Não |
| Suporte módulo de barramento de campo (CMF) | Não |

### MECÂNICA/SISTEMA ELÉTRICO

| | |
|---|---|
| Tensão de alimentação | 18 V DC ... 30 V DC |
| Consumo de energia | 4 W |
| Carcaça | Polycarbonat |
| Grau de proteção | IP65 |
| Classe de proteção | III |
| Peso | 250 g |
| Dimensões (C x L x A) | 124,2 mm x 113,1 mm x 53,9 mm |
| Conexão do scanner | Conector fêmea D-Sub-HD, 15 pinos |
| Conector de serviço | Conector macho D-Sub, 9 pinos (interno) |

### INTERFACES

| | |
|---|---|
| Serial | ✓ , RS-232, RS-422, RS-485 |
| Observação | Dependendo do sensor conectado |
| Entradas digitais | Dependendo do sensor conectado |
| Saídas digitais | Dependendo do sensor conectado |
| Indicações ópticas | 6 LED |
| Software de configuração | SOPAS ET |


## DADOS AMBIENTAIS

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente de funcionamento | 0 °C ... +40 °C |
| Temperatura de armazenamento | –20 °C ... +70 °C |
| Umidade relativa do ar permitida | ≤ 90 %, Não condensante |

## CERTIFICADOS

| | |
|---|---|
| EU declaration of conformity | ✓ |
| UK declaration of conformity | ✓ |
| ACMA declaration of conformity | ✓ |
| China RoHS | ✓ |

## DESENHO DIMENSIONAL CDB620




Dimensões em mm

Informações adicionais, bem como acessórios adequados, exemplos de aplicação e downloads, como modelos dimensionais em CAD, manuais de instruções e software, podem ser encontrados em www.sick.com/1027093

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

# A SICK EM SÍNTESE

A SICK é uma empresa global líder em tecnologia, especializada em soluções inteligentes de sensores e soluções integradas para automação industrial. Nossas tecnologias estabelecem padrões globais e tornam seus processos industriais mais eficientes, seguros e sustentáveis – tanto na logística quanto na produção.

A SICK combina inteligência de sensores com profundo conhecimento setorial e serviços de consultoria certificados. Oferecemos a base ideal para soluções de automação escaláveis e personalizadas, gerando valor ao longo de toda a cadeia de valor. Nossa estreita parceria com os clientes é mais do que uma promessa: juntos, aumentamos a produtividade, elevamos a qualidade, protegemos a saúde e a segurança e garantimos um futuro sustentável. Tudo isso com empatia e confiança.

Com paixão e espírito pioneiro, a SICK desenvolve tecnologias inovadoras desde 1946. Graças a uma rede global presente em cerca de 40 países, a SICK atua mundialmente e está sempre próxima de você. A sede da empresa está localizada em Waldkirch, próximo a Freiburg, na Alemanha. Nossos clientes se beneficiam do nosso entendimento das demandas locais e globais, que traduzimos em soluções sob medida.

SICK
Sensor Intelligence