



HISIC450-R250

HISIC450

高度探測器

SICK
Sensor Intelligence.



訂購資訊

型號	貨號
HISIC450-R250	1041347

我們的區域銷售組織可幫助您選擇合適的裝置配置。

其他設備結構與配件 ➜ www.sick.com/HISIC450

詳細技術資料

技術資料

描述	高度探測器 附加熱式前屏幕
量測變量	超高
量測原理	雙重光柵
量測路徑長度	≤ 100 m 在室外區域測量時
調整時間 (t_{90})	≤ 10 ms
環境溫度	–25 °C ... +55 °C
電氣安全	CE
IP等級	IP67
開關輸出	1 繼電器接點: 750 mA, 120 W 電絕緣
尺寸（寬 x 高 x 深）	60 mm x 126 mm x 105 mm
電源	
電壓	20 V AC/DC ... 250 V AC/DC, ± 10 %
輸入功率	≤ 6 W
已安裝組件	2 x 投光器 2 x 受光器 4 x 球窩關節支架，1.4581不鏽鋼材質 4 x 氣候防護罩，1.4571不鏽鋼材質，帶粉末塗層


分類

ECLASS 5.0	27270902
ECLASS 5.1.4	27270902
ECLASS 6.0	27270902
ECLASS 6.2	27270902
ECLASS 7.0	27270902
ECLASS 8.0	27270902

ECLASS 8.1	27270902
ECLASS 9.0	27270902
ECLASS 10.0	27270902
ECLASS 11.0	27270902
ETIM 5.0	EC002717
ETIM 6.0	EC002717
ETIM 7.0	EC002717
ETIM 8.0	EC002717
UNSPSC 16.0901	46171620

尺寸圖 (尺寸 (mm))

HISIC450投光-受光元件



SICK概述

SICK是為工業應用提供智慧型感測器與感測器解決方案的領導製造商之一。獨特的產品與服務範圍，為安全高效控制流程、防止人員事故與避免環境損害，奠定了完美基礎。

我們在不同產業擁有豐富經驗，並了解他們的流程與需求。因此，我們能夠利用智慧型感測器準確滿足客戶的需要。位於歐洲、亞洲與北美洲的應用中心，對客戶的客製化系統解決方案進行測試與優化。這一切有助於我們成為可靠的供應商與研發夥伴。

廣泛的服務使我們的產品更完善：SICK全方位服務在機器的整個生命週期內提供支援，並確保安全性與生產率。

這即是我們的「智慧型感測器」。

全球分佈：

各分公司地點與聯絡人 - www.sick.com