SICK.COM



HOJA DE DATOS

WE12L-2P431

W12
Fotocélulas

SICK Sensor Intelligence



Imagen aproximada

FOTOCÉLULAS

WE12L-2P431

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS

Tipo	N.º de artículo
WE12L-2P431	2051074

Para otras versiones del dispositivo y accesorios, véase www.sick.com/W12

DATOS TÉCNICOS DETALLADOS

CARACTERÍSTICAS

Principio funcional	Barrera emisor-receptor
Alcance de detección máx.	0 m ... 80 m
Haz emitido	
Fuente de luz	Láser [1]
Tipo de luz	Luz roja visible
Tamaño del spot (distancia)	Ø 150 mm (60 m)
Datos característicos del láser	
Referencia normativa	EN 60825-1:2014, IEC 60825-1:2007
Clase de láser	2 [2] [3]
Datos característicos del LED	
Longitud de onda	650 nm
Ajuste	Potenciómetro
Características especiales	Receptor
Aplicaciones especiales	Detección de objetos pequeños, Detección de objetos a alta velocidad
Elementos suministrados	2 soportes de fijación BEF-KH-W12 incl. tornillos
Referencia de los distintos componentes	2021722 WS12L-2D430 2021726 WE12L-2P430

[1] Vida útil media: 50.000 h con T_u = +25 °C.

[2] Longitud de impulso 4 µs, potencia máx. de impulso < 5,0 mW.

[3] No mirar fijamente el haz láser de forma intencionada. No dirigir el haz de luz láser hacia los ojos de personas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE SEGURIDAD

$MTTF_D$	1.078 años
DC_{avg}	0 %
TM (tiempo de uso)	20 años

SISTEMA ELÉCTRICO

Tensión de alimentación V_B	10 V DC ... 30 V DC [1]
Ondulación	< 5 v_{ss} [2]
Consumo de corriente, emisor	≤ 45 mA [3]
Consumo de corriente, receptor	≤ 15 mA [3]
Clase de protección	III
Salida digital	
Tipo	PNP
Tensión de señal PNP HIGH/LOW	Uv - < 2,9 V, Uv V / 0 V <= 1,5 V
Tensión de señal NPN HIGH/LOW	Uv - < 2,9 V, Uv V / 0 V <= 1,5 V
Corriente de salida $I_{máx.}$	≤ 100 mA
Tiempo de respuesta	≤ 500 µs [4]
Frecuencia de conmutación	1.000 Hz [5]
Modo de conmutación	Antivalente
Protección de circuito	A [6] C [7] D [8]

[1] Valores límite en funcionamiento en red protegida contra cortocircuito máx. 8 A.

[2] No se deben sobrepasar por exceso o por defecto las tolerancias de U_v.

[3] Sin carga.

[4] Duración de la señal con carga óhmica.

[5] Con una relación claro/oscuro de 1:1.

[6] A = Conexiones U_v protegidas contra polarización inversa.

[7] C = Supresión de impulsos parásitos.

[8] D = Salidas a prueba de sobrecorriente y cortocircuitos.

SISTEMA MECÁNICO

Ejecución	Rectangular
Dimensiones (An x Al x Pr)	15 mm x 49 mm x 41,5 mm
Conexión	Conector macho M12 de 4 polos
Material	
Carcasa	Metal
Pantalla frontal	Plástico, PMMA
Peso	260 g

DATOS DE AMBIENTE


Grado de protección	IP67 IP69K
Operación a temperatura ambiente	–10 °C ... +50 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	–25 °C ... +75 °C
N.º de archivo UL	NRKH.E181493 & NRKH7.E181493

CERTIFICADOS

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓


China RoHS	✓
cULus certificate	✓
Laser safety (IEC 60825-1) declaration of manufacturer	✓

ESQUEMA DE DIMENSIONES WL12L-2, WS/WE12L-2




Medidas en mm
① indicador de servicio LED, verde
② indicador de recepción amarillo
③ centro del eje óptico
④ Rosca de fijación M4, 4 mm de profundidad
⑤ orificio de fijación, Ø 4,2 mm
⑥ ajustador del foco
⑦ ajustador de la sensibilidad

POSIBILIDADES DE AJUSTE WS/WE12L-2




① indicador de servicio LED (emisor, solo arriba)
⑥ ajustador del foco (WS)

TIPO DE CONEXIÓN



ESQUEMA DE CONEXIÓN CD-077



① Emisor
② Receptor

CURVA CARACTERÍSTICA WS/WE12L-2, 80 M





DIAGRAMA DEL RANGO DE SENSIBILIDAD WS/WE12L-2, 80 M



Sensing range/sensing range typ. max.

Encontrará más información, así como los accesorios adecuados, ejemplos de aplicación y descargas, tales como modelos CAD dimensionales, instrucciones de uso y software, en www.sick.com/2051074

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK EN RESUMEN

SICK es uno de los líderes tecnológicos mundiales en soluciones de sensores inteligentes y soluciones integradas en la automatización industrial. Nuestras tecnologías emplean estándares globales y hacen sus procesos industriales más eficientes y sostenibles, tanto en la logística como en la producción.

SICK combina la inteligencia sensórica con su sólido conocimiento del sector y servicios certificados de asesoramiento. Aportamos la base perfecta para unas soluciones de automatización escalables y personalizadas y ofrecemos valor añadido en toda la cadena de adquisición de valor. La estrecha colaboración que mantenemos con nuestros clientes es algo más que una promesa: unidos aumentamos la productividad, mejoramos la calidad, protegemos la salud y la seguridad y garantizamos un futuro sostenible. Todo ello con empatía y con confianza.

Con pasión y espíritu pionero, SICK lleva desde 1946 desarrollando innovaciones tecnológicas. Gracias a nuestra red mundial presente en unos 40 países SICK mantiene una presencia global que siempre está cerca de usted. La sede principal de la empresa se encuentra en Waldkirch, en las proximidades de Friburgo, Alemania. Gracias a nuestra comprensión de las necesidades tanto locales como globales, nuestros clientes se benefician de unas soluciones hechas a medida.

SICK
Sensor Intelligence