



# PLB-5370100

PLB

**СИСТЕМЫ НАВЕДЕНИЯ РОБОТОВ**

**SICK**  
Sensor Intelligence.



### информация для заказа

тип	артикул
PLB-5370100	1127781

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → [www.sick.com/PLB](http://www.sick.com/PLB)

### подробные технические данные

#### Характеристики

<b>Исполнение продукта</b>	PLB-530
<b>Зона обзора</b>	Большой
<b>Классификация</b>	Prime
<b>Задача</b>	Определение положения
<b>Области применения</b>	Наведение робота
<b>Вид камеры</b>	3D-снимок
<b>Пример анализируемого объема (Д x Ш x В)</b>	1200 mm x 800 mm x 800 mm
<b>Разрешение</b>	0,7 mm ... 1 mm, в зависимости от расстояния до камеры
<b>Источник света</b>	
	Светодиод, белый
<b>Класс светодиода</b>	Группа риска 2
<b>Принцип локализации</b>	Геометрическая локализация форм и кромок
<b>Технология</b>	3D-снимок, Анализ изображения

#### Механика/электроника

<b>Вид подключения</b>	1 коннектор, M12, 5-контактный
<b>Напряжение питания</b>	24 V DC, ± 20 %
<b>Потребление тока</b>	5 A
<b>Размеры (Д x Ш x В)</b>	226 mm x 165 mm x 86 mm
<b>Вес</b>	2 kg
<b>Тип защиты</b>	IP65

#### Производительность

<b>Время локализации</b>	3 s ... 10 s, типичный
<b>Размеры компонентов</b>	(около) > 50 mm x 50 mm x 50 mm
<b>Характеристики компонентов</b>	Простые и сложные формы деталей

#### Интерфейсы

Ethernet	
Функция	Вывод данных
Скорость передачи данных	10/100 Мбит/с
Протокол	Протокол TCP/IP (камера)
Электрическое подключение	RJ45

<b>USB</b>	Тип	USB 3.0 Тип B
	Функция	Передача данных

### Данные окружающей среды

<b>Диапазон рабочих температур</b>	0 °C ... +40 °C, без образования конденсата
<b>Устойчивость к сотрясениям</b>	15 g / 11 ms <sup>1)</sup>
<b>Устойчивость к вибрации</b>	10–150 Гц/5 г <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> IEC 60068-2-27.

<sup>2)</sup> IEC 60068-2-6.

### Общие указания


<b>Комплект поставки</b>	Камера ZOne+ PLB Application Software
<b>С предварительной калибровкой</b>	✓

### Классификации

<b>ECLASS 5.0</b>	27381501
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27381501
<b>ECLASS 6.0</b>	27381590
<b>ECLASS 6.2</b>	27381590
<b>ECLASS 7.0</b>	27381590
<b>ECLASS 8.0</b>	27381590
<b>ECLASS 8.1</b>	27381590
<b>ECLASS 9.0</b>	27381590
<b>ECLASS 10.0</b>	27381590
<b>ECLASS 11.0</b>	27381591
<b>ECLASS 12.0</b>	27381591

### рекомендуемые аксессуары

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → [www.sick.com/PLB](http://www.sick.com/PLB)

	Краткое описание	тип	артикул
Блоки питания и сетевые кабели			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Входное напряжение:</b> ≤ 230 V AC</li> <li>• <b>Выходное напряжение:</b> 24 V DC</li> <li>• <b>Выходной ток:</b> 10 A</li> <li>• <b>Описание:</b> Блок питания</li> </ul>	Блок питания	6032863

## ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

**Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».**

## РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → [www.sick.com](http://www.sick.com)