SICK.COM



데이터시트

YF2A15-050VB5XLEAX

센서-액추에이터 케이블
플러그 커넥터 및 케이블

SICK
Sensor Intelligence



플러그 커넥터 및 케이블

YF2A15-050VB5XLEAX

주문 정보

모델	부품 번호
YF2A15-050VB5XLEAX	2096240

추가 장치 버전 및 액세서리 www.sick.com/센서-액추에이터_케이블

자세한 기술 데이터

제원


A헤드 연결 유형	암 커넥터, M12, 5핀, 직선, A코드
B헤드 연결 유형	노출된 케이블 종단
플러그 커넥터 차단 장치	나사 체결식 연결부
플러그 커넥터 재질	TPU
플러그 커넥터 색상	검은색
널드 너트 재질	아연 다이캐스트, 니켈 도금
소재, 실링	FKM
조임 토크	0.6Nm
맞변 거리	13
케이블	5 m, 5선, PVC
피복 재질	PVC
피복 색상	회색
케이블 직경	5.2 mm
케이블 횡단면	0.34mm²
차폐	비차폐
굽힘 반경 유동 상태의 경우 고정 배선의 경우	 > 10 x 케이블 직경 > 5 x케이블 직경
공칭 전압, 생케이블	300 V AC
시험 전압, 생케이블	2,000 V AC
정격 전압	 125 V AC 125 V DC
정격 전압	1.5 kV
안전 전류량	≤ 4 A
신호 종류	센서 케이블 및 액추에이터 케이블
투입 분야	무부하 구역 화학물질 범위
UL 파일 번호	E335179

보호 등급	IP65 / IP66K / IP67
작동 온도	
유동 상태의 경우	–5 °C ... +80 °C
고정 배선의 경우	–30 °C ... +80 °C
헤드	–25 °C ... +85 °C
오염도	3
절연 저항	100 MΩ
과전압 범주	III
통과 저항	30 mΩ
내열성, 생케이블	UL 1581 VW1/CSA FT1에 따른 난연성

인증서

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓
cULus certificate	✓

축적 도면



친수 단위: mm

자세한 정보와 적합한 액세서리, 애플리케이션 사례, 다운로드(예: CAD 치수 모델, 작동 지침서, 소프트웨어)를 다음 링크에서 확인할 수 있습니다 www.sick.com/2096240

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK 한눈에 보기

SICK은 산업 자동화 분야에서 지능형 센서 솔루션 및 통합 솔루션을 제공하는 세계적인 선도 기술 기업입니다. 우리의 기술은 글로벌 표준을 설정하며, 물류와 생산 전반에 걸쳐 고객의 산업 공정을 보다 효율적이고, 안전하며, 지속 가능하게 만듭니다.

SICK은 센서 인텔리전스를 산업에 대한 이해와 인증된 컨설팅 서비스와 결합합니다. 우리는 확장 가능하면서도 맞춤형 자동화 솔루션을 위한 이상적인 기반을 제공하고, 전체 가치 사슬 전반에 걸쳐 부가가치를 창출합니다. 고객과의 긴밀한 파트너십은 단순한 약속을 넘어섭니다. 우리는 함께 생산성을 향상시키고, 품질을 높이며, 건강과 안전을 보호하고, 지속 가능한 미래를 확보합니다. 이 모든 것은 공감과 신뢰를 바탕으로 이루어집니다.

SICK은 1946년부터 열정과 개척자 정신을 바탕으로 혁신적인 기술을 개발해 왔습니다. 약 40개국에 걸친 글로벌 네트워크를 바탕으로 SICK은 전 세계에 진출해 있으며, 언제나 고객 가까이에 있습니다. 본사는 독일 프라이부르크 인근 발트키르히에 위치해 있습니다. 고객은 지역 및 글로벌 요구사항에 대한 우리의 이해를 바탕으로 이를 맞춤형 솔루션으로 구현한 혜택을 누립니다.

SICK
Sensor Intelligence